

Engrenage droit acier



Module

Acier 20NCD2

0,4





- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.

	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	laiton
Nm	0,147	0,698	0,073
kW	0,014	0,075	0,008



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG	G	PG
G0.4-25	25	10,00	10,80	10,80	3	0,0062	0,0016	Sur demande	Sur demande
G0.4-26	26	10,40	11,20	8,00	3	0,0041	0,0018		
G0.4-27	27	10,80	11,60	8,00	3	0,0043	0,0019		
G0.4-28	28	11,20	12,00	8,00	3	0,0044	0,0021		
G0.4-29	29	11,60	12,40	8,00	3	0,0046	0,0023		
G0.4-30	30	12,00	12,80	8,00	3	0,0047	0,0024		
G0.4-31	31	12,40	13,20	8,00	3	0,0049	0,0026		
G0.4-32	32	12,80	13,60	8,00	3	0,0051	0,0028		
G0.4-33	33	13,20	14,00	8,00	3	0,0053	0,0030		
G0.4-34	34	13,60	14,40	8,00	3	0,0055	0,0032		
G0.4-35	35	14,00	14,80	8,00	3	0,0057	0,0034		
G0.4-36	36	14,40	15,20	8,00	3	0,0059	0,0036		
G0.4-37	37	14,80	15,60	8,00	3	0,0061	0,0038		
G0.4-38	38	15,20	16,00	8,00	3	0,0063	0,0040		
G0.4-39	39	15,60	16,40	8,00	3	0,0065	0,0042		
G0.4-40	40	16,00	16,80	12,00	4	0,0097	0,0043		

Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	G	PG	G	PG
G0.4-41	41	16,40	17,20	12,00	4	0,0099	0,0046		
G0.4-42	42	16,80	17,60	12,00	4	0,0102	0,0048		
G0.4-43	43	17,20	18,00	12,00	4	0,0104	0,0050		
G0.4-44	44	17,60	18,40	12,00	4	0,0107	0,0053		
G0.4-45	45	18,00	18,80	12,00	4	0,0109	0,0056		
G0.4-46	46	18,40	19,20	12,00	4	0,0112	0,0058		
G0.4-47	47	18,80	19,60	12,00	4	0,0115	0,0061		
G0.4-48	48	19,20	20,00	12,00	4	0,0117	0,0064		
G0.4-49	49	19,60	20,40	12,00	4	0,0120	0,0066		
G0.4-50	50	20,00	20,80	12,00	4	0,0123	0,0069		
G0.4-51	51	20,40	21,20	12,00	4	0,0126	0,0072		
G0.4-52	52	20,80	21,60	12,00	4	0,0129	0,0075		
G0.4-53	53	21,20	22,00	12,00	4	0,0132	0,0078		
G0.4-54	54	21,60	22,40	12,00	4	0,0135	0,0081		
G0.4-55	55	22,00	22,80	12,00	4	0,0138	0,0084		
G0.4-56	56	22,40	23,20	12,00	4	0,0141	0,0088		
G0.4-57	57	22,80	23,60	12,00	4	0,0145	0,0091		
G0.4-58	58	23,20	24,00	12,00	4	0,0148	0,0094		
G0.4-59	59	23,60	24,40	12,00	4	0,0151	0,0098		
G0.4-60	60	24,00	24,80	12,00	4	0,0155	0,0101		
G0.4-61	61	24,40	25,20	12,00	4	0,0158	0,0104		
G0.4-62	62	24,80	25,60	12,00	4	0,0162	0,0108		
G0.4-63	63	25,20	26,00	12,00	4	0,0165	0,0112		
G0.4-64	64	25,60	26,40	12,00	4	0,0169	0,0115		
G0.4-65	65	26,00	26,80	12,00	4	0,0173	0,0119		
G0.4-68	68	27,20	28,00	12,00	4	0,0184	0,0131		
G0.4-70	70	28,00	28,80	12,00	4	0,0192	0,0138		
G0.4-72	72	28,80	29,60	12,00	4	0,0201	0,0147		
G0.4-75	75	30,00	30,80	12,00	4	0,0213	0,0159		
G0.4-77	77	30,80	31,60	12,00	4	0,0222	0,0168		
G0.4-80	80	32,00	32,80	12,00	5	0,0230	0,0180		
G0.4-84	84	33,60	34,40	12,00	5	0,0249	0,0199		
G0.4-86	86	34,40	35,20	12,00	5	0,0259	0,0209		
G0.4-88	88	35,20	36,00	12,00	5	0,0269	0,0219		
G0.4-90	90	36,00	36,80	12,00	5	0,0279	0,0229		
G0.4-96	96	38,40	39,20	12,00	5	0,0311	0,0261		
G0.4-100	100	40,00	40,80	12,00	5	0,0334	0,0284		
G0.4-120	120	48,00	48,80	12,00	5	0,0461	0,0411		
G0.4-140	140	56,00	56,80	12,00	5	0,0611	0,0561		
G0.4-150	150	60,00	60,80	12,00	5	0,0695	0,0645		
G0.4-180	180	72,00	72,80	15,00	6	0,1008	0,0928		
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille									
G0.4-348	348	139,20	140,00	Dimensions : contactez-nous					

Dimensions en mm

Tél 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 213

Sur demande

Sur demande

Engrenage droit plastique




Module 0,4

Delrin **usiné**



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C



Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
Delrin	
Nm	0,04

REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG0.4-25	25	10,00	10,80	9,00	2,00	0,0006	0,0003	Sur demande	Sur demande
ZG0.4-26	26	10,40	11,20	9,00	2,00	0,0006	0,0003		
ZG0.4-27	27	10,80	11,60	9,00	2,00	0,0007	0,0003		
ZG0.4-28	28	11,20	12,00	11,00	3,00	0,0008	0,0004		
ZG0.4-29	29	11,60	12,40	11,00	3,00	0,0008	0,0004		
ZG0.4-30	30	12,00	12,80	11,00	3,00	0,0009	0,0004		
ZG0.4-31	31	12,40	13,20	11,00	3,00	0,0009	0,0004		
ZG0.4-32	32	12,80	13,60	11,00	3,00	0,0009	0,0005		
ZG0.4-33	33	13,20	14,00	11	3,00	0,0010	0,0005		
ZG0.4-34	34	13,60	14,40	11	3,00	0,0010	0,0005		
ZG0.4-35	35	14,00	14,80	11	3,00	0,0010	0,0006		
ZG0.4-36	36	14,40	15,20	11	3,00	0,0011	0,0006		
ZG0.4-37	37	14,80	15,60	11	3,00	0,0011	0,0006		
ZG0.4-38	38	15,20	16,00	11	3,00	0,0011	0,0007		
ZG0.4-39	39	15,60	16,40	11	3,00	0,0012	0,0007		
ZG0.4-40	40	16,00	16,80	11	3,00	0,0012	0,0007		

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG0.4-41	41	16,40	17,20	11	3,00	0,0012	0,0008		
ZG0.4-42	42	16,80	17,60	11	3,00	0,0013	0,0008		
ZG0.4-43	43	17,20	18,00	11	3,00	0,0013	0,0009		
ZG0.4-44	44	17,60	18,40	11	3,00	0,0014	0,0009		
ZG0.4-45	45	18,00	18,80	11	3,00	0,0014	0,0010		
ZG0.4-46	46	18,40	19,20	11	3,00	0,0015	0,0010		
ZG0.4-47	47	18,80	19,60	11	3,00	0,0015	0,0010		
ZG0.4-48	48	19,20	20,00	11	3,00	0,0015	0,0011		
ZG0.4-49	49	19,60	20,40	14	4,00	0,0018	0,0011		
ZG0.4-50	50	20,00	20,80	14	4,00	0,0019	0,0012		
ZG0.4-51	51	20,40	21,20	14	4,00	0,0019	0,0012		
ZG0.4-52	52	20,80	21,60	14	4,00	0,0020	0,0013		
ZG0.4-53	53	21,20	22,00	14	4,00	0,0020	0,0013		
ZG0.4-54	54	21,60	22,40	14	4,00	0,0021	0,0014		
ZG0.4-55	55	22,00	22,80	14	4,00	0,0021	0,0014		
ZG0.4-56	56	22,40	23,20	14	4,00	0,0022	0,0015		
ZG0.4-57	57	22,80	23,60	14	4,00	0,0023	0,0015		
ZG0.4-58	58	23,20	24,00	14	4,00	0,0023	0,0016		
ZG0.4-59	59	23,60	24,40	14	4,00	0,0024	0,0016		
ZG0.4-60	60	24,00	24,80	14	4,00	0,0024	0,0017		
ZG0.4-61	61	24,40	25,20	14	4,00	0,0025	0,0018		
ZG0.4-62	62	24,80	25,60	14	4,00	0,0025	0,0018		
ZG0.4-63	63	25,20	26,00	14	4,00	0,0026	0,0019		
ZG0.4-64	64	25,60	26,40	14	4,00	0,0027	0,0019		
ZG0.4-65	65	26,00	26,80	14	4,00	0,0027	0,0020		
ZG0.4-68	68	27,20	28,00	14	4,00	0,0029	0,0022		
ZG0.4-70	70	28,00	28,80	14	4,00	0,0031	0,0023		
ZG0.4-72	72	28,80	29,60	14	4,00	0,0032	0,0025		
ZG0.4-75	75	30,00	30,80	14	4,00	0,0034	0,0027		
ZG0.4-77	77	30,80	31,60	14	4,00	0,0036	0,0028		
ZG0.4-80	80	32,00	32,80	14	4,00	0,0038	0,0031		
ZG0.4-84	84	33,60	34,40	14	4,00	0,0041	0,0034		
ZG0.4-86	86	34,40	35,20	14	4,00	0,0043	0,0035		
ZG0.4-88	88	35,20	36,00	14	4,00	0,0044	0,0037		
ZG0.4-90	90	36,00	36,80	14	4,00	0,0046	0,0039		
ZG0.4-96	96	38,40	39,20	14	4,00	0,0051	0,0044		
ZG0.4-100	100	40,00	40,80	14	4,00	0,0055	0,0048		
ZG0.4-120	120	48,00	48,80	14	4,00	0,0077	0,0069		
ZG0.4-140	140	56,00	56,80	14	4,00	0,0102	0,0095		
ZG0.4-150	150	60,00	60,80	20	6,00	0,0116	0,0109		
ZG0.4-180	180	72,00	72,80	20	6,00	0,0164	0,0157		
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille									
ZG0.4-348	348	139,20	140,00	Dimensions : contactez-nous					

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 215

Sur demande

Sur demande

Engrenage droit acier



Module 0,5



Acier 20NCD2



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	20NCD2	20NCD2	
	Z10CNF18.09	trempe	laiton
Nm	0,391	1,850	0,195
kW	0,041	0,194	0,021



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids G	(kg) PG	Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
									G	PG
G0.5-20	20	10,00	11,00	8,50	4	0,0049	0,0025	✓	Sur demande	Sur demande
G0.5-21	21	10,50	11,50	8,50	4	0,0052	0,0028	-		
G0.5-22	22	11,00	12,00	8,50	4	0,0055	0,0032	-		
G0.5-23	23	11,50	12,50	8,50	4	0,0059	0,0035	✓		
G0.5-24	24	12,00	13,00	10,00	5	0,0067	0,0036	✓		
G0.5-25	25	12,50	13,50	10,00	5	0,0071	0,0039	✓		
G0.5-26	26	13,00	14,00	10,00	5	0,0075	0,0043	-		
G0.5-27	27	13,50	14,50	10,00	5	0,0079	0,0047	-		
G0.5-28	28	14,00	15,00	10,00	5	0,0083	0,0051	✓		
G0.5-29	29	14,50	15,50	10,00	5	0,0087	0,0056	-		
G0.5-30	30	15,00	16,00	10,00	5	0,0092	0,0060	✓		
G0.5-31	31	15,50	16,50	10,00	5	0,0096	0,0065	-		
G0.5-32	32	16,00	17,00	10,00	5	0,0101	0,0069	✓		
G0.5-33	33	16,50	17,50	10,00	5	0,0106	0,0074	-		
G0.5-34	34	17,00	18,00	10,00	5	0,0111	0,0079	✓		
G0.5-35	35	17,50	18,50	10,00	5	0,0116	0,0085	✓		
G0.5-36	36	18,00	19,00	10,00	5	0,0121	0,0090	✓		
G0.5-37	37	18,50	19,50	10,00	5	0,0127	0,0095	-		
G0.5-38	38	19,00	20,00	10,00	5	0,0133	0,0101	-		
G0.5-39	39	19,50	20,50	10,00	5	0,0138	0,0107	-		
G0.5-40	40	20,00	21,00	10,00	5	0,0144	0,0113	✓		

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids	(kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	G	PG		G PG
G0.5-41	41	20,50	21,50	10,00	5	0,0150	0,0119	-	
G0.5-42	42	21,00	22,00	10,00	5	0,0157	0,0125	-	
G0.5-43	43	21,50	22,50	10,00	5	0,0163	0,0131	-	
G0.5-44	44	22,00	23,00	10,00	5	0,0169	0,0138	✓	
G0.5-45	45	22,50	23,50	10,00	5	0,0176	0,0145	-	
G0.5-46	46	23,00	24,00	10,00	5	0,0183	0,0151	✓	
G0.5-47	47	23,50	24,50	10,00	5	0,0190	0,0158	-	
G0.5-48	48	24,00	25,00	10,00	5	0,0197	0,0166	✓	
G0.5-49	49	24,50	25,50	10,00	5	0,0204	0,0173	✓	
G0.5-50	50	25,00	26,00	12,00	6	0,0222	0,0177	✓	
G0.5-51	51	25,50	26,50	12,00	6	0,0230	0,0185	-	
G0.5-52	52	26,00	27,00	12,00	6	0,0238	0,0192	-	
G0.5-53	53	26,50	27,50	12,00	6	0,0246	0,0200	-	
G0.5-54	54	27,00	28,00	12,00	6	0,0254	0,0208	✓	
G0.5-55	55	27,50	28,50	12,00	6	0,0262	0,0216	-	
G0.5-56	56	28,00	29,00	12,00	6	0,0270	0,0225	-	
G0.5-57	57	28,50	29,50	12,00	6	0,0279	0,0233	-	
G0.5-58	58	29,00	30,00	12,00	6	0,0287	0,0242	-	
G0.5-59	59	29,50	30,50	12,00	6	0,0296	0,0251	-	
G0.5-60	60	30,00	31,00	12,00	6	0,0305	0,0260	✓	
G0.5-61	61	30,50	31,50	12,00	6	0,0314	0,0269	-	
G0.5-62	62	31,00	32,00	12,00	6	0,0323	0,0278	-	
G0.5-64	64	32,00	33,00	12,00	6	0,0342	0,0297	✓	
G0.5-65	65	32,50	33,50	12,00	6	0,0352	0,0307	✓	
G0.5-68	68	34,00	35,00	12,00	6	0,0382	0,0337	-	
G0.5-70	70	35,00	36,00	12,00	6	0,0403	0,0357	✓	
G0.5-72	72	36,00	37,00	12,00	6	0,0424	0,0379	✓	
G0.5-75	75	37,50	38,50	12,00	6	0,0457	0,0412	-	
G0.5-77	77	38,50	39,50	12,00	6	0,0480	0,0435	-	
G0.5-80	80	40,00	41,00	12,00	6	0,0515	0,0470	✓	
G0.5-84	84	42,00	43,00	12,00	6	0,0565	0,0519	✓	
G0.5-86	86	43,00	44,00	12,00	6	0,0590	0,0545	-	
G0.5-88	88	44,00	45,00	12,00	6	0,0616	0,0571	-	
G0.5-90	90	45,00	46,00	12,00	6	0,0643	0,0598	✓	
G0.5-96	96	48,00	49,00	12,00	6	0,0727	0,0682	-	
G0.5-100	100	50,00	51,00	12,00	6	0,0786	0,0740	✓	
G0.5-120	120	60,00	61,00	18,00	6	0,1116	0,1071	✓	
G0.5-140	140	70,00	71,00	18,00	6	0,1507	0,1462	-	
G0.5-150	150	75,00	76,00	18,00	6	0,1725	0,1679	-	
G0.5-180	180	90,00	91,00	20,00	8	0,2469	0,2423	-	
G0.5-200	200	100,00	101,00	20,00	8	0,3040	0,2994	-	
G0.5-220	220	110,00	111,00	20,00	10	0,3671	0,3625	-	
G0.5-250	250	125,00	126,00	20,00	10	0,4730	0,4684	-	

Sur demande

Sur demande

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**

G0.5-278 278 139,00 140,00 Dimensions : contactez-nous

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 217

Module 0,5


Laiton CuZn40Pb3



Indication de couple et de puissance
Pour 50 dents à 1000 t/min.

	20NCD2	Laiton
Nm	0,391	0,195
kW	0,041	0,021

- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°



**SUR DEMANDE
QUANTITÉ MINI.**

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni.
GB0.5-20	20	10,00	11,00	8,50	4	Sur demande
GB0.5-22	22	11,00	12,00	8,50	4	
GB0.5-25	25	12,50	13,50	10,00	5	
GB0.5-28	28	14,00	15,00	10,00	5	
GB0.5-30	30	15,00	16,00	10,00	5	
GB0.5-35	35	17,50	18,50	10,00	5	
GB0.5-40	40	20,00	21,00	10,00	5	
GB0.5-45	45	22,50	23,50	10,00	5	
GB0.5-50	50	25,00	26,00	12,00	6	
GB0.5-55	55	27,50	28,50	12,00	6	
GB0.5-60	60	30,00	31,00	12,00	6	
GB0.5-70	70	35,00	36,00	12,00	6	
GB0.5-80	80	40,00	41,00	12,00	6	
GB0.5-90	90	45,00	46,00	12,00	6	
GB0.5-100	100	50,00	51,00	12,00	6	
GB0.5-120	120	60,00	61,00	18,00	6	
GB0.5-140	140	70,00	71,00	18,00	6	
GB0.5-150	150	75,00	76,00	18,00	6	
GB0.5-180	180	90,00	91,00	20,00	8	
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille						
GB0.5-278	278	139,00	140,00	Dimensions : contactez-nous		

Dimensions en mm

Inox 304L


Module

0,5



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	INOX 304L	laiton	fibre
Nm	0,391	0,195	0,156
kW	0,041	0,021	0,016



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -12% Sur demande		

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 5
SSG0.5-20-304L	20	10	11	8,5	4	Sur demande
SSG0.5-22-304L	22	11	12	8,5	4	
SSG0.5-24-304L	24	12	13	10	5	
SSG0.5-25-304L	25	12,5	13,5	10	5	
SSG0.5-26-304L	26	13	14	10	5	
SSG0.5-28-304L	28	14	15	10	5	
SSG0.5-30-304L	30	15	16	10	5	
SSG0.5-32-304L	32	16	17	10	5	
SSG0.5-36-304L	36	18	19	10	5	
SSG0.5-40-304L	40	20	21	10	5	
SSG0.5-44-304L	44	22	23	10	5	
SSG0.5-48-304L	48	24	25	10	5	
SSG0.5-50-304L	50	25	26	12	6	
SSG0.5-54-304L	54	27	28	12	6	
SSG0.5-56-304L	56	28	29	12	6	
SSG0.5-60-304L	60	30	31	12	6	
SSG0.5-64-304L	64	32	33	12	6	
SSG0.5-70-304L	70	35	36	12	6	
SSG0.5-80-304L	80	40	41	12	6	
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille						
SSG0.5-278-304L	278	139	140	Dimensions : contactez-nous		

Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Engrenage droit plastique




Module 0,5

Delrin **usiné**



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C



Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
Delrin	
Nm	0,1

REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
							ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG0.5-20	20	10,00	11,00	9	3	✓	0,0007	0,0004	Sur demande	Sur demande
ZG0.5-21	21	10,50	11,50	9	3	-	0,0008	0,0004		
ZG0.5-22	22	11,00	12,00	9	3	-	0,0008	0,0005		
ZG0.5-23	23	11,50	12,50	10	3	-	0,0010	0,0005		
ZG0.5-24	24	12,00	13,00	10	3	✓	0,0010	0,0005		
ZG0.5-25	25	12,50	13,50	10	3	✓	0,0011	0,0006		
ZG0.5-26	26	13,00	14,00	10	3	✓	0,0011	0,0006		
ZG0.5-27	27	13,50	14,50	10	3	-	0,0012	0,0007		
ZG0.5-28	28	14,00	15,00	10	3	✓	0,0012	0,0008		
ZG0.5-29	29	14,50	15,50	10	3	-	0,0013	0,0008		
ZG0.5-30	30	15,00	16,00	12	4	✓	0,0015	0,0008		
ZG0.5-31	31	15,50	16,50	12	4	-	0,0016	0,0009		
ZG0.5-32	32	16,00	17,00	12	4	✓	0,0016	0,0010		
ZG0.5-33	33	16,50	17,50	12	4	-	0,0017	0,0010		
ZG0.5-34	34	17,00	18,00	12	4	✓	0,0017	0,0011		
ZG0.5-35	35	17,50	18,50	12	4	✓	0,0018	0,0012		
ZG0.5-36	36	18,00	19,00	12	4	✓	0,0019	0,0012		
ZG0.5-40	40	20,00	21,00	12	4	✓	0,0022	0,0016		

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Poids (kg) ZG ZPG	Prix Uni. 1 à 5 ZG	ZPG
ZG0.5-41	41	20,50	21,50	12	4	-	0,0023	0,0016	
ZG0.5-42	42	21,00	22,00	12	4	-	0,0024	0,0017	
ZG0.5-43	43	21,50	22,50	12	4	-	0,0024	0,0018	
ZG0.5-44	44	22,00	23,00	12	4	-	0,0025	0,0019	
ZG0.5-45	45	22,50	23,50	12	4	✓	0,0026	0,0020	
ZG0.5-46	46	23,00	24,00	12	4	-	0,0027	0,0021	
ZG0.5-47	47	23,50	24,50	12	4	-	0,0028	0,0022	
ZG0.5-48	48	24,00	25,00	12	4	-	0,0029	0,0023	
ZG0.5-49	49	24,50	25,50	12	4	-	0,0030	0,0024	
ZG0.5-50	50	25,00	26,00	12	4	✓	0,0031	0,0025	
ZG0.5-51	51	25,50	26,50	12	4	✓	0,0032	0,0026	
ZG0.5-52	52	26,00	27,00	12	4	-	0,0033	0,0027	
ZG0.5-53	53	26,50	27,50	12	4	-	0,0034	0,0028	
ZG0.5-54	54	27,00	28,00	14	4	-	0,0038	0,0029	
ZG0.5-55	55	27,50	28,50	14	4	-	0,0039	0,0030	
ZG0.5-56	56	28,00	29,00	14	4	✓	0,0040	0,0031	
ZG0.5-57	57	28,50	29,50	14	4	-	0,0041	0,0032	
ZG0.5-58	58	29,00	30,00	14	4	-	0,0042	0,0033	
ZG0.5-59	59	29,50	30,50	14	4	-	0,0044	0,0035	
ZG0.5-60	60	30,00	31,00	14	4	✓	0,0045	0,0036	
ZG0.5-61	61	30,50	31,50	14	4	-	0,0046	0,0037	
ZG0.5-62	62	31,00	32,00	14	4	-	0,0047	0,0038	
ZG0.5-63	63	31,50	32,50	14	4	-	0,0049	0,0039	
ZG0.5-64	64	32,00	33,00	14	4	-	0,0050	0,0041	
ZG0.5-65	65	32,50	33,50	14	4	✓	0,0051	0,0042	
ZG0.5-68	68	34,00	35,00	14	4	-	0,0055	0,0046	
ZG0.5-70	70	35,00	36,00	14	4	✓	0,0058	0,0049	
ZG0.5-72	72	36,00	37,00	14	4	-	0,0061	0,0052	
ZG0.5-75	75	37,50	38,50	14	4	-	0,0065	0,0056	
ZG0.5-77	77	38,50	39,50	14	4	-	0,0068	0,0059	
ZG0.5-80	80	40,00	41,00	16	5	✓	0,0075	0,0064	
ZG0.5-84	84	42,00	43,00	16	5	-	0,0082	0,0070	
ZG0.5-86	86	43,00	44,00	16	5	-	0,0085	0,0074	
ZG0.5-88	88	44,00	45,00	16	5	-	0,0089	0,0077	
ZG0.5-90	90	45,00	46,00	16	5	✓	0,0092	0,0081	
ZG0.5-96	96	48,00	49,00	16	5	-	0,0104	0,0092	
ZG0.5-100	100	50,00	51,00	16	5	✓	0,0112	0,0100	
ZG0.5-120	120	60,00	61,00	16	5	✓	0,0156	0,0144	
ZG0.5-150	150	75,00	76,00	20	8	✓	0,0238	0,0226	
ZG0.5-180	180	90,00	91,00	20	8	-	0,0338	0,0326	
ZG0.5-200	200	100,00	101,00	30	10	-	0,0415	0,0403	
ZG0.5-220	220	110,00	111,00	30	10	-	0,0499	0,0488	
ZG0.5-250	250	125,00	126,00	50	12	-	0,0642	0,0630	
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille									
ZG0.5-278	278	139,00	140,00	Dimensions : contactez-nous					

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 221

Sur demande

Sur demande

Engrenage droit **contact alimentaire**



Module 0,5

Nylon PA6 Bleu moulé




- Engrenage moulé pour contact alimentaire
- Angle de pression 20°
- Matière :
Polyamide bleu renforcé fibres de verre

**Spécial
Agrolimentaire**



Info

- *Préalésage brut de démoulage,
à réusinier impérativement par vos soins
- Autres nombres de dents possibles jusqu'à
150 dents (quantité mini)
- **Non modifiable par nos soins**



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix -10% -15% -25% Sur demande				

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA* Préalésage	Couple	
						transmissible (Nm)	Prix Uni. 1 à 9
CLG0.5-24/ALI	24	12,0	13,0	10	-	0,6	3,84 €
CLG0.5-25/ALI	25	12,5	13,5	10	-	0,6	3,87 €
CLG0.5-30/ALI	30	15,0	16,0	10	-	0,8	3,90 €
CLG0.5-32/ALI	32	16,0	17,0	10	-	0,8	3,90 €
CLG0.5-36/ALI	36	18,0	19,0	10	-	0,9	4,00 €
CLG0.5-40/ALI	40	20,0	21,0	10	-	1,0	4,00 €
CLG0.5-45/ALI	45	22,5	23,5	10	-	1,2	4,19 €
CLG0.5-48/ALI	48	24,0	25,0	10	-	1,2	4,44 €
CLG0.5-50/ALI	50	25,0	26,0	10	-	1,3	5,20 €
CLG0.5-55/ALI	55	27,5	28,5	20	-	1,4	5,83 €
CLG0.5-60/ALI	60	30,0	31,0	20	4	1,6	7,76 €

Dimensions en mm