

## Module 0,6



## Acier 20NCD2



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

### Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 231



| Indication de couple et de puissance |                       |                  |        |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min.          |                       |                  |        |
|                                      | 20NCD2<br>Z10CNF18.09 | 20NCD2<br>trempé | laiton |
| Nm                                   | 0,630                 | 2,910            | 0,315  |
| kW                                   | 0,067                 | 0,306            | 0,033  |

### REMISES

| Qté  | 1+   | 6+   | 20+  | 50+         |
|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -12% | -25% | Sur demande |

| Références                                       | Z Dents | ØP Primitif | ØD Extérieur | ØM Moyen                    | ØA Alésage | Poids (kg) |       | Prix Uni. 1 à 5 |             |
|--------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|-------|-----------------|-------------|
|                                                  |         |             |              |                             |            | G          | PG    | G               | PG          |
| G0.6-16                                          | 16      | 9,60        | 10,80        | 10,80                       | 4          | 0,008      | 0,003 | 27,70 €         |             |
| G0.6-18                                          | 18      | 10,80       | 12,00        | 12,00                       | 4          | 0,010      | 0,004 | 28,89 €         |             |
| G0.6-20                                          | 20      | 12,00       | 13,20        | 12,00                       | 4          | 0,011      | 0,005 | 30,55 €         |             |
| G0.6-22                                          | 22      | 13,20       | 14,40        | 12,00                       | 4          | 0,012      | 0,006 | 31,62 €         |             |
| G0.6-24                                          | 24      | 14,40       | 15,60        | 12,00                       | 4          | 0,013      | 0,007 | 31,91 €         |             |
| G0.6-28                                          | 28      | 16,80       | 18,00        | 12,00                       | 4          | 0,016      | 0,010 | 33,17 €         |             |
| G0.6-29                                          | 29      | 17,40       | 18,60        | 12,00                       | 4          | 0,016      | 0,010 | 33,56 €         |             |
| G0.6-35                                          | 35      | 21,00       | 22,20        | 15,00                       | 5          | 0,025      | 0,015 | 34,88 €         |             |
| G0.6-40                                          | 40      | 24,00       | 25,20        | 15,00                       | 5          | 0,029      | 0,020 | 35,29 €         |             |
| G0.6-50                                          | 50      | 30,00       | 31,60        | 20,00                       | 6          | 0,049      | 0,030 | 35,90 €         |             |
| G0.6-55                                          | 55      | 33,00       | 34,20        | 20,00                       | 6          | 0,055      | 0,038 | 36,35 €         |             |
| G0.6-60                                          | 60      | 36,00       | 37,20        | 20,00                       | 6          | 0,063      | 0,045 | 36,98 €         |             |
| G0.6-63                                          | 63      | 37,80       | 39,00        | 20,00                       | 6          | 0,068      | 0,050 | 37,46 €         |             |
| G0.6-80                                          | 80      | 48,00       | 49,20        | 20,00                       | 6          | 0,099      | 0,082 | 39,63 €         |             |
| G0.6-84                                          | 84      | 50,40       | 51,60        | 30,00                       | 8          | 0,129      | 0,089 | 40,59 €         |             |
| G0.6-120                                         | 120     | 72,00       | 73,20        | 30,00                       | 8          | 0,225      | 0,185 | 61,82 €         |             |
| G0.6-150                                         | 150     | 90,00       | 91,20        | 30,00                       | 8          | 0,330      | 0,290 | 82,25 €         |             |
| ↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille |         |             |              |                             |            |            |       |                 | Sur demande |
| G0.6-231                                         | 231     | 138,60      | 139,80       | Dimensions : contactez-nous |            |            |       |                 |             |

Dimensions en mm