

Engrenage droit acier

Aci Stock

Module 1,5



Acier 20NCD2



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	laiton	fibre
Nm	8,88	41,50	4,44	3,55
kW	0,93	4,23	0,46	0,37

EN STOCK*
Sinon contactez-nous



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG		G	PG
G1.5-9	9	15,00	18,00	18	8	0,032	0,012	✓	25,46 €	
G1.5-10	10	16,50	19,50	18	8	0,035	0,015	✓	25,46 €	
G1.5-11	11	18,00	21,00	18	8	0,039	0,019	-	25,46 €	
G1.5-12	12	18,00	21,00	14	8	0,029	0,019	✓	12,95 €	
G1.5-13	13	19,50	22,50	15	8	0,035	0,023	✓	25,02 €	
G1.5-14	14	21,00	24,00	15	8	0,040	0,027	✓	25,62 €	
G1.5-15	15	22,50	25,50	18	8	0,052	0,032	✓	14,05 €	
G1.5-16	16	24,00	27,00	20	10	0,058	0,034	✓	14,43 €	
G1.5-17	17	25,50	28,50	20	10	0,063	0,040	✓	27,80 €	
G1.5-18	18	27,00	30,00	20	10	0,069	0,045	✓	22,80 €	
G1.5-19	19	28,50	31,50	20	10	0,075	0,051	✓	29,73 €	
G1.5-20	20	30,00	33,00	20	10	0,081	0,058	✓	16,73 €	
G1.5-21	21	31,50	34,50	20	10	0,088	0,064	✓	16,73 €	
G1.5-22	22	33,00	36,00	20	10	0,095	0,071	✓	16,45 €	
G1.5-23	23	34,50	37,50	20	10	0,102	0,079	✓	32,41 €	
G1.5-24	24	36,00	39,00	25	10	0,127	0,086	✓	17,56 €	
G1.5-25	25	37,50	40,50	25	10	0,135	0,094	✓	34,47 €	
G1.5-26	26	39,00	42,00	25	10	0,144	0,102	-	36,10 €	
G1.5-27	27	40,50	43,50	25	10	0,152	0,111	-	37,21 €	
G1.5-28	28	42,00	45,00	25	10	0,161	0,120	✓	38,33 €	
G1.5-29	29	43,50	46,50	25	10	0,170	0,129	-	38,96 €	
G1.5-30	30	45,00	48,00	25	10	0,180	0,139	✓	21,51 €	
G1.5-31	31	46,50	49,50	25	10	0,190	0,149	✓	40,71 €	
G1.5-32	32	48,00	51,00	25	10	0,200	0,159	✓	22,24 €	
G1.5-33	33	49,50	52,50	25	10	0,211	0,170	✓	41,84 €	
G1.5-34	34	51,00	54,00	25	10	0,221	0,180	✓	42,23 €	

Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Z	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
	Dents					G	PG		G	PG
G1.5-35	35	52,50	55,50	30	15	0,235	0,183	-	42,72	€
G1.5-36	36	54,00	57,00	30	15	0,247	0,194	✓	24,10	€
G1.5-37	37	55,50	58,50	30	15	0,259	0,206	-	45,90	€
G1.5-38	38	57,00	60,00	30	15	0,271	0,218	-	46,89	€
G1.5-39	39	58,50	61,50	30	15	0,283	0,231	-	47,88	€
G1.5-40	40	60,00	63,00	40	15	0,351	0,243	✓	48,91	€
G1.5-41	41	61,50	64,50	40	15	0,364	0,257	-	48,91	€
G1.5-42	42	63,00	66,00	40	15	0,377	0,270	✓	48,95	€
G1.5-43	43	64,50	67,50	40	15	0,391	0,284	-	49,02	€
G1.5-44	44	66,00	69,00	40	15	0,405	0,298	-	49,02	€
G1.5-45	45	67,50	70,50	40	15	0,420	0,312	-	50,03	€
G1.5-46	46	69,00	72,00	40	15	0,435	0,327	✓	51,13	€
G1.5-47	47	70,50	73,50	40	15	0,450	0,342	-	52,33	€
G1.5-48	48	72,00	75,00	40	15	0,465	0,358	✓	53,46	€
G1.5-49	49	73,50	76,50	40	15	0,481	0,373	✓	53,46	€
G1.5-50	50	75,00	78,00	40	15	0,497	0,389	✓	59,74	€
G1.5-51	51	76,50	79,50	40	15	0,513	0,406	-	61,57	€
G1.5-52	52	78,00	81,00	40	15	0,530	0,423	-	62,82	€
G1.5-53	53	79,50	82,50	40	15	0,547	0,440	-	63,82	€
G1.5-54	54	81,00	84,00	40	15	0,564	0,457	-	64,03	€
G1.5-55	55	82,50	85,50	40	15	0,582	0,475	-	64,31	€
G1.5-56	56	84,00	87,00	40	15	0,600	0,493	-	64,84	€
G1.5-57	57	85,50	88,50	40	15	0,618	0,511	-	65,45	€
G1.5-58	58	87,00	90,00	40	15	0,637	0,530	-	65,45	€
G1.5-59	59	88,50	91,50	40	15	0,656	0,549	-	66,10	€
G1.5-60	60	90,00	93,00	40	15	0,675	0,568	✓	66,48	€
G1.5-62	62	93,00	96,00	40	15	0,715	0,608	-	67,77	€
G1.5-64	64	96,00	99,00	40	15	0,756	0,648	-	68,61	€
G1.5-65	65	97,50	100,50	40	15	0,777	0,669	-	70,28	€
G1.5-66	66	99,00	102,00	40	15	0,798	0,691	-	72,85	€
G1.5-68	68	102,00	105,00	40	15	0,842	0,734	-	74,50	€
G1.5-70	70	105,00	108,00	40	15	0,886	0,779	-	77,17	€
G1.5-71	71	106,50	109,50	50	15	0,980	0,802	-	79,31	€
G1.5-72	72	108,00	111,00	50	15	1,003	0,825	-	81,62	€
G1.5-73	73	109,50	112,50	50	15	1,026	0,849	-	83,59	€
G1.5-74	74	111,00	114,00	50	15	1,050	0,872	-	86,47	€
G1.5-75	75	112,50	115,50	50	15	1,074	0,897	-	86,99	€
G1.5-76	76	114,00	117,00	50	15	1,099	0,921	-	87,34	€
G1.5-78	78	117,00	120,00	50	15	1,149	0,971	-	91,74	€
G1.5-80	80	120,00	123,00	50	15	1,200	1,022	✓	95,08	€
G1.5-86	86	129,00	132,00	50	15	1,362	1,184	-	102,17	€
G1.5-90	90	135,00	138,00	50	15	1,476	1,298	✓	109,46	€
G1.5-96	96	144,00	147,00	50	15	1,657	1,479	-	116,69	€
G1.5-98	98	147,00	150,00	50	15	1,720	1,542	-	123,96	€
G1.5-100	100	150,00	153,00	50	15	1,784	1,606	-	132,05	€
G1.5-105	105	157,50	160,50	50	15	1,951	1,773	-	140,69	€
G1.5-110	110	165,00	168,00	50	15	2,125	1,947	-	151,80	€
G1.5-115	115	172,50	175,50	50	15	2,308	2,130	-	169,06	€
G1.5-120	120	180,00	183,00	50	15	2,498	2,320	-	188,99	€

Sur demande

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille** ↓

G1.5-298 298 447,00 450,00 Dimensions : contactez-nous sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PRF_JL4
Joint à lèvres pour
panneau pour profilé
aluminium, Joint à
lèvr...



HTD5M_15
Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD5 Aluminium



RFVcap
Capot de protection
inox, Capot de
protection ouvert



BVR
Butée à vis réglable,
Acier



PPC55
Pontet sur platine
carrée, Inox



LRM2
Ecrou cylindrique
bronze, 2 filets bronze




VBFP
Petit volant à 6 lobes
Taraudé, Duroplast -
Laiton



UCF_PBT
Palier applique
polymère inox,
Polymère et inox



HTD8M_30
Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD8 Acier



CAB
Câble aviation, Inox



GAL_25
Galet pour convoyeur,
Sans roulement à
billes



MAX26
Motoréducteur 12V et
24V DC, de 0,075 à
0,6Nm

Produits complémentaires




YG1
Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6



ZG1
Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



GG1
Engrenage droit
denture rectifiée,
Acier traité



MR_MMR
Crémaillère section
carrée, Acier