

Engrenage droit acier



Module 3,0

Acier C45

- Angle de pression 20°

- Matière :


Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages

- Réusinage par vos soins impératif

- **Non modifiable par nos soins**



Série économique

Vendu
Préalésé*



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Z	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
G3-12/ECO	12	36	42	25	12	✓	6,52 €
G3-13/ECO	13	39	45	25	12	-	7,79 €
G3-14/ECO	14	42	48	30	12	✓	8,07 €
G3-15/ECO	15	45	51	35	12	✓	9,09 €
G3-16/ECO	16	48	54	38	15	✓	10,56 €
G3-17/ECO	17	51	57	42	15	✓	11,24 €
G3-18/ECO	18	54	60	45	15	✓	12,02 €
G3-19/ECO	19	57	63	45	15	-	12,38 €
G3-20/ECO	20	60	66	45	15	✓	13,84 €
G3-21/ECO	21	63	69	45	15	✓	16,15 €
G3-22/ECO	22	66	72	50	15	✓	16,65 €
G3-23/ECO	23	69	75	50	15	✓	18,27 €
G3-24/ECO	24	72	78	50	16	✓	18,98 €
G3-25/ECO	25	75	81	60	16	✓	20,76 €
G3-26/ECO	26	78	84	60	16	✓	22,21 €
G3-27/ECO	27	81	87	60	16	✓	23,76 €
G3-28/ECO	28	84	90	60	16	✓	26,40 €
G3-29/ECO	29	87	93	60	16	✓	27,31 €
G3-30/ECO	30	90	96	60	16	✓	28,36 €
G3-31/ECO	31	93	99	70	20	✓	29,39 €
G3-32/ECO	32	96	102	70	20	✓	30,92 €
G3-33/ECO	33	99	105	70	20	✓	31,04 €
G3-34/ECO	34	102	108	70	20	✓	32,27 €
G3-35/ECO	35	105	111	70	20	✓	34,18 €
G3-36/ECO	36	108	114	70	20	✓	36,74 €
G3-37/ECO	37	111	117	80	20	✓	38,16 €
G3-38/ECO	38	114	120	80	20	✓	38,77 €
G3-39/ECO	39	117	123	80	20	✓	39,87 €
G3-40/ECO	40	120	126	80	20	✓	40,08 €
G3-41/ECO	41	123	129	90	20	✓	46,78 €
G3-42/ECO	42	126	132	90	20	✓	52,51 €
G3-43/ECO	43	129	135	90	20	✓	55,62 €
G3-44/ECO	44	132	138	90	20	✓	57,10 €
G3-45/ECO	45	135	141	90	20	✓	60,33 €
G3-46/ECO	46	138	144	90	20	✓	64,19 €
G3-47/ECO	47	141	147	90	20	✓	67,07 €
G3-48/ECO	48	144	150	100	20	✓	68,39 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



VP55

Petit volant à 6 lobes
fileté, Duroplast - Inox



PTAF100-PAMF100

Pied articulé à
embase tôle à fixer
Ø100, Ø 100



H3

Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2



FBL6000_K1

Brosse au mètre,
Polyamide 6 noir -
petite taille



SH0

Engrenage hélicoïdal
axes parallèles, Acier
20NCD2



HTD8M_50

Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD8 Fonte



RPCtc

Roulette pivotante à
trou central, Acier -
Polyamide - à double
bl...



ACLERP

Élément roulant pour
profilé aluminium,
Avec guide latéral




PF40

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
18 Nm



CHAR5050_Z

Charnière à ressort, à
visser



RPP

Plaque de jonction
type RPP, RPP5



ACL-PR

Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Connexion à angle
droit

Produits complémentaires



G3

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



CLG3

Engrenage droit
plastique moulé,
Plastique moulé
(nylon)



ZG3

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



YG3

Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6