

Grenouillère rigide **esthétique**

GAE



Avec ou sans serrure

- Fermeture par accrochage
- Livrée avec 2 clés identiques pour les versions à serrure
- Livrée avec la gâche
- Matières
Zamak finition noir

NOUVEAU!



Avec ou sans serrure



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix		-3%	-5%	Sur demande

Références	A	B	C	E	F	G	Masse (g)	Prix uni. 1 à 9
Sans serrure								
GAE17-64	64,5	26,5	17,3	13	12	30	72	
GAE21-76	76	32	21	16,8	16	35,5	118	
Avec serrure								
GAE17-64/K	64,5	26,5	17,3	13	12	30	72	
GAE21-76/K	76	32	21	16,8	16	35,5	118	

Dimensions en mm


Nos autres produits



NCT
Noix de connexion, A angle fixe



BPTR_M
Bouchon taraudé pour tube rond, Avec insert taraudé



RPP5
Courroie pour transmission RPP, RPP5



PPD
Bouton d'indexage pour tôle, Pour tôle taraudé



RPCpl
Roulette polyamide à platine, Acier - Polyamide



BAP
Bague d'arrêt plastique, Ø10 à Ø20



RTE
Accouplement élastique Rotex®, acier




EBH
Ecroû borgne avec embase Hygienic Usit®, Avec embase



PPG
Bouton d'indexage à bride, à bride de fixation horizontale



SER69K-CLE
Verrou quart de tour pour agroalimentaire, Clé inox



NANO
Variateur de vitesse 3A, 3 A



CHM110
Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 980 Nm

Produits complémentaires



GEC
Grenouillère caoutchouc avec gâche, Verrouillable



GE
Grenouillère élastique à anneau, Miniature



GE14
Grenouillère élastique à anneau, Avec porte-cadenas



GE32
Grenouillère rigide à anneau, Standard