

# Grenouillère rigide **esthétique**

## GAE



### Avec ou sans serrure

- Fermeture par accrochage
- Livrée avec 2 clés identiques pour les versions à serrure
- Livrée avec la gâche
- Matières  
Zamak finition noir

**NOUVEAU!**



Avec ou sans serrure



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix		-3%	-5%	Sur demande

Références	A	B	C	E	F	G	Masse (g)	Prix uni. 1 à 9
<b>Sans serrure</b>								
GAE17-64	64,5	26,5	17,3	13	12	30	72	
GAE21-76	76	32	21	16,8	16	35,5	118	
<b>Avec serrure</b>								
GAE17-64/K	64,5	26,5	17,3	13	12	30	72	
GAE21-76/K	76	32	21	16,8	16	35,5	118	

Dimensions en mm

## Nos autres produits



AT10-25ECO

Poulie dentée de positionnement type AT, Série économique - AT10 ...



PTRSS

Pignon tendeur pour chaîne, Pour milieux agressifs



BABreglable

Broche à billes réglable inox trempé, réglable



DER63

Moteur AC asynchrone triphasé inox, 0,18kW



YG1

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



PLA

Aimant plat, Aimant plat



PPG

Bouton d'indexage à bride, à bride de fixation horizontale



ADL

Anneau de levage haute résistance, haute résistance



GP75

Grenouillère ressort à bielles, Standard (GP75)



CHAK

Charnière à encliquetage, Hi-Klik™ - à encliquetage



PM4

Roue pour vis sans fin, Bronze



VPR

Vis papillon Hygienic Usit®, Inox

**Produits complémentaires**