Galet de manutention





Acier zingué

- Capacité de charge : 200N statique, 200N dynamiaue
- Roulement à simple rangée de billes
- Matières :

Galet : acier zinaué


- Roulements : billes acier sur moyeu acier zinqué
- Vitesse de convoyage : 0,3m/s
- T° d'utilisation : -30°C à +40°C

- Vendu par multiple, nous contacter

Avantaaes

- Grande stabilité de roulement
- Durée de vie élevée grâce au moyeu en acier traité





REMISES

Qte			
Rem.	Prix	-5%	Sur demande
			Duise Hasi

Référence	Charge Statique (N)	Charge Dynamique (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
GAL22-01	200	200	V	4,07 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm





Galet de manutention

Plastique



- Capacité de charge : 150N statique, 150N dynamique
- Roulement à double rangées de billes
- Couleur : noire
- Matières :

Galet : polypropylène noir

Roulements : billes acier sur moyeu acier zingué


- Vitesse de convoyage : 0,3m/s
- T° d'utilisation : 0°C à +40°C

Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

Avantages

- Résistant aux chocs
- Roulement peu bruyant







REMISES

GIE			100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande
e			Prix Uni.

Référence	Charge Statique (N)	Charge Dynamique (N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
GAL21-64	150	150	27	V	5,46 €

^{*}Dans la limite du disponible - Dimensions en mm