

GAL22



Acier zingué


- Capacité de charge : 200N statique, 200N dynamique
- Roulement à simple rangée de billes
- Matières :
 - Galet : acier zingué
 - Roulements : billes acier sur moyeu acier zingué
- Vitesse de convoyage : 0,3m/s
- T° d'utilisation : -30°C à +40°C

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter

Avantages

- Grande stabilité de roulement
- Durée de vie élevée grâce au moyeu en acier traité



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Charge Statique (N)	Charge Dynamique (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
GAL22-01	200	200	✓	4,07 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Plastique



GAL21




- Capacité de charge : 150N statique, 150N dynamique
- Roulement à double rangées de billes
- Couleur : noire
- Matières :
 Galet : polypropylène noir
 Roulements : billes acier sur moyeu acier zingué
- Vitesse de convoyage : 0,3m/s
- T° d'utilisation : 0°C à +40°C

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter

Avantages

- Résistant aux chocs
- Roulement peu bruyant



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	Charge Statique (N)	Charge Dynamique (N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
GAL21-64	150	150	27	✓	5,46 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm