

À monter sur axe Ø8mm



GAL48

- Plusieurs galets sur un axe fonctionnent comme un rouleau conventionnel avec la possibilité de deux directions de convoyage
- La fonction "Snap in" permet de positionner deux galets omnidirectionnels de façon sûre, rapide et garantit un montage optimal
- Résistant à la corrosion
- Convient dans les environnements poussiéreux
- Sans entretien
- Matières :
Technopolymère et inox




Applications

- Postes de contrôle
- Tables de montage ou de manutention

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter



Exemple d'application

Permet de déplacer
des charges dans
toutes les directions

REMISES

Qté	1+	50+	100+	300+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Référence	ØD	X	Y	W	V	Charge maxi (daN)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
GAL48-OMNI	48	3	3	21,5	40	5	✓	8,14 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PRF_ER
Eclisse pour profilé aluminium, Eclisse de raccordement



CHAE4080PA
Charnière en façade rectangulaire, Polyamide



PSG05
Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



SVR30
Vérin à vis - Avec écrou de déplacement, Avec écrou de déplace...




ACA
Arbre cannelé, Acier



RJUM05
Bloc palier fermé Drylin R®, Fermé long



IN1
Engrenage interne, Acier 20NCD2




CYS
Circlip interne DIN472, interne DIN 472



CNA-CNG
Platine en équerre, Platine en équerre pour chape



LSM
Tige trapézoïdale inox 316L, 1 filet inox



CAB
Câble aviation, Inox



LC
Limiteur de couple à friction, 30 à 240 Nm

Produits complémentaires



RLX
Rouleau libre, PVC



RLXAC8
Rouleau libre, Acier