

Goupille clip à anneau






GCA

Acier zingué

- Goupille économique
- Matière :
acier zingué blanc
- Conditionnées par lot

Avantages

- Montage/démontage manuel




REMISES

Qté	1+	5+	10+	21+
Rem.	Prix -10%	-20%	Sur demande	

Références	ØD	L	ØA	ØC	Masse au 100 (kg)	Quantité par lot	Stock*	Prix Uni 1 à 4
GCA4.5-3/B	4,5	42	34	3	1,31	100	✓	42,50 €
GCA6-3.5/B	6	42	41	3,5	2,30	50	✓	21,86 €
GCA7-3.5/B	7	42	41	3,5	2,65	50	✓	22,21 €
GCA8-3.5/B	8	42	41	3,5	2,91	50	✓	25,66 €
GCA9-3.5/B	9	42	41	3,5	3,55	50	-	27,65 €
GCA10-3.5/B	10	42	41	3,5	4,27	50	✓	29,03 €
GCA11-3.5/B	11	42	41	3,5	4,77	50	-	30,46 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



EM
Etiquette magnétique,
Aimant souple



GE
Grenouillère élastique
à anneau, Miniature



GCB880
Guide courbe pour
chaîne à palettes,
Séries 880 et 881



CAP820
Chaîne à palette
droite, Etroite série
820



BIMSS
Bouton d'indexage,
miniature inox



JCSs
Cardan simple inox,
Paliers lisses simples




DB
Engrenage conique -
Acier 60C40, 2:1



UC
Cardan acier, Double



BAGR
Bague de blocage,
Réglage manuel



SCA
Serre-câble plat, Acier



ESCON
Accessoires pour
variateur de vitesse
5A, Cable USB pour



PRF_P
Pied de fixation pour
profilé 45x45, Pied de
fixation

Produits complémentaires



GCT
Goupille clip pour
tube, clip pour tube



AFA
Axe de fixation à
anneau, à anneau