



Guide droit pour chaîne à palettes

Pour chaîne série 882 TAB

GDR882T


- A utiliser avec les chaînes CAP882T

- Matière :

DESLIDUR noir

Info.

- jeu de 2 barres de 2000mm (aller et retour)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Pour chaîne	AG (mm)	Longueur (mm)	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
GDR882T-190	CAP882T-190	200	2000	17,3	439,18 €
GDR882T-254	CAP882T-254	270	2000	25,4	580,08 €
GDR882T-304	CAP882T-304	320	2000	31,3	658,18 €

Fax: **0825 88 6000**

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome (5) 2013 (5) 105

Nos autres produits



Cardan double inox,
Sollicitation légère



Charnière sans
broche, Charnière
polymère



Grenouillère rigide à
serrure, Verrouillable



Roulette pivotante
pour profilé
aluminium, Pivotante
avec frein



Noix de serrage pour
ventouse, Parallèle



Réducteur à roue et
vis sans fin, de 2,20 à
4,10 Nm



Système de guidage
sur rail en V Simple
Select®, Chariot




Table d'élévation
manuelle, Course
verticale - Colonne
Ø25mm



Porte-étiquettes pour
profilé aluminium,
Porte-étiquettes



Fixation pour profilé
aluminium, Fixation
angulaire



Aimant plat, Aimant
plat avec filetage



Chaîne simple au
mètre, Acier

Produits complémentaires



Chaîne à palette à
flexion, Large série
882



Roue de renvoi, Série
882