

- Ecrou à oreilles borgne taraudé ou taraudé traversant

- Pour serrage manuel

- Matière :

Polamide noir

Surface mate




Insert : laiton

Option

- Insert inox ou polyamide coloré sur quantités

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande




Références	A	B	C	ØD	Ød	H	F	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Ecrou borgne									
GGB34-M6	34	14	18	M6	-	9	4	✓	2,22 €
GGB34-M8	34	14	18	M8	-	9	4	-	2,22 €
GGB40-M6	40	15	19	M6	-	9	4	✓	2,34 €
GGB40-M8	40	15	19	M8	-	9	4	-	2,34 €
GGB48-M6	48	17	20	M6	-	13	4	-	2,46 €
GGB48-M8	48	17	20	M8	-	13	4	✓	2,46 €
Ecrou taraudage traversant									
GGB34-M6/FP	34	14	18	M6	7	15	4	✓	2,46 €
GGB40-M6/FP	40	15	19	M6	9	15	4	✓	2,53 €
GGB40-M8/FP	40	15	19	M8	9	15	4	✓	2,53 €
GGB48-M6/FP	48	17	20	M6	9	15	4	✓	2,65 €
GGB48-M8/FP	48	17	20	M8	9	15	4	✓	2,65 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Vis à oreilles
- Pour serrage manuel
- Matière :
Polyamide noir
Surface mate
Tige filetée en acier zingué ou inox

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter

**REMISES**

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	A	B	C	ØD	L	F	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Tige acier								
GGP34-M6-25	34	14	18	M6	25	4	✓	2,46 €
GGP34-M8-25	34	14	18	M8	25	4	✓	2,65 €
GGP40-M8-25	40	15	19	M8	25	4	-	2,88 €
GGP48-M8-25	48	17	20	M8	25	4	✓	3,38 €
GGP48-M8-40	48	17	20	M8	40	4	✓	3,44 €
Tige inox								
GGP34-M6-20/SS	34	14	18	M6	20	4	✓	5,34 €
GGP34-M6-30/SS	34	14	18	M6	30	4	-	5,62 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm