



# Brosse

## Pour l'embouteillage et l'emballage **GMK17**

### BROSSE

- Brosse pour structure de convoyage

- Matières :

Profil conique : inox

Corps : polyéthylène

UHMW1000 "DESLIDUR"

brosse PE





### Accessoires

- Bride **GMK17** (tome 5 p.123)

- Axes de fixation **APBF** (tome 5 p.124)

- Support de guide **SDG** (tome 5 p.128)



Exemple d'application

**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	2+	4+	10+
Rem. Prix	-10%	-15%	Sur demande	Sur demande

Référence	Couleur	L	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni.
GMK17-BROSSE	Blanc	500	0,36	✓	44,16 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

**HPC**

Tome 5 2021

5 119

# Bride pour profil de guidage




**GMC<sub>BR</sub>**  
**GMK<sub>BR</sub>**

Plastique



- Bride simple pour guides GMC et GMK
- Matières :
  - Bride : polyamide renforcé
  - Visserie : inox
- Vendu par multiple, nous contacter

## Accessoires

- Guides GMC et GMK (tome 5 p.113)
- Axes de fixation APB-F (tome 5 p.124)



**GMC20-BR**



**GMK17-BR**

## REMISES

Qté	1+	50+	100+	200+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	Type	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
GMC20-BR	Pour profil plat	0,03	✓	3,41 €
GMK17-BR	Pour profil conique	0,03	✓	2,68 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm