

# Raccord pour profil de guidage **Inx** **Stock**


## GMKRGss

## Inox

- Pour profil de guidage conique
- Matière :  
Inox 304
- Pour raccorder entre eux  
des profils **GMK17**


### Accessoires

- Guide **GMK** (tome **5** p.108-109)



### REMISES

Qté	1+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Référence	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
GMK17-RG/SS	0,03		6,16 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Inox

**GMKBRSS**  
**GMKBRDSS**

- Pour profil de guidage conique

- Matière :

Inox 304


## Accessoires

- Guides **GMK** (tome 5 p.108-109)


- Axes de fixation **APB-F** (tome 5 p.118)



Bride simple GMK17-BRS/SS



Bride double GMK17-BRD/SS



## REMISES

Qté	1+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Type	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
GMK17-BRS/SS	Simple	0,05	✓	8,02 €
GMK17-BRD/SS	Double	0,13	✓	18,93 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm