

Ebavurrage et décapage pour contact avec inox

GPLSS

- Goupillons d'ébavurrage inox



- Matières :

Torsade acier galvanisé

Garnissage inox

Applications

- Ebavurrage de trou de goupille, de trou de rivetage, de trou taraudé, de trous sécants
- Nettoyage de corps creux (tube, bouteille, trou)
- Nettoyage de zone difficilement accessible
- Déroutillage
- Décrassage
- Décapage



Ebavurrage de l'alésage d'un engrenage

REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	Diamètre brosse ØD	Longueur brosse L1	Longueur totale L2	Prix Uni. 1 à 9
GPL5-100/SS	5	100	300	10,04 €
GPL8-100/SS	8	100	300	8,58 €
GPL10-100/SS	10	100	300	7,85 €
GPL12-100/SS	12	100	300	7,85 €
GPL15-100/SS	15	100	300	7,94 €
GPL20-100/SS	20	100	300	8,23 €
GPL25-100/SS	25	100	300	8,30 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

177

Nos autres produits




T5M T10M

Courroie ouverte au mètre type T, T5 Polyuréthane armature acier



OP7

Indicateur numérique de position mécanique, 5 chiffres



B

Engrenage conique acier, 1:1



PR40

Pied à rotule Ø50, Ø 50



ACM_DZ

Chape pour attache-capot manuelle, Chape



ZG1

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



ADL_F

Anneau de levage femelle DIN582, Inox



MSP38

Insert à coller MasterPlate® cylindrique Ø38, cylindrique Ø38 av...



PRF_BR

Bride pour profilé aluminium, Bride pour profilé



BOX-TOR-H

Coffret de joints toriques en nitrile, 3,00 x 2,00mm à



PRF_BM


Plaque support de pied pour profilé aluminium, Fixation



RPP8

Courroie pour transmission RPP, RPP8

Produits complémentaires




GPLac

Goupillon, acier




GPLbr

Goupillon, laiton



GPLny

Goupillon, nylon



GPLso

Goupillon, soie