

## Ebavurrage et décapage pour contact avec inox

**GPLSS**

**- Goupillons d'ébavurrage inox**



- Matières :

Torsade acier galvanisé

Garnissage inox

### Applications

- Ebavurrage de trou de goupille, de trou de rivetage, de trou taraudé, de trous sécants
- Nettoyage de corps creux (tube, bouteille, trou)
- Nettoyage de zone difficilement accessible
- Déroutillage
- Décrassage
- Décapage



Ebavurrage de l'alésage d'un engrenage

### REMISES

<b>Qté</b>	1+	10+	25+	50+
<b>Rem. Prix</b>		-5%	-10%	Sur demande

Références	Diamètre brosse ØD	Longueur brosse L1	Longueur totale L2	Prix Uni. 1 à 9
GPL5-100/SS	5	100	300	10,04 €
GPL8-100/SS	8	100	300	8,58 €
GPL10-100/SS	10	100	300	7,85 €
GPL12-100/SS	12	100	300	7,85 €
GPL15-100/SS	15	100	300	7,94 €
GPL20-100/SS	20	100	300	8,23 €
GPL25-100/SS	25	100	300	8,30 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

**Fax**

cial2@hpceurope.com

**HPC**

SUPPLÉMENT 2019

177

## Nos autres produits



RFV50

Réducteur à roue et vis sans fin inox, jusqu'à 80Nm



G-ECO

Engrenage droit acier série éco., Acier C45



SF\_ZZ

Roulement à billes à contact radial, Inox



WTM

Rondelle pour serrage - DIN6340, Acier



EFSM

Palier applique igubal®, Polymère



EKONSL

Butée élastique silicone, Fixation femelle




Q6

Roulement à billes à contact radial, Acier



TS01\_TW01

Glissière linéaire sur rail Drylin® T, jusqu'à 7000 N



CHTRB

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, jusqu'à 16,5 Nm




DOMI\_MD

Table rotative de réglage Domino, 55/1



PRF-P


Support de pied pour profilé aluminium, Pour pieds ou roulettes



H2

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné (delrin)

## Produits complémentaires




GPLac

Goupillon, acier




GPLbr

Goupillon, laiton



GPLny

Goupillon, nylon



GPLso

Goupillon, soie