

# Goupille CANNELÉE ISO8742 et ISO8744

Acier

GRP

- Immobilisation d'une pièce par rapport à une autre
- Norme ISO 8742 (DIN1475) et ISO8744 (DIN1471)
- Matière :
  - Acier 9SMnPb28K
- Conditionnées par lot




## Avantages


- Un simple perçage chanfreiné est nécessaire, pas besoin d'alésage tolérancé
- Résiste aux vibrations

## Info.

- Norme ISO : la longueur est mesurée hors-tout (Norme DIN : la longueur est mesurée aux arêtes)



ISO8742



ISO8744

## REMISES

Qté	1+	5+	10+	21+
Rem.	Prix -10% -20% Sur demande			

Références	ØD	L	Norme	Qté par lot	Prix Uni. 1 à 4
GRP2-14-C/B	2	14	ISO8742	100	9,60 €
GRP2.5-24-C/B	2,5	24	ISO8742	100	12,01 €
GRP3-12-C/B	3	12	ISO8742	100	10,97 €
GRP3-14-C/B	3	14	ISO8742	100	11,23 €
GRP3-18-C/B	3	18	ISO8742	100	11,55 €
GRP3-24-C/B	3	24	ISO8742	100	12,26 €
GRP4-16-C/B	4	16	ISO8742	100	12,87 €
GRP4-24-C/B	4	24	ISO8742	100	13,98 €
GRP5-22-C/B	5	22	ISO8742	100	16,36 €
GRP5-32-C/B	5	32	ISO8742	100	22,79 €
GRP8-32-C/B	8	32	ISO8742	50	23,69 €
GRP1.5-6-D/B	1,5	6	ISO8744	100	8,14 €
GRP2-14-D/B	2	14	ISO8744	100	9,60 €
GRP2.5-10-D/B	2,5	10	ISO8744	100	10,56 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

SUPPLÉMENT 2019

201

## Nos autres produits



M0  
Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



TB\_ECO  
Engrenage conique série éco., 3:1



DOMI30  
Accessoires de liaison, Kit de fixation



ZHG6  
Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



ESCB  
Bipode combiné, Bipode combiné



CM\_CO  
Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de protection



NK80  
Guidage miniature Drylin® N, Largeur 80mm



OPFL\_OPPM  
Accessoire pour indicateurs, Pommeau d'actionnement



PSG35  
Engrenage droit de précision, Inox 316



ZBconique  
Engrenage conique plastique usiné (delrin), 1:1



TOC  
Tête orientable courte, Courte



B3PAN  
Panamech Multi-Beam, Inox - avec mâchoires de serrage

## Produits complémentaires



SRP  
Goupille élastique fendue ISO 8752, élastique fendue ISO 8752



EP  
Goupille élastique spiralée ISO 8750, élastique spiralée ISO 8750