

# Goupille CANNELÉE ISO8740, ISO8741 et ISO8745

## GRP

## Acier

- Immobilisation d'une pièce par rapport à une autre
- Norme ISO 8740 (DIN 1473) et ISO8741 (DIN1474) et ISO8745 (DIN1472)
- Matière :  
Acier 9SMnPb28K
- Conditionnées par lot




### Avantages

- Un simple perçage chanfreiné est nécessaire, pas besoin d'alésage tolérancé
- Résiste aux vibrations

### Info.

- Norme ISO : la longueur est mesurée hors-tout (Norme DIN : la longueur est mesurée aux arêtes)



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	21+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	ØD	L	Norme	Qté par lot	Prix Uni. 1 à 4
GRP2-14-A/B	2	14	ISO8740	100	9,60 €
GRP3-16-A/B	3	16	ISO8740	100	11,41 €
GRP6-20-A/B	6	20	ISO8740	100	21,43 €
GRP4-10-F/B	4	10	ISO8741	100	12,26 €
GRP4-20-F/B	4	20	ISO8741	100	13,46 €
GRP5-12-F/B	5	12	ISO8741	100	14,46 €
GRP5-20-F/B	5	20	ISO8741	100	16,02 €
GRP5-30-F/B	5	30	ISO8741	100	20,90 €
GRP6-14-F/B	6	14	ISO8741	100	19,86 €
GRP2.5-6-E/B	2,5	6	ISO8745	100	10,11 €
GRP3-24-E/B	3	24	ISO8745	100	12,26 €
GRP4-30-E/B	4	30	ISO8745	100	17,22 €
GRP6-14-E/B	6	14	ISO8745	100	19,86 €
GRP6-30-E/B	6	30	ISO8745	100	27,83 €
GRP8-16-E/B	8	16	ISO8745	50	17,44 €
GRP8-30-E/B	8	30	ISO8745	50	22,50 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



PRF\_BASE

Ancrage au sol,  
Plaque de base



FRTD\_FRND

Amortisseur rotatif,  
>=5Ncm



F7-5N

Afficheur  
multifonction, Support  
articulé



SH1

Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles, Acier  
20NCD2



Q7

Roulement à billes à  
contact oblique, Acier




BCH\_SS

Bouton champignon  
inox, M3 à M8



CLSCLP\_SS

Chape - Tourillon, Inox  
- série courte



G1

Engrenage droit, Acier  
20NCD2




FF50

Réducteur à arbres  
parallèles, de 111 à  
425 Nm



LWL

Glissière linéaire à  
billes inox, Chariot -  
de 514 N à 16700 N



PRZ

Profil support de  
chaîne, Profil en Z à  
clipser



CABtool

Outils pour câble  
d'accastillage, Outils  
de sertissage

### Produits complémentaires



SRP

Goupille, élastique  
fendue ISO 8752



EP

Goupille, élastique  
spiralée ISO 8750