

## Module 0,5

Acier ou Delrin usiné


Indication de couple et de puissance			
Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	delrin
Nm	0,127	0,705	0,03
kW	0,011	0,074	-

- Renvoi d'angle à 90°
- Inclinaison de denture à 45° à droite (RH)
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 20NCD2 ou plastique delrin



### Info.

**Important :** un hélicoïdal à 45° incliné dans un sens s'engrène avec un hélicoïdal incliné dans le même sens.



\*cotes pour les engrenages en plastique (ZH)

### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -12%-25% Sur demande			

### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références	Z	ØP	ØD	ØM	Moyeu	ØA Alésage		Prix Uni. 1 à 5		
						H	ZH		H	ZH
H0.5-10	-	10	7,07	8,07	8,07	-	3	-	17,71 €	-
H0.5-12	-	12	8,49	9,49	8,50	-	3	-	18,86 €	-
H0.5-14	ZH0.5-14	14	9,90	10,90	8,50	10	4	3	18,86 €	9,41 €
H0.5-15	ZH0.5-15	15	10,61	11,61	8,50	10	4	3	19,24 €	9,59 €
H0.5-20	ZH0.5-20	20	14,14	15,14	10,00	10	5	3	20,74 €	10,39 €
H0.5-25	ZH0.5-25	25	17,68	18,68	10,00	14	5	4	22,31 €	11,17 €
H0.5-26	ZH0.5-26	26	18,38	19,38	10,00	14	5	4	22,55 €	11,34 €
H0.5-30	ZH0.5-30	30	21,21	22,21	10,00	14	5	4	23,91 €	12,01 €
H0.5-35	ZH0.5-35	35	24,75	25,75	10,00	14	5	4	25,66 €	12,85 €
H0.5-36	ZH0.5-36	36	25,46	26,46	10,00	14	5	4	25,81 €	12,98 €
H0.5-40	ZH0.5-40	40	28,28	29,28	10,00	14	5	4	26,86 €	13,43 €
H0.5-46	ZH0.5-46	46	35,53	33,53	10,00	16	5	4	28,46 €	15,71 €
H0.5-50	ZH0.5-50	50	35,36	36,36	12,00	16	6	5	29,10 €	16,05 €
H0.5-56	ZH0.5-56	56	39,60	40,60	12,00	16	6	5	29,94 €	18,73 €
H0.5-60	ZH0.5-60	60	42,43	43,43	12,00	16	6	5	30,55 €	19,24 €
H0.5-64	ZH0.5-64	64	45,25	46,25	12,00	16	6	5	31,43 €	19,70 €
H0.5-70	ZH0.5-70	70	49,50	50,50	12,00	16	6	5	31,55 €	23,91 €
H0.5-75	ZH0.5-75	75	53,03	54,03	12,00	16	6	5	38,19 €	28,86 €
H0.5-80	ZH0.5-80	80	56,57	57,57	12,00	16	6	5	38,19 €	28,86 €
H0.5-90	ZH0.5-90	90	63,64	64,64	12,00	18	6	6	45,64 €	39,13 €
H0.5-100	ZH0.5-100	100	70,71	71,71	16,00	18	6	6	50,44 €	45,77 €
H0.5-120	ZH0.5-120	120	84,85	85,85	20,00	18	8	8	56,12 €	50,91 €
H0.5-140	-	140	98,99	99,99	20,00	-	8	-	61,30 €	-
H0.5-150	-	150	106,07	107,07	20,00	-	10	-	66,83 €	-
H0.5-180	-	180	127,26	128,28	20,00	-	10	-	74,93 €	-

**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**

H0.5-196 ZH0.5-196 196 Dimensions : contactez-nous sur demande sur demande

Dimensions en mm

## Nos autres produits



GLT3E-52

Glissière télescopique,  
A super extension



OP3

Indicateur numérique  
(Nb de tours), 4  
chiffres



SVG

Grenouillère réglable  
avec gâche, Course  
de 106,7mm à  
121,4mm



RBNpl

Roulette fixe à  
platine, Acier -  
Caoutchouc



NCT

Noix de connexion, A  
angle fixe



DOMI120

DOMILINE -  
Accessoires, Plateau  
tournant



NIN

Ecrou autofreiné - DIN  
985, Inox A2



PO

Poignée de  
cartérisation multi-  
secteurs, Insert  
borgne taraudé



SSDB

Engrenage conique  
inox, 2:1



PTGT

Poulie tendeur, Pour  
courroie trapézoïdale



GDR882

Guide droit, Série 882



HW\_HT

Guidage sur demi-  
rails, Roue

## Produits complémentaires



H0

Engrenage hélicoïdal  
axes croisés, Acier  
20NCD2



PXHG05

Engrenage hélicoïdal  
axes croisés de  
précision, Acier  
35NCD6 prétraité