


Guidage sur demi-rails



HBM


Douille de réglage seule

- **HBM-X** : Douille réglable avec trou excentré.
En tournant la douille sur son axe, le jeu entre la roue de guidage et le rail peut être éliminé.
- **HBM** : Douille fixe avec trou concentrique.
Ces douilles doivent être montées du côté le plus chargé.



Info.

- ** s'introduit dans l'alésage de la roue de même taille.
- *** toutes les cotes sont basées sur une position "moyenne" de la douille **HBM-X** permettant un réglage entre +X et -X



Douille excentrique réglable HBM-X

Douille concentrique HBM

REMISES

Qté	1+	4+	8+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références		H	ØK**	L	Pour ØN	vis ØM	X***	S	Masse (g)	Stock* Acier	Prix Uni. 1 à 3	
Acier	Inox										Acier	Inox
Douille excentrique												
HBM-1X	HBM-1X/SS	13,97	4,75	11,11	3,6	M3,5	0,30	6,30	5	✓	12,84 €	23,82 €
-	HBM-1-M4X/SS	13,8	4,76	12	4	M4	0,25	6,22	-	-	-	-
HBM-2X	HBM-2X/SS	17,93	9,51	14,28	6,1	M6,0	0,60	7,13	11	✓	13,75 €	28,43 €
HBM-3X	HBM-3X/SS	25,14	11,99	19,05	8,1	M8,0	1,06	9,52	26	✓	19,57 €	39,11 €
HBM-4X	HBM-4X/SS	29,90	14,99	22,22	10,1	M10,0	1,52	11,09	45	✓	21,59 €	52,10 €
Douille concentrique												
HBM-1	HBM-1/SS	13,97	4,75	11,11	3,6	M3,5	-	6,30	5	✓	7,02 €	11,92 €
-	HBM-1-M4/SS	13,8	4,76	11,2	4	M4	-	6,22	-	-	-	-
HBM-2	HBM-2/SS	17,93	9,51	14,28	6,1	M6,0	-	7,13	11	✓	7,87 €	15,60 €
HBM-3	HBM-3/SS	25,14	11,99	19,05	8,1	M8,0	-	9,52	26	✓	12,10 €	22,47 €
HBM-4	HBM-4/SS	29,90	14,99	22,22	10,1	M10,0	-	11,09	45	✓	13,29 €	35,15 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



WFRM

Ecrou épaulé polymère, 1 filet polymère (Iglidur®)



BFA

Bague de frein pour arbres, Anneau type E



ACLPP

Loquet pour profilé aluminium, Loquet à ressort



CAP820

Chaîne à palette droite, Etroite série 820



HTD14M_85

Poulie dentée de transmission type HTD, HTD14 Fonte



ZDB

Engrenage conique plastique usiné (delrin), 2:1



DCG

Ventouse 2,5 soufflets, silicone



V3RA

Volant 3 branches sans poignée, Polyamide



DKONSL

Butée élastique silicone, Fixation mâle



PRF45_GOU

Goulotte, Accessoires



NSKB

Guidage miniature Drylin® N, Embout de finition



PRF-GPB

Guidage pour profilé aluminium, Rail pour rainure 8mm

Produits complémentaires



HW_HT

Roue de guidage seule, Roue



HW_HT

Rail de guidage seul, Rail



HW_HT

Roue de guidage seule, Roue