



Vis de pression à bout cuvette




HCss

Inox A2

- Visserie selon DIN 916
- Matière :
Inox 302/304 - A2
- T° d'utilisation jusqu'à +430°C
- Conditionnées par lot



Mémo du dessinateur



Diamètre d'alésage ou d'arbre de Ø jusqu'à Ø (inclus)		Taille de la vis sans tête ØT
Ø4	- Ø6	M3
Ø6	- Ø8	M3
Ø8	- Ø10	M3
Ø10	- Ø12	M4
Ø12	- Ø17	M5
Ø17	- Ø22	M6
Ø22	- Ø30	M8
Ø30	- Ø44	M10
Ø44	- Ø58	M12

REMISES

Nb. Lots	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-20%	Sur demande


Références	Filetage		Longueur			Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
	ØM	Pas	L	DV	S			
HC2-3/SS/B	M2	0,40	3	1,0	0,9	200	✓	23,34 €
HC2-4/SS/B	M2	0,40	4	1,0	0,9	200	✓	21,11 €
HC2-5/SS/B	M2	0,40	5	1,0	0,9	200	✓	21,90 €
HC2-6/SS/B	M2	0,40	6	1,0	0,9	200	✓	21,32 €
HC2-10/SS/B	M2	0,40	10	1,0	0,9	500	✓	37,27 €
HC2.5-5/SS/B	M2,5	0,45	5	1,2	1,3	200	✓	22,83 €
HC2.5-8/SS/B	M2,5	0,45	8	1,2	1,3	200	-	24,42 €
HC2.5-10/SS/B	M2,5	0,45	10	1,2	1,3	200	-	24,99 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Filetage ØM	Pas	Longueur L	DV	S	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
HC3-4/SS/B	M3	0,50	4	1,4	1,5	500	✓	14,41 €
HC3-5/SS/B	M3	0,50	5	1,4	1,5	500	✓	11,69 €
HC3-6/SS/B	M3	0,50	6	1,4	1,5	500	✓	11,89 €
HC3-8/SS/B	M3	0,50	8	1,4	1,5	500	✓	14,94 €
HC3-10/SS/B	M3	0,50	10	1,4	1,5	500	✓	16,02 €
HC3-12/SS/B	M3	0,50	12	1,4	1,5	500	-	17,46 €
HC3-16/SS/B	M3	0,50	16	1,4	1,5	500	-	21,78 €
HC3-20/SS/B	M3	0,50	20	1,4	1,5	500	✓	30,61 €
HC4-4/SS/B	M4	0,70	4	2,0	2,0	500	✓	7,74 €
HC4-5/SS/B	M4	0,70	5	2,0	2,0	500	✓	7,01 €
HC4-6/SS/B	M4	0,70	6	2,0	2,0	500	✓	7,74 €
HC4-8/SS/B	M4	0,70	8	2,0	2,0	500	-	8,09 €
HC4-10/SS/B	M4	0,70	10	2,0	2,0	500	✓	10,61 €
HC4-12/SS/B	M4	0,70	12	2,0	2,0	500	-	13,85 €
HC4-16/SS/B	M4	0,70	16	2,0	2,0	500	-	13,85 €
HC4-20/SS/B	M4	0,70	20	2,0	2,0	500	✓	19,26 €
HC5-5/SS/B	M5	0,80	5	2,5	2,5	500	✓	9,72 €
HC5-6/SS/B	M5	0,80	6	2,5	2,5	500	✓	8,82 €
HC5-8/SS/B	M5	0,80	8	2,5	2,5	500	✓	8,82 €
HC5-10/SS/B	M5	0,80	10	2,5	2,5	500	✓	11,52 €
HC5-12/SS/B	M5	0,80	12	2,5	2,5	500	✓	14,41 €
HC5-16/SS/B	M5	0,80	16	2,5	2,5	500	-	18,18 €
HC5-20/SS/B	M5	0,80	20	2,5	2,5	500	✓	21,97 €
HC5-25/SS/B	M5	0,80	25	2,5	2,5	200	-	12,74 €
HC5-30/SS/B	M5	0,80	30	2,5	2,5	200	✓	18,66 €
HC6-6/SS/B	M6	1,00	6	3,0	3,0	500	✓	17,10 €
HC6-8/SS/B	M6	1,00	8	3,0	3,0	500	✓	15,12 €
HC6-10/SS/B	M6	1,00	10	3,0	3,0	500	✓	28,26 €
HC6-12/SS/B	M6	1,00	12	3,0	3,0	500	✓	24,31 €
HC6-16/SS/B	M6	1,00	16	3,0	3,0	500	-	31,33 €
HC6-20/SS/B	M6	1,00	20	3,0	3,0	500	✓	40,16 €
HC6-25/SS/B	M6	1,00	25	3,0	3,0	200	✓	20,45 €
HC6-30/SS/B	M6	1,00	30	3,0	3,0	200	✓	26,72 €
HC6-35/SS/B	M6	1,00	35	3,0	3,0	200	-	24,35 €
HC6-40/SS/B	M6	1,00	40	3,0	3,0	200	✓	30,91 €
HC8-16/SS/B	M8	1,25	16	5,0	4,0	200	✓	18,59 €
HC8-20/SS/B	M8	1,25	20	5,0	4,0	200	✓	21,82 €
HC8-25/SS/B	M8	1,25	25	5,0	4,0	200	-	26,65 €
HC8-30/SS/B	M8	1,25	30	5,0	4,0	200	✓	45,46 €
HC8-40/SS/B	M8	1,25	40	5,0	4,0	200	-	49,63 €
HC10-10/SS/B	M10	1,50	10	6,0	5,0	100	-	11,38 €
HC10-16/SS/B	M10	1,50	16	6,0	5,0	100	-	17,58 €
HC10-20/SS/B	M10	1,50	20	6,0	5,0	100	✓	22,76 €
HC10-25/SS/B	M10	1,50	25	6,0	5,0	100	-	21,78 €
HC10-30/SS/B	M10	1,50	30	6,0	5,0	100	-	27,18 €
HC10-40/SS/B	M10	1,50	40	6,0	5,0	100	-	38,76 €
HC10-50/SS/B	M10	1,50	50	6,0	5,0	100	-	58,21 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



T5courroie

Courroie fermée type T, T5 Polyuréthane armature acier



F7-I

Afficheur multifonction, Avec capteur interne



MHQMEP

Manivelle à poignée tournante fixe, Alésage carré



AT5P_AT10P

Plaque de jonction type AT, AT5



CHA138

Charnière à visser avec insert taraudé, 138 degrés



AT5P_AT10P

Plaque de jonction type AT, AT10



SLB

Bouton d'indexage, acier classe 5.8



T5P_T10P

Plaque de jonction type T, T5



PCS50S5

Pignon à chaîne inox, 12,7mm (DIN 08B-1)



PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Insert borgne taraudé



PSPE22

Poignée souple Ø22 pour arbre, PVC noir



SH2

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Plastique usiné (delrin)

Produits complémentaires



NTMbr

Vis de pression bout en laiton, à bout laiton



NTMdl

Vis de pression bout en delrin, à bout delrin