



- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :  
Acier C45 UNI7845

### Info.

- \*Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**

Série économique

Vendu  
préalésé\*



### REMISES

| Qté  | 1+   | 4+  | 10+         |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | Z  | ØP<br>Primitif | ØD<br>Extérieur | ØM<br>Moyeu | ØA<br>Pré-alésage | Stock* | Prix<br>Uni.<br>1 à 3 |
|------------|----|----------------|-----------------|-------------|-------------------|--------|-----------------------|
| HG6-12/ECO | 12 | 72             | 84              | 54          | 16                | ✓      | 42,10 €               |
| HG6-13/ECO | 13 | 78             | 90              | 60          | 16                | ✓      | 51,58 €               |
| HG6-15/ECO | 15 | 90             | 102             | 70          | 20                | ✓      | 59,88 €               |
| HG6-16/ECO | 16 | 96             | 108             | 75          | 20                | ✓      | 63,65 €               |
| HG6-18/ECO | 18 | 108            | 120             | 80          | 20                | ✓      | 83,46 €               |
| HG6-20/ECO | 20 | 120            | 132             | 90          | 20                | ✓      | 96,77 €               |
| HG6-24/ECO | 24 | 144            | 156             | 110         | 25                | ✓      | 142,32 €              |
| HG6-25/ECO | 25 | 150            | 162             | 110         | 25                | ✓      | 152,31 €              |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



Manette indexable technopolymère, Plastique




Bac à bec, 8mm



Ecrou à oreilles pour serrage manuel, Inox DIN 314/315



Chariot de réglage Domino 120, Chariot DOMILINE 120



Poignée de manutention multi-secteurs, Trou lisse



Poussoir à bille à ressort avec fente, Inox 303



Charnière carrée en tôle percée, Carrée rivetée percée



Amortisseur élastique cylindrique, Acier




Pied articulé à embase tôle Ø80, Ø 80



Engrenage droit de précision, Inox 303



Joint d'étanchéité linéaire, A clipser



Poussoir à bille à contact électrique, A contact électrique


## Produits complémentaires



Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



Crémaillère section carrée, Acier



Crémaillère section circulaire, Acier - module 1-6