

Module 1,0

Acier C45





- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par vos soins**

*vendu
préalésé*



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G1-12/ECO	12	12	14	9	5	0,010	✓	2,69 €
G1-13/ECO	13	13	15	10	5	0,020	-	2,69 €
G1-14/ECO	14	14	16	10	6	0,020	✓	2,81 €
G1-15/ECO	15	15	17	12	6	0,020	✓	2,81 €
G1-16/ECO	16	16	18	13	6	0,030	✓	2,98 €
G1-17/ECO	17	17	19	14	8	0,030	-	3,04 €
G1-18/ECO	18	18	20	15	8	0,030	✓	3,04 €
G1-19/ECO	19	19	21	15	8	0,040	-	3,20 €
G1-20/ECO	20	20	22	16	8	0,040	✓	3,30 €
G1-21/ECO	21	21	23	16	8	0,050	-	3,30 €
G1-22/ECO	22	22	24	18	8	0,050	✓	3,36 €
G1-23/ECO	23	23	25	18	8	0,060	-	3,49 €
G1-24/ECO	24	24	26	20	8	0,060	✓	3,92 €
G1-25/ECO	25	25	27	20	8	0,070	✓	3,96 €
G1-26/ECO	26	26	28	20	8	0,070	✓	3,97 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G1-27/ECO	27	27	29	20	8	0,080	✓	3,98 €
G1-28/ECO	28	28	30	20	8	0,080	✓	4,46 €
G1-29/ECO	29	29	31	20	8	0,090	-	4,52 €
G1-30/ECO	30	30	32	20	8	0,090	✓	4,69 €
G1-31/ECO	31	31	33	25	10	0,110	-	4,91 €
G1-32/ECO	32	32	34	25	10	0,120	✓	5,06 €
G1-33/ECO	33	33	35	25	10	0,120	✓	4,99 €
G1-34/ECO	34	34	36	25	10	0,130	-	5,30 €
G1-35/ECO	35	35	37	25	10	0,140	✓	5,30 €
G1-36/ECO	36	36	38	25	10	0,140	✓	5,78 €
G1-37/ECO	37	37	39	25	10	0,150	-	5,80 €
G1-38/ECO	38	38	40	25	10	0,160	✓	6,09 €
G1-39/ECO	39	39	41	25	10	0,160	-	6,01 €
G1-40/ECO	40	40	42	25	10	0,170	✓	6,19 €
G1-41/ECO	41	41	43	30	10	0,190	-	6,49 €
G1-42/ECO	42	42	44	30	10	0,200	✓	6,81 €
G1-43/ECO	43	43	45	30	10	0,210	-	6,91 €
G1-44/ECO	44	44	46	30	10	0,220	✓	6,95 €
G1-45/ECO	45	45	47	30	10	0,230	✓	7,26 €
G1-46/ECO	46	46	48	30	10	0,230	✓	7,77 €
G1-47/ECO	47	47	49	30	10	0,240	-	7,85 €
G1-48/ECO	48	48	50	30	10	0,350	✓	8,18 €
G1-49/ECO	49	49	51	30	10	0,360	-	8,14 €
G1-50/ECO	50	50	52	30	12	0,260	✓	7,95 €
G1-51/ECO	51	51	53	40	12	0,320	-	8,93 €
G1-52/ECO	52	52	54	40	12	0,330	✓	8,80 €
G1-53/ECO	53	53	55	40	12	0,330	✓	8,83 €
G1-54/ECO	54	54	56	40	12	0,340	-	8,87 €
G1-55/ECO	55	55	57	40	12	0,360	✓	9,46 €
G1-56/ECO	56	56	58	40	12	0,370	-	9,89 €
G1-57/ECO	57	57	59	40	12	0,380	-	9,96 €
G1-58/ECO	58	58	60	40	12	0,390	✓	10,00 €
G1-59/ECO	59	59	61	40	12	0,400	-	10,11 €
G1-60/ECO	60	60	62	40	12	0,410	✓	10,49 €
G1-61/ECO	61	61	63	50	12	0,470	-	11,10 €
G1-62/ECO	62	62	64	50	12	0,490	-	11,14 €
G1-63/ECO	63	63	65	50	12	0,500	-	11,20 €
G1-64/ECO	64	64	66	50	12	0,510	✓	11,30 €
G1-65/ECO	65	65	67	50	12	0,520	✓	11,48 €
G1-66/ECO	66	66	68	50	12	0,530	-	12,18 €
G1-67/ECO	67	67	69	50	12	0,550	-	12,22 €
G1-68/ECO	68	68	70	50	12	0,560	-	12,30 €
G1-69/ECO	69	69	71	50	12	0,570	-	12,52 €
G1-70/ECO	70	70	72	50	12	0,580	✓	12,82 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Engrenage droit plastique



Module 1,0

Nylon PA6 moulé



- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière :
Nylon 6
Renforcé 30% fibre de verre



Options

- Nombre de dents différent jusqu'à 77
- Pièces non modifiables par nos soins. Pour des réalisations spéciales, voir réf. ZG, ZPG

Info.

- Préalésage brut de démoulage à réusinier impérativement par vos soins
- **Préalésage donné à titre indicatif

ϕA^{**} : préalésage à modifier impérativement



Série économique

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem. Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande	

Références	Nombre de dents	Extérieur ØD	Primitif ØP	Moyeu ØM	Préalésage non garanti ØA**	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
CLG1-12	12	14	12	9	4	✓	3,06 €
CLG1-15	15	17	15	10	4	✓	3,23 €
CLG1-16	16	18	16	13	5	✓	3,26 €
CLG1-20	20	22	20	16	5	✓	3,55 €
CLG1-24	24	26	24	20	6	✓	3,80 €
CLG1-25	25	27	25	20	6	✓	3,83 €
CLG1-28	28	30	28	22	6	✓	4,12 €
CLG1-30	30	32	30	25	6	✓	4,86 €
CLG1-32	32	34	32	25	6	✓	5,15 €
CLG1-35	35	37	35	30	8	✓	5,25 €
CLG1-40	40	42	40	30	8	✓	6,16 €
CLG1-45	45	47	45	35	10	✓	6,74 €
CLG1-50	50	52	50	35	10	✓	7,69 €
CLG1-55	55	57	55	35	14	✓	8,12 €
CLG1-60	60	62	60	40	14	✓	8,72 €
CLG1-70	70	72	70	40	20	✓	9,52 €
CLG1-72	72	74	72	40	20	✓	10,03 €
CLG1-75	75	77	75	50	20	-	Sur demande
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓							
CLG1-77	77	79	77	50	20	-	Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Module 1,5

Acier C45





- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**

vendu
préalésé



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieure	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G1.5-12/ECO	12	18,0	21,0	14	8	0,040	✓	3,32 €
G1.5-13/ECO	13	19,5	22,5	14	8	0,050	-	3,37 €
G1.5-14/ECO	14	21,0	24,0	17	8	0,060	✓	3,64 €
G1.5-15/ECO	15	22,5	25,5	18	8	0,070	✓	3,96 €
G1.5-16/ECO	16	24,0	27,0	20	8	0,080	✓	4,10 €
G1.5-17/ECO	17	25,5	28,5	20	8	0,090	✓	4,51 €
G1.5-18/ECO	18	27,0	30,0	20	8	0,100	✓	4,73 €
G1.5-19/ECO	19	28,5	31,5	20	8	0,100	✓	4,87 €
G1.5-20/ECO	20	30,0	33,0	25	8	0,130	✓	5,06 €
G1.5-21/ECO	21	31,5	34,5	25	10	0,130	✓	5,47 €
G1.5-22/ECO	22	33,0	36,0	25	10	0,140	✓	5,72 €
G1.5-23/ECO	23	34,5	37,5	25	10	0,160	-	6,17 €
G1.5-24/ECO	24	36,0	39,0	25	10	0,170	✓	6,11 €
G1.5-25/ECO	25	37,5	40,5	25	10	0,180	✓	6,81 €
G1.5-26/ECO	26	39,0	42,0	30	12	0,200	✓	6,91 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G1.5-27/ECO	27	40,5	43,5	30	12	0,220	✓	7,40 €
G1.5-28/ECO	28	42,0	45,0	30	12	0,230	✓	7,60 €
G1.5-29/ECO	29	43,5	46,5	30	12	0,240	-	7,77 €
G1.5-30/ECO	30	45,0	48,0	30	12	0,260	✓	8,48 €
G1.5-31/ECO	31	46,5	49,5	35	12	0,300	-	8,61 €
G1.5-32/ECO	32	48,0	51,0	35	12	0,310	✓	8,69 €
G1.5-33/ECO	33	49,5	52,5	35	12	0,330	-	9,23 €
G1.5-34/ECO	34	51,0	54,0	35	12	0,340	-	9,29 €
G1.5-35/ECO	35	52,5	55,5	35	12	0,360	✓	9,76 €
G1.5-36/ECO	36	54,0	57,0	35	12	0,370	✓	9,89 €
G1.5-37/ECO	37	55,5	58,5	40	12	0,420	-	10,67 €
G1.5-38/ECO	38	57,0	60,0	40	12	0,440	✓	10,85 €
G1.5-39/ECO	39	58,5	61,5	40	12	0,460	-	11,08 €
G1.5-40/ECO	40	60,0	63,0	40	12	0,480	✓	11,52 €
G1.5-41/ECO	41	61,5	64,5	50	14	0,500	-	11,95 €
G1.5-42/ECO	42	63,0	66,0	50	14	0,590	✓	12,22 €
G1.5-43/ECO	43	64,5	67,5	50	14	0,610	-	13,24 €
G1.5-44/ECO	44	66,0	69,0	50	14	0,630	✓	13,40 €
G1.5-45/ECO	45	67,5	70,5	50	14	0,650	✓	13,44 €
G1.5-46/ECO	46	69,0	72,0	50	14	0,660	-	14,27 €
G1.5-47/ECO	47	70,5	73,5	50	14	0,700	-	14,59 €
G1.5-48/ECO	48	72,0	75,0	50	14	0,700	✓	14,77 €
G1.5-49/ECO	49	73,5	76,5	50	14	0,730	-	14,88 €
G1.5-50/ECO	50	75,0	78,0	50	14	0,760	✓	15,97 €
G1.5-51/ECO	51	76,5	79,5	60	15	0,860	-	15,97 €
G1.5-52/ECO	52	78,0	81,0	60	15	0,890	-	16,17 €
G1.5-53/ECO	53	79,5	82,5	60	15	0,910	✓	17,38 €
G1.5-54/ECO	54	81,0	84,0	60	15	0,940	✓	17,69 €
G1.5-55/ECO	55	82,5	85,5	60	15	0,960	✓	17,85 €
G1.5-56/ECO	56	84,0	87,0	60	15	0,980	-	18,92 €
G1.5-57/ECO	57	85,5	88,5	60	15	1,000	-	19,01 €
G1.5-58/ECO	58	87,0	90,0	60	15	1,030	✓	19,21 €
G1.5-59/ECO	59	88,5	91,5	60	15	1,060	-	19,45 €
G1.5-60/ECO	60	90,0	93,0	60	15	1,090	✓	21,15 €
G1.5-61/ECO	61	91,5	94,5	70	20	1,220	-	21,44 €
G1.5-62/ECO	62	93,0	96,0	70	20	1,250	-	21,60 €
G1.5-63/ECO	63	94,5	97,5	70	20	1,280	-	22,05 €
G1.5-64/ECO	64	96,0	99,0	70	20	1,310	-	23,14 €
G1.5-65/ECO	65	97,5	100,5	70	20	1,340	-	23,37 €
G1.5-66/ECO	66	99,0	102,0	70	20	1,370	-	23,75 €
G1.5-67/ECO	67	100,5	103,5	70	20	1,400	-	24,49 €
G1.5-68/ECO	68	102,0	105,0	70	20	1,430	-	25,03 €
G1.5-69/ECO	69	103,5	106,5	70	20	1,460	-	25,20 €
G1.5-70/ECO	70	105,0	108,0	70	20	1,500	✓	25,45 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nylon PA6 **moulé**

Module
1,5

Série économique


- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière :
Nylon 6
Renforcé 30% fibre de verre

Options

- Nombre de dents différent jusqu'à 75
- Pièces non modifiables par nos soins. Pour des réalisations spéciales, voir réf. ZG, ZPG

Info.

- Préalésage brut de démoulage à réuser impérativement par vos soins
- **Préalésage donné à titre indicatif



*ØA** : préalésage à modifier impérativement*

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem. Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande	

Références	Nombre de dents	Extérieur ØD	Primitif ØP	Moyeu ØM	Préalésage non garanti ØA**	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
CLG1.5-12	12	21,0	18,0	14	5	✓	3,17 €
CLG1.5-15	15	25,5	22,5	18	5	✓	3,23 €
CLG1.5-16	16	27,0	24,0	18	5	-	Sur demande
CLG1.5-18	18	30,0	27,0	18	5	-	Sur demande
CLG1.5-20	20	33,0	30,0	25	8	✓	4,09 €
CLG1.5-24	24	39,0	36,0	28	8	✓	4,47 €
CLG1.5-25	25	40,0	37,5	30	8	✓	4,62 €
CLG1.5-28	28	45,0	42,0	30	8	-	Sur demande
CLG1.5-30	30	48,0	45,0	35	12	✓	5,15 €
CLG1.5-32	32	51,0	48,0	35	12	-	Sur demande
CLG1.5-36	36	57,0	54,0	35	16	-	Sur demande
CLG1.5-38	38	60,0	57,0	35	16	-	Sur demande
CLG1.5-40	40	63,0	60,0	40	16	✓	8,84 €
CLG1.5-42	42	66,0	63,0	45	16	-	Sur demande
CLG1.5-45	45	70,5	67,5	45	16	-	Sur demande
CLG1.5-50	50	78,0	75,0	45	16	✓	11,50 €
CLG1.5-54	54	84,0	81,0	50	20	-	Sur demande
CLG1.5-55	55	85,5	82,5	50	20	-	Sur demande
CLG1.5-60	60	93,0	90,0	60	20	✓	15,64 €
CLG1.5-65	65	100,0	97,5	60	20	-	Sur demande
CLG1.5-70	70	108,0	105,0	60	20	✓	20,21 €

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille** ↓
CLG1.5-75 75 115,5 112,5 60 20 - sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Module 2,0

Acier C45





- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**

vendu
préalésé



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G2-12/ECO	12	24	28	18	10	0,080	✓	3,76 €
G2-13/ECO	13	26	30	19	10	0,100	-	4,04 €
G2-14/ECO	14	28	32	20	10	0,120	✓	4,46 €
G2-15/ECO	15	30	34	22	10	0,140	✓	4,80 €
G2-16/ECO	16	32	36	24	10	0,160	✓	5,58 €
G2-17/ECO	17	34	38	25	10	0,180	✓	5,62 €
G2-18/ECO	18	36	40	25	10	0,190	✓	5,74 €
G2-19/ECO	19	38	42	25	10	0,210	✓	6,16 €
G2-20/ECO	20	40	44	30	10	0,260	✓	6,71 €
G2-21/ECO	21	42	46	30	12	0,270	✓	6,88 €
G2-22/ECO	22	44	48	30	12	0,290	✓	7,54 €
G2-23/ECO	23	46	50	30	12	0,310	-	7,80 €
G2-24/ECO	24	48	52	35	12	0,360	✓	8,44 €
G2-25/ECO	25	50	54	35	12	0,390	✓	9,03 €
G2-26/ECO	26	52	56	40	12	0,450	-	9,08 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock	Prix Uni. 1 à 5
G2-27/ECO	27	54	58	40	12	0,470	✓	9,82 €
G2-28/ECO	28	56	60	40	12	0,500	✓	10,28 €
G2-29/ECO	29	58	62	40	14	0,520	-	10,55 €
G2-30/ECO	30	60	64	40	14	0,550	✓	11,22 €
G2-31/ECO	31	62	66	45	14	0,610	✓	11,74 €
G2-32/ECO	32	64	68	45	14	0,650	✓	11,99 €
G2-33/ECO	33	66	70	45	14	0,680	✓	12,86 €
G2-34/ECO	34	68	72	45	14	0,710	✓	13,02 €
G2-35/ECO	35	70	74	45	14	0,740	✓	13,94 €
G2-36/ECO	36	72	76	45	14	0,780	✓	14,20 €
G2-37/ECO	37	74	78	50	14	0,860	-	14,61 €
G2-38/ECO	38	76	80	50	14	0,900	✓	15,67 €
G2-39/ECO	39	78	82	50	14	0,930	-	16,33 €
G2-40/ECO	40	80	84	50	14	0,970	✓	17,08 €
G2-41/ECO	41	82	86	60	16	1,050	-	17,59 €
G2-42/ECO	42	84	88	60	16	1,090	✓	18,06 €
G2-43/ECO	43	86	90	60	16	1,130	-	19,14 €
G2-44/ECO	44	88	92	60	16	1,230	✓	19,35 €
G2-45/ECO	45	90	94	60	16	1,270	✓	20,73 €
G2-46/ECO	46	92	96	60	16	1,310	-	20,96 €
G2-47/ECO	47	94	98	60	16	1,480	✓	21,96 €
G2-48/ECO	48	96	100	70	16	1,530	✓	23,74 €
G2-49/ECO	49	98	102	70	16	1,570	-	26,05 €
G2-50/ECO	50	100	104	70	16	1,620	✓	25,97 €
G2-51/ECO	51	102	106	70	20	1,670	-	26,34 €
G2-52/ECO	52	104	108	70	20	1,720	-	27,42 €
G2-53/ECO	53	106	110	70	20	1,780	-	28,38 €
G2-54/ECO	54	108	112	70	20	1,830	-	28,06 €
G2-55/ECO	55	110	114	70	20	1,880	-	30,02 €
G2-56/ECO	56	112	116	70	20	1,940	-	32,51 €
G2-57/ECO	57	114	118	70	20	1,990	-	33,51 €
G2-58/ECO	58	116	120	70	20	2,050	✓	34,59 €
G2-59/ECO	59	118	122	70	20	2,110	-	35,34 €
G2-60/ECO	60	120	124	70	20	2,160	✓	35,93 €
G2-61/ECO	61	122	126	80	20	2,360	-	36,73 €
G2-62/ECO	62	124	128	80	20	2,420	-	38,63 €
G2-63/ECO	63	126	130	80	20	2,480	-	39,13 €
G2-64/ECO	64	128	132	80	20	2,550	-	40,45 €
G2-65/ECO	65	130	134	80	20	2,610	✓	42,24 €
G2-66/ECO	66	132	136	80	20	2,670	✓	42,99 €
G2-67/ECO	67	134	138	80	20	2,740	-	43,12 €
G2-68/ECO	68	136	140	80	20	2,810	-	43,38 €
G2-69/ECO	69	138	142	80	20	2,870	-	43,33 €
G2-70/ECO	70	140	144	80	20	2,940	✓	43,64 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Série économique

- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière :
Nylon 6 Renforcé 30%
fibre de verre
- Préalésage brut de démoulage
à résiner impérativement par
vos soins
- **Préalésage donné à titre indicatif

Options

- Nombre de dents différent
jusqu'à 78
- Pièces non modifiables par
nos soins. Pour des réalisations
spéciales, voir réf. ZG, ZPG



*ØA** : préalésage
à modifier
impérativement*

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande

Références	Nombre de dents	Extérieur ØD	Primitif ØP	Moyeu ØM	Préalésage non garanti ØA**	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
CLG2-12	12	28	24	18	8	✓	3,97 €
CLG2-15	15	35	30	22	8	✓	4,15 €
CLG2-16	16	36	32	25	8	✓	4,86 €
CLG2-20	20	44	40	30	10	✓	5,68 €
CLG2-24	24	52	48	35	10	✓	7,37 €
CLG2-25	25	54	50	35	10	✓	7,81 €
CLG2-26	26	56	52	40	14	-	Sur demande
CLG2-30	30	64	60	40	14	✓	9,63 €
CLG2-32	32	68	64	45	16	✓	10,13 €
CLG2-34	34	72	68	45	16	-	Sur demande
CLG2-35	35	74	70	45	16	-	Sur demande
CLG2-36	36	76	72	50	16	✓	13,21 €
CLG2-40	40	84	80	50	16	✓	15,39 €
CLG2-45	45	94	90	60	16	-	Sur demande
CLG2-48	48	100	96	60	16	-	Sur demande
CLG2-50	50	104	100	60	20	✓	18,75 €
CLG2-60	60	124	120	60	20	✓	23,81 €
CLG2-65	65	134	130	60	20	✓	24,31 €
CLG2-70	70	144	140	60	20	✓	26,02 €
CLG2-72	72	148	144	60	20	-	Sur demande
CLG2-75	75	154	150	60	20	-	Sur demande

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille** ↓

CLG2-78	78	160	156	60	25	-	sur demande
----------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	----------	--------------------

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Module 2,5

Acier C45





- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**

vendu
préalésé



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G2.5-12/ECO	12	30,0	35,0	22	10	0,170	-	6,04 €
G2.5-13/ECO	13	32,5	37,5	25	10	0,210	-	6,57 €
G2.5-14/ECO	14	35,0	40,0	28	10	0,250	✓	6,69 €
G2.5-15/ECO	15	37,5	42,5	30	10	0,300	✓	7,48 €
G2.5-16/ECO	16	40,0	45,0	32	12	0,330	✓	8,06 €
G2.5-17/ECO	17	42,5	47,5	35	12	0,380	-	8,46 €
G2.5-18/ECO	18	45,0	50,0	35	12	0,420	✓	8,71 €
G2.5-19/ECO	19	47,5	52,5	35	12	0,450	-	9,93 €
G2.5-20/ECO	20	50,0	55,0	40	14	0,540	✓	10,38 €
G2.5-21/ECO	21	52,5	57,5	40	14	0,560	-	10,71 €
G2.5-22/ECO	22	55,0	60,0	45	14	0,660	✓	11,63 €
G2.5-23/ECO	23	57,5	62,5	45	14	0,700	-	12,01 €
G2.5-24/ECO	24	60,0	65,0	45	14	0,740	✓	12,54 €
G2.5-25/ECO	25	62,5	67,5	50	14	0,850	✓	13,33 €
G2.5-26/ECO	26	65,0	70,0	50	14	0,900	-	14,58 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G2.5-27/ECO	27	67,5	72,5	50	14	0,950	-	15,70 €
G2.5-28/ECO	28	70,0	75,0	50	14	1,000	-	16,98 €
G2.5-29/ECO	29	72,5	77,5	50	14	1,060	-	17,96 €
G2.5-30/ECO	30	75,0	80,0	55	16	1,180	✓	18,96 €
G2.5-31/ECO	31	77,5	82,5	55	16	1,220	-	19,15 €
G2.5-32/ECO	32	80,0	85,0	55	16	1,280	✓	21,26 €
G2.5-33/ECO	33	82,5	87,5	55	16	1,340	-	21,78 €
G2.5-34/ECO	34	85,0	90,0	55	16	1,410	-	23,21 €
G2.5-35/ECO	35	87,5	92,5	60	16	1,540	✓	23,80 €
G2.5-36/ECO	36	90,0	95,0	60	16	1,610	-	25,57 €
G2.5-37/ECO	37	92,5	97,5	60	16	1,680	-	26,39 €
G2.5-38/ECO	38	95,0	100,0	60	16	1,750	✓	28,77 €
G2.5-39/ECO	39	97,5	102,5	60	16	1,830	-	30,12 €
G2.5-40/ECO	40	100,0	105,0	70	20	2,060	✓	31,34 €
G2.5-41/ECO	41	102,5	107,5	70	20	2,140	-	34,60 €
G2.5-42/ECO	42	105,0	110,0	70	20	2,220	-	35,74 €
G2.5-43/ECO	43	107,5	112,5	70	20	2,300	-	36,85 €
G2.5-44/ECO	44	110,0	115,0	70	20	2,380	-	37,64 €
G2.5-45/ECO	45	112,5	117,5	70	20	2,470	-	38,61 €
G2.5-46/ECO	46	115,0	120,0	70	20	2,520	-	39,10 €
G2.5-47/ECO	47	117,5	122,5	80	20	2,800	-	40,52 €
G2.5-48/ECO	48	120,0	125,0	80	20	2,880	-	38,73 €
G2.5-49/ECO	49	122,5	127,5	80	20	2,980	-	42,93 €
G2.5-50/ECO	50	125,0	130,0	80	20	3,070	-	45,90 €
G2.5-51/ECO	51	127,5	132,5	90	20	3,170	-	46,93 €
G2.5-52/ECO	52	130,0	135,0	90	20	3,480	-	47,79 €
G2.5-53/ECO	53	132,5	137,5	90	20	3,580	-	48,42 €
G2.5-54/ECO	54	135,0	140,0	90	20	3,680	-	49,81 €
G2.5-55/ECO	55	137,5	142,5	90	20	3,780	-	52,00 €
G2.5-56/ECO	56	140,0	145,0	100	20	4,130	-	53,04 €
G2.5-57/ECO	57	142,5	147,5	100	20	4,230	-	56,93 €
G2.5-58/ECO	58	145,0	150,0	100	20	4,340	-	60,36 €
G2.5-59/ECO	59	147,5	152,5	100	20	4,460	-	64,09 €
G2.5-60/ECO	60	150,0	155,0	100	20	4,570	✓	67,86 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Engrenage droit plastique



Module

Nylon PA6 **moulé**

2,5



Série économique



- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière :
Nylon 6 renforcé 30%
fibre de verre

Options

- Nombre de dents différent jusqu'à 62
- Pièces non modifiables par nos soins. Pour des réalisations spéciales, voir réf. ZG, ZPG

Info.

- Préalésage brut de démoulage à réusinier impérativement par vos soins
- **Préalésage donné à titre indicatif



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande

Références	Nb. de Dents	Extérieur ØD	Primitif ØP	Moyeu ØM	Préalésage non garanti ØA**	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
CLG2.5-12	12	35,00	30,00	22	8	✓	5,25 €
CLG2.5-14	14	40,00	35,00	22	8	-	Sur demande
CLG2.5-15	15	42,50	37,50	30	10	✓	5,71 €
CLG2.5-16	16	45,00	40,00	30	10	✓	7,02 €
CLG2.5-18	18	50,00	45,00	35	10	✓	7,81 €
CLG2.5-20	20	55,00	50,00	35	10	✓	8,18 €
CLG2.5-22	22	60,00	55,00	40	16	-	Sur demande
CLG2.5-23	23	62,50	57,50	40	16	-	Sur demande
CLG2.5-24	24	65,00	60,00	40	16	-	Sur demande
CLG2.5-25	25	67,50	62,50	40	16	✓	12,42 €
CLG2.5-26	26	70,00	65,00	40	16	-	Sur demande
CLG2.5-27	27	72,50	67,50	40	16	-	Sur demande
CLG2.5-28	28	75,00	70,00	40	16	-	Sur demande
CLG2.5-29	29	77,50	72,50	40	16	-	Sur demande
CLG2.5-30	30	80,00	75,00	45	16	✓	16,38 €
CLG2.5-32	32	85,00	80,00	50	16	-	Sur demande
CLG2.5-35	35	92,50	87,50	50	16	-	18,75 €
CLG2.5-40	40	105,00	100,00	60	20	-	Sur demande
CLG2.5-45	45	117,50	112,50	60	20	-	26,16 €
CLG2.5-50	50	130,00	125,00	60	20	✓	31,82 €
CLG2.5-57	57	147,50	142,50	60	20	-	Sur demande
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓							
CLG2.5-62	62	160,00	155,00	60	25	-	Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


Acier C45

Module 3,0


- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**



Vendu préalésé*



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
G3-12/ECO	12	36	42	25	12	✓	6,53 €
G3-13/ECO	13	39	45	25	12	-	7,73 €
G3-14/ECO	14	42	48	30	12	✓	7,79 €
G3-15/ECO	15	45	51	35	12	✓	8,72 €
G3-16/ECO	16	48	54	38	15	✓	10,21 €
G3-17/ECO	17	51	57	42	15	✓	10,84 €
G3-18/ECO	18	54	60	45	15	✓	11,62 €
G3-19/ECO	19	57	63	45	15	-	11,88 €
G3-20/ECO	20	60	66	45	15	✓	13,24 €
G3-21/ECO	21	63	69	45	15	✓	15,52 €
G3-22/ECO	22	66	72	50	15	-	16,02 €
G3-23/ECO	23	69	75	50	15	-	17,47 €
G3-24/ECO	24	72	78	50	16	✓	18,10 €
G3-25/ECO	25	75	81	60	16	✓	19,86 €
G3-26/ECO	26	78	84	60	16	-	21,22 €
G3-27/ECO	27	81	87	60	16	✓	22,82 €
G3-28/ECO	28	84	90	60	16	✓	25,22 €
G3-29/ECO	29	87	93	60	16	-	26,15 €
G3-30/ECO	30	90	96	60	16	✓	27,11 €
G3-31/ECO	31	93	99	70	20	✓	27,96 €
G3-32/ECO	32	96	102	70	20	✓	29,60 €
G3-33/ECO	33	99	105	70	20	✓	29,62 €
G3-34/ECO	34	102	108	70	20	-	30,74 €
G3-35/ECO	35	105	111	70	20	✓	32,60 €
G3-36/ECO	36	108	114	70	20	-	34,69 €
G3-37/ECO	37	111	117	80	20	-	36,34 €
G3-38/ECO	38	114	120	80	20	-	36,94 €
G3-39/ECO	39	117	123	80	20	-	38,10 €
G3-40/ECO	40	120	126	80	20	✓	38,10 €
G3-41/ECO	41	123	129	90	20	-	44,04 €
G3-42/ECO	42	126	132	90	20	-	49,42 €
G3-43/ECO	43	129	135	90	20	-	52,91 €
G3-44/ECO	44	132	138	90	20	-	53,62 €
G3-45/ECO	45	135	141	90	20	✓	56,68 €
G3-46/ECO	46	138	144	90	20	-	60,34 €
G3-47/ECO	47	141	147	90	20	-	63,10 €
G3-48/ECO	48	144	150	100	20	✓	64,35 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Engrenage droit plastique





Module 3,0

Nylon PA6 moulé

Série économique



- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière :
Nylon 6, renforcé 30% fibre de verre
- Préalésage brut de démoulage à réusiner impérativement par vos soins
- **Préalésage donné à titre indicatif



*ØA** : préalable à modifier impérativement*

Options

- Nombre de dents différent jusqu'à 60
- Pièces non modifiables par nos soins. Pour des réalisations spéciales, voir réf. ZG, ZPG

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande

Références	Nombre de dents	Extérieur ØD	Primitif ØP	Moyeu ØM	Préalésage non garanti		Prix Uni. 1 à 9
					ØA**	Stock*	
CLG3-12	12	42	36	25	12	✓	7,59 €
CLG3-14	14	48	42	30	12	-	Sur demande
CLG3-15	15	51	45	35	12	✓	9,31 €
CLG3-16	16	54	48	40	12	✓	12,68 €
CLG3-18	18	60	54	45	12	✓	13,74 €
CLG3-20	20	66	60	45	12	✓	14,88 €
CLG3-22	22	72	66	45	16	-	Sur demande
CLG3-23	23	75	69	45	16	-	Sur demande
CLG3-24	24	78	72	45	16	-	Sur demande
CLG3-25	25	81	75	45	16	✓	20,87 €
CLG3-26	26	84	78	45	16	-	Sur demande
CLG3-27	27	87	81	45	16	-	Sur demande
CLG3-28	28	90	84	50	16	-	Sur demande
CLG3-29	29	93	87	50	16	-	Sur demande
CLG3-30	30	96	90	50	16	✓	27,40 €
CLG3-32	32	102	96	50	16	-	Sur demande
CLG3-35	35	111	105	50	20	✓	32,47 €
CLG3-40	40	126	120	60	20	✓	40,19 €
CLG3-45	45	141	135	60	20	-	42,86 €
CLG3-50	50	156	150	60	20	-	44,32 €
CLG3-55	55	171	165	60	20	-	Sur demande
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓							
CLG3-60	60	186	180	60	25	-	Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm





Acier C45

Module 4,0

- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
G4-12/ECO	12	48	56	35	14	✓	11,24 €
G4-13/ECO	13	52	60	40	14	✓	13,06 €
G4-14/ECO	14	56	64	45	14	-	14,83 €
G4-15/ECO	15	60	68	45	14	✓	16,76 €
G4-16/ECO	16	64	72	50	15	-	19,26 €
G4-17/ECO	17	68	76	50	15	✓	21,55 €
G4-18/ECO	18	72	80	50	15	✓	23,14 €
G4-19/ECO	19	76	84	60	15	-	23,51 €
G4-20/ECO	20	80	88	60	15	✓	25,21 €
G4-21/ECO	21	84	92	70	20	✓	26,34 €
G4-22/ECO	22	88	96	70	20	-	28,76 €
G4-23/ECO	23	92	100	75	20	-	32,07 €
G4-24/ECO	24	96	104	75	20	✓	33,95 €
G4-25/ECO	25	100	108	75	20	✓	35,92 €
G4-26/ECO	26	104	112	75	20	-	38,21 €
G4-27/ECO	27	108	116	75	20	-	42,11 €
G4-28/ECO	28	112	120	75	20	✓	44,46 €
G4-29/ECO	29	116	124	75	20	-	46,00 €
G4-30/ECO	30	120	128	75	20	✓	48,91 €
G4-31/ECO	31	124	132	80	20	-	49,84 €
G4-32/ECO	32	128	136	80	20	-	51,65 €
G4-33/ECO	33	132	140	80	20	-	53,99 €
G4-34/ECO	34	136	144	80	20	-	56,48 €
G4-35/ECO	35	140	148	80	20	-	59,43 €
G4-36/ECO	36	144	152	80	20	-	73,40 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Engrenage droit acier série éco.



Module 5,0

Acier C45



- Engrenage série économique

- Angle de pression 20°

- Matière :

Acier C45 UNI7845



Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages

- Réusinage par vos soins impératif

- **Non modifiable par nos soins**

*vendu
préalésé**



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
HG5-12/ECO	12	60	70	45	16	✓	19,99 €
HG5-13/ECO	13	65	75	50	16	-	21,92 €
HG5-14/ECO	14	70	80	55	20	-	25,58 €
HG5-15/ECO	15	75	85	60	20	✓	26,36 €
HG5-16/ECO	16	80	90	65	20	-	30,36 €
HG5-17/ECO	17	85	95	70	20	-	32,30 €
HG5-18/ECO	18	90	100	70	20	✓	36,70 €
HG5-19/ECO	19	95	105	70	20	-	39,51 €
HG5-20/ECO	20	100	110	80	20	✓	44,71 €
HG5-21/ECO	21	105	115	80	20	-	46,61 €
HG5-22/ECO	22	110	120	80	25	-	52,24 €
HG5-23/ECO	23	115	125	90	25	-	54,69 €
HG5-24/ECO	24	120	130	90	25	-	61,69 €
HG5-25/ECO	25	125	135	90	25	-	63,56 €
HG5-26/ECO	26	130	140	100	25	-	68,56 €
HG5-27/ECO	27	135	145	100	25	-	72,63 €
HG5-28/ECO	28	140	150	100	25	-	77,74 €
HG5-29/ECO	29	145	155	100	25	-	90,13 €
HG5-30/ECO	30	150	160	100	25	-	101,45 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Acier C45

Module
6,0





- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**

Vendu
préalésé*



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
HG6-12/ECO	12	72	84	54	16	✓	40,50 €
HG6-13/ECO	13	78	90	60	16	-	49,63 €
HG6-15/ECO	15	90	102	70	20	✓	58,04 €
HG6-16/ECO	16	96	108	75	20	-	61,01 €
HG6-18/ECO	18	108	120	80	20	-	79,97 €
HG6-20/ECO	20	120	132	90	20	✓	92,64 €
HG6-24/ECO	24	144	156	110	25	-	136,01 €
HG6-25/ECO	25	150	162	110	25	-	145,48 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Module 8,0



Acier C45

- Engrenage série économique

- Angle de pression 20°

- Matière :

Acier C45 UNI7845



Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages

- Réusinage par vos soins impératif

- Non modifiable par nos soins

Vendu
préalésé*



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-àlésage	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 3
HG8-15/ECO	15	120	136	90	25	8,2	105,09 €
HG8-18/ECO	18	144	160	100	25	11,7	207,69 €
HG8-20/ECO	20	160	176	120	30	14,6	167,82 €
HG8-24/ECO	24	192	208	150	30	21,7	187,80 €
HG8-25/ECO	25	200	216	150	30	23,3	221,25 €
HG8-28/ECO	28	224	240	170	30	29,5	278,45 €
HG8-30/ECO	30	240	256	190	30	34,4	255,19 €

Dimensions en mm