



- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**

Série économique

Vendu
préalésé*



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
HG6-12/ECO	12	72	84	54	16	✓	42,10 €
HG6-13/ECO	13	78	90	60	16	✓	51,58 €
HG6-15/ECO	15	90	102	70	20	✓	59,88 €
HG6-16/ECO	16	96	108	75	20	✓	63,65 €
HG6-18/ECO	18	108	120	80	20	✓	83,46 €
HG6-20/ECO	20	120	132	90	20	✓	96,77 €
HG6-24/ECO	24	144	156	110	25	✓	142,32 €
HG6-25/ECO	25	150	162	110	25	✓	152,31 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



AT5M AT10M

Courroie ouverte au mètre type AT, AT10 Polyuréthane armature acier



G0

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



CHARcav

Charnière à ressort, facilité de montage



RHTplss

Roulette Hautes températures, jusqu'à 200kg



SDCss

D



R204

Ressort extra raide ISO10243, Moyenne



ACM_DZ

Chape pour attache-capot manuelle, Chape



G0

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



CHAsb63

Charnière sans broche, Charnière polymère



ZB

Arbre pour guidage linéaire, Inox trempé



UTKswc

Chariot à 3 roues Utilitrack®, Roue de précision en V en acier



TK

Douille à billes auto-alignante Topball, Auto-alignante, Topball

Produits complémentaires




HG6

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



ZHG6

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



MR_MMR

Crémaillère section carrée, Acier



TRM

Crémaillère section circulaire, Acier - module 1-6