Engrenage droit acier série éco.

Acier C45


Module 6,0




- ***Engrenage série économique***
- *Angle de pression 20°*
- *Matière :*
  Acier C45 UNI7845

Info.

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages*
- *Réusinage par vos soins impératif*
- ***Non modifiable par nos soins***





REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
HG6-12/ECO	12	72	84	54	16	✔	40,50 €
HG6-13/ECO	13	78	90	60	16	-	49,63 €
HG6-15/ECO	15	90	102	70	20	✔	58,04 €
HG6-16/ECO	16	96	108	75	20	-	61,01 €
HG6-18/ECO	18	108	120	80	20	-	79,97 €
HG6-20/ECO	20	120	132	90	20	✔	92,64 €
HG6-24/ECO	24	144	156	110	25	-	136,01 €
HG6-25/ECO	25	150	162	110	25	-	145,48 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Engrenage droit acier

Module 6,0


Acier 20NCD2



- **Classe de précision 9**
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- **Nombre de dents différent jusqu'à 95**





Indication de couple et de puissance			
Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	laiton
Nm	**441**	2350	120
kW	**46**	246	12,60

REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3 HG	HPG
HG6-12	12	72,00	84,00	50	25	Sur demande	Sur demande
HG6-14	14	84,00	96,00	60	25	175,47 €	
HG6-15	15	90,00	102,00	65	25	188,03 €	
HG6-18	18	108,00	120,00	80	30	225,62 €	
HG6-19	19	114,00	126,00	80	30	238,20 €	
HG6-20	20	120,00	132,00	90	30	250,68 €	
HG6-21	21	126,00	138,00	90	30	Sur demande	
HG6-22	22	132,00	144,00	90	30	Sur demande	
HG6-23	23	138,00	150,00	90	30	288,37 €	
HG6-24	24	144,00	156,00	90	30	Sur demande	
HG6-25	25	150,00	162,00	90	30	313,47 €	
HG6-30	30	180,00	192,00	100	30	449,77 €	
HG6-31	31	186,00	198,00	100	30	Sur demande	
HG6-32	32	192,00	204,00	120	38	Sur demande	
HG6-35	35	210,00	222,00	120	38	648,79 €	
HG6-38	38	228,00	240,00	120	38	Sur demande	
HG6-40	40	240,00	252,00	150	38	741,45 €	
HG6-41	41	246,00	258,00	150	38	Sur demande	
HG6-42	42	252,00	264,00	150	38	Sur demande	
HG6-44	44	264,00	276,00	150	38	Sur demande	
↓	Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille						
HG6-95	**95**	**570,00**	**582,00**	Dimensions : contactez-nous			

Dimensions en mm

Engrenage droit plastique

Delrin usiné


Module 6,0

- ***Pièces usinées***
- *Classe de précision 9*
- *Angle de pression 20°*
- *T° d'utilisation : -50°C à +80°C*


Options

- ***Nombre de dents différent : jusqu'à 65***

Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
	Delrin
Nm	**140**







REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3 ZHG	ZHPG
ZHG6-12	12	72,00	84,00	50	25	Sur demande	Sur demande
ZHG6-14	14	84,00	96,00	60	25	Sur demande	
ZHG6-15	15	90,00	102,00	65	25	Sur demande	
ZHG6-18	18	108,00	120,00	80	30	202,29 €	
ZHG6-19	19	114,00	126,00	80	30	Sur demande	
ZHG6-20	20	120,00	132,00	90	30	224,77 €	
ZHG6-21	21	126,00	138,00	90	30	Sur demande	
ZHG6-22	22	132,00	144,00	90	30	Sur demande	
ZHG6-23	23	138,00	150,00	90	30	Sur demande	
ZHG6-24	24	144,00	156,00	90	30	Sur demande	
ZHG6-25	25	150,00	162,00	90	30	281,04 €	
ZHG6-30	30	180,00	192,00	100	30	403,25 €	
ZHG6-31	31	186,00	198,00	100	30	Sur demande	
ZHG6-32	32	192,00	204,00	120	38	Sur demande	
ZHG6-35	35	210,00	222,00	120	38	627,30 €	
ZHG6-38	38	228,00	240,00	120	38	sur demande	
ZHG6-40	40	240,00	252,00	150	38	sur demande	
ZHG6-41	41	246,00	258,00	150	38	sur demande	
ZHG6-42	42	252,00	264,00	150	38	sur demande	
ZHG6-44	44	264,00	276,00	150	38	sur demande	
↓	**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**						
ZHG6-65	**65**	**390,00**	**402,00**				

Dimensions en mm