


Module 8,0

Acier C45

- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- * Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 3
HG8-15/ECO	15	120	136	90	25	8,2	90,92 €
HG8-18/ECO	18	144	160	100	25	11,7	119,77 €
HG8-20/ECO	20	160	176	120	30	14,6	134,97 €
HG8-24/ECO	24	192	208	150	30	21,7	178,69 €
HG8-25/ECO	25	200	216	150	30	23,3	191,38 €
HG8-28/ECO	28	224	240	170	30	29,5	218,95 €
HG8-30/ECO	30	240	256	190	30	34,4	242,80 €


Dimensions en mm

Nos autres produits



BL15

Renvoi d'angle, de
1,10 à 6 Nm



GPLac

Goupillon, acier



SLB

Bouton d'indexage,
inox



ACM_DZ

Chape pour attache-
capot manuelle,
Chape



HFL

Roue libre acier
combinée à aiguilles,
Combinée à aiguilles



SEV

Sauterelle à étrier
vertical, A étrier
vertical - inox



NSU

Noix support
universelle à 90°,
Noix support
universelle à 90°



PW_PWG1

Roue de précision,
Bronze



PW_PWG25

Vis sans fin de
précision, Inox



ES

Tripode, Plastique



PDM_PDV

Bouton croisillon en
plastique détectable,
identifiable



TS01_TW01

Glissière linéaire sur
rail Drylin® T, jusqu'à
7000 N

Produits complémentaires