


Module 8,0

Acier C45

- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- * Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins



Série économique

REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 3
HG8-15/ECO	15	120	136	90	25	8,2	90,92 €
HG8-18/ECO	18	144	160	100	25	11,7	119,77 €
HG8-20/ECO	20	160	176	120	30	14,6	134,97 €
HG8-24/ECO	24	192	208	150	30	21,7	178,69 €
HG8-25/ECO	25	200	216	150	30	23,3	191,38 €
HG8-28/ECO	28	224	240	170	30	29,5	218,95 €
HG8-30/ECO	30	240	256	190	30	34,4	242,80 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



BABreglable

Broche à billes
réglable inox trempé,
réglable



PRF-GPB

Guidage pour profilé
aluminium, Rail pour
rainure 8mm



DOG111

Motoréducteur 12V et
24V DC, de 1,5 à 6
Nm



KB_WW

Douille à billes
massive fermée,
économique




ES

Tripode, Plastique



M

Couvre joint pour
cardan, Accessoires




KGS

Vis à billes au mètre,
Vis à billes roulée, au
mètre



ZB

Arbre pour guidage
linéaire, Inox trempé



PRF_PSA

Galet pour profilé
aluminium, Arrêt
d'arbre



PRES7HR

Presse manuelle
d'établi, Pression
jusqu'à 700kg



RBNpl

Roulette pivotante à
double blocage, Acier
- Caoutchouc



KB_UU

Douille à billes
massive fermée, De
précision - acier

Produits complémentaires