


Module 8,0

Acier C45

- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- * Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**




REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 3
HG8-15/ECO	15	120	136	90	25	8,2	90,92 €
HG8-18/ECO	18	144	160	100	25	11,7	119,77 €
HG8-20/ECO	20	160	176	120	30	14,6	134,97 €
HG8-24/ECO	24	192	208	150	30	21,7	178,69 €
HG8-25/ECO	25	200	216	150	30	23,3	191,38 €
HG8-28/ECO	28	224	240	170	30	29,5	218,95 €
HG8-30/ECO	30	240	256	190	30	34,4	242,80 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



INO

Engrenage interne,
Plastique usiné
(delrin)



D19 D29

Ressort de
compression au mètre
inox, au mètre



PSG055

Engrenage droit de
précision, Inox 303



DIL

Doigt d'indexage, à
levier



BABA

Broche de levage,
Acier



PCS62SS

Pignon à chaîne inox,
15,875mm (DIN10B-1)



PPRss

Pontet sur platine
ronde, Inox



ACLAPA

Butée à aimant pour
profilé aluminium,
Butée à aimant



T5M_T10M

Courroie ouverte au
mètre type T, T10
Polyuréthane



PAM_SS

Pied massif à rotule
inox, Ø 30 & 40



PSG2

Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



AT5-BAR

Barreau denté de
positionnement AT,
AT5

Produits complémentaires