


Module 8,0

Acier C45

- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- * Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 3
HG8-15/ECO	15	120	136	90	25	8,2	90,92 €
HG8-18/ECO	18	144	160	100	25	11,7	119,77 €
HG8-20/ECO	20	160	176	120	30	14,6	134,97 €
HG8-24/ECO	24	192	208	150	30	21,7	178,69 €
HG8-25/ECO	25	200	216	150	30	23,3	191,38 €
HG8-28/ECO	28	224	240	170	30	29,5	218,95 €
HG8-30/ECO	30	240	256	190	30	34,4	242,80 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



CAP820

Chaîne à palette droite, Etroite série 820



DOG316

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 1,5 à 2 Nm



NK17

Guidage miniature Drylin® N, Largeur 17 mm



BAG-MISS

Bague d'arrêt fendue avec manette indexable, Inox



PTKFss

Ecrou borgne pour pied agroalimentaire, Ecrou borgne inox - norme 3A



BTESS

Bras universel pour tendeur, Pour milieux agressifs




gt64

Grenouillère tournante, Application courante



SVG

Grenouillère rigide réglable, Course de 82mm à 92mm



MF

Amortisseur - Bride universelle, Bride universelle




Gal-cardan

Cardan simple série éco, Sollicitation légère



D19 D29

Ressort de compression au mètre acier, au mètre



NK80

Guidage miniature Drylin® N, Largeur 80mm

Produits complémentaires