

Accessoire de serrage manuel



HK Pour glissière linéaire **IKO** LWL

- Pour glissière IKO LWL7 à LWL25
- Construction simple et sûre
- Profils de contact logés en position flottante
- Positionnement précis
- Force de maintien jusqu'à 300N

Applications




- Automates de placement
- Instruments de mesure
- Auxiliaires de montage

Actionnement

- Au moyen d'une vis de serrage

Info.

- Pour rail LWL5 produit non disponible
- ❶ Plaque d'adaptation (à réaliser par vos soins)



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-10%		Sur demande

Références	Pour rail	Force de maintien (N)	Couple serrage de (Nm)	A	A1	A2	B	B1	B2	Masse (g)	G	ØD	H	Prix Uni.
HK0700M	LWL7	65	0,15	17	12	7	12	8	2	8	M2	6	4,30	195,32 €
HK0900M	LWL9	100	0,24	20	15	9	17	11	3	16	M3	8	5,35	253,62 €
HK1200M	LWL12	150	0,50	27	20	10	19	13	3	31	M3	10	7,15	267,72 €
HK1500M	LWL15	180	1,02	32	25	14	20	14	3	50	M3	12	8,05	280,05 €
HK2000M	LWL20	220	1,30	46	38	14	26	19	3,5	120	M4	14	9,60	New
HK2500M	LWL25	300	2,50	48	35	16	35	24	5,5	200	M6	16	14,90	New

Dimensions en mm



Accessoire de serrage manuel

Pour glissière linéaire **IKO** LWH **HK**

- Pour glissière IKO LWH15 à LHW45
- Construction simple et sûre
- Profils de contact logés en position flottante
- Positionnement précis
- Force de maintien jusqu'à 2000N

Applications




- Traverses de table et chariots
- Réglage de la largeur, butées
- Positionnement sur appareils optiques et tables de mesure

Actionnement

- Avec manette d'indexage

Info.

- Attention : respecter la mesure C
- ❶ Plaque d'adaptation (accessoire en option)
- X = Cote fonctionnelle à respecter
- D = Cote de montage guidage linéaire (le cas échéant avec plaque d'adaptation accessoire)



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

		Force de Couple Pour maintien serrage													Prix		
Références	rail	(N)	de (Nm)	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	X	G	L	H	H1	Uni.
HK1501A	LWH15	1200	5	47	17	33,5	30,5	25	17	4,0	6,5	24	M4	44	5	12,5	186,33 €
HK2001A	LHW20	1200	7	60	15	41,5	38,5	24	15	4,5	10	30	M5	63	6	13,0	196,37 €
HK2501A	LWH25	1200	7	70	20	41,5	38,5	30	20	5,0	12	36	M6	63	8	15,0	202,54 €
HK3001A	LWH30	2000	15	90	22	50,5	46,5	39	22	8,5	12	42	M6	78	8	21,5	211,69 €
HK3501A	LWH35	2000	15	100	24	50,5	46,5	39	24	7,5	16	48	M8	78	10	21,5	217,88 €
HK4501A	LWH45	2000	15	120	26	50,5	46,5	44	26	9,0	18	60	M10	78	14	26,5	237,77 €

Dimensions en mm

Accessoire de serrage manuel



HK Pour glissière linéaire **IKO** LRX

- Pour glissière IKO LRX15 à LRX45
- Construction simple et sûre
- Profils de contact logés en position flottante
- Positionnement précis
- Force de maintien jusqu'à 2000N

Applications



- Traverses de table et chariots
- Réglage de la largeur, butées
- Positionnement sur appareils optiques et tables de mesure

Actionnement

- Avec manette d'indexage

Info.

- Attention : respecter la mesure C
- ❶ Plaque d'adaptation (accessoire en option)
- X = Cote fonctionnelle à respecter
- D = Cote de montage guidage linéaire (le cas échéant avec plaque d'adaptation accessoire)
- Pour rail LRX25 ET LRX30 : produit non disponible



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	rail	Force de Couple		A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	X	G	L	H	H1	Prix Uni.
		Pour maintien serrage (N)	(Nm)														
HK1510B	LRX15	1200	7	47	38	33,5	30,5	29	20	4,5	6,5	24	M5	44	6	13,4	231,24 €
HK2010B	LRX20	1200	5	60	15	33,5	30,5	24	15	4,5	7	30	M5	44	6	17,5	253,10 €
HK3501A	LRX35	2000	15	100	24	50,5	46,5	39	24	7,5	16	48	M8	78	10	21,5	217,88 €
HK4501A	LRX45	2000	15	120	26	50,5	46,5	44	26	9	18	60	M10	78	14	26,5	237,77 €

Dimensions en mm



Accessoire de serrage manuel

Pour glissière linéaire Drylin® T

HK



- Pour glissière Drylin® T TS-01-15 à TS-01-30
- Force de serrage jusqu'à 500N
- Avec manette indexable

Avantages

- Construction simple et sûre
- Profils de contact logés en position flottante
- Positionnement précis

Applications

- Traverses de table et chariots
- Réglage de la largeur, butées
- Positionnement sur appareils optiques et tables de mesure




REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pour rail	A	W	A2	H	H2	K	K2	C	C3	lg	B	Prix Uni.
HK1511A	TS01-15	47	22	23	24	20,0	30	M4x5	15	4,0	44,00	18,9	197,49 €
HK2011A	TS01-20	63	31	28	30	24,0	30	M5x6	15	6,5	44,00	23,0	213,07 €
HK2511A	TS01-25	70	34	35	36	31,0	39	M6x8	20	7,5	63,63	26,2	214,82 €
HK3011A	TS01-30	90	40	38	42	35,5	47	M6x8	20	9,0	78,00	32,4	220,47 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



T0

Ressort de torsion,
Inox




VCMB

Vis combi bois/métal,
Inox



PENV

Poignée encastrable à
visser, A visser



RPPM

Courroie ouverte au
mètre type RPP, RPP8
Polyuréthane
armature acier



CHAuss

Charnière en façade,
Ouverture 270 degrés



INStool

Insert auto-taraudeur
- outil, Outil de pose



PGM86-M5

Poignée de
manutention,
Thermoplastique




RTT

Frette de serrage non
autocentrante, Couple
moyen/élevé



UCFL_PBT

Palier applique
polymère inox,
Polymère et inox



GPLac

Goupillon, acier



ASL

Anneau de levage à
45° à souder, A 45° à
souder



GE32

Grenouillère rigide à
anneau, Standard

Produits complémentaires



LRX

C



LRX

Glissière linéaire à
rouleaux, Rail - de
9410 N à 101000 N