

Accessoire de serrage manuel



HK Pour glissière linéaire **IKO** LWL

- Pour glissière IKO LWL7 à LWL25
- Construction simple et sûre
- Profils de contact logés en position flottante
- Positionnement précis
- Force de maintien jusqu'à 300N

Applications




- Automates de placement
- Instruments de mesure
- Auxiliaires de montage

Actionnement

- Au moyen d'une vis de serrage

Info.

- Pour rail LWL5 produit non disponible
- ❶ Plaque d'adaptation (à réaliser par vos soins)



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -10%		Sur demande



Références	Pour maintien serrage rail	Force de Couple (N)	de (Nm)	Masse (g)								Prix Uni.		
				A	A1	A2	B	B1	B2	G	ØD		H	
HK0700M	LWL7	65	0,15	17	12	7	12	8	2	8	M2	6	4,30	225,24 €
HK0900M	LWL9	100	0,24	20	15	9	17	11	3	16	M3	8	5,35	258,72 €
HK1200M	LWL12	150	0,50	27	20	10	19	13	3	31	M3	10	7,15	273,10 €
HK1500M	LWL15	180	1,02	32	25	14	20	14	3	50	M3	12	8,05	285,68 €
HK2000M	LWL20	220	1,30	46	38	14	26	19	3,5	120	M4	14	9,60	New 296,42 €
HK2500M	LWL25	300	2,50	48	35	16	35	24	5,5	200	M6	16	14,90	New 307,61 €

Dimensions en mm



Accessoire de serrage manuel

Pour glissière linéaire **IKO** LWH **HK**

- Pour glissière IKO LWH15 à LHW45
- Construction simple et sûre
- Profils de contact logés en position flottante
- Positionnement précis
- Force de maintien jusqu'à 2000N

Applications




- Traverses de table et chariots
- Réglage de la largeur, butées
- Positionnement sur appareils optiques et tables de mesure

Actionnement

- Avec manette d'indexage

Info.

- Attention : respecter la mesure C
- ❶ Plaque d'adaptation (accessoire en option)
- X = Cote fonctionnelle à respecter
- D = Cote de montage guidage linéaire (le cas échéant avec plaque d'adaptation accessoire)



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

		Force de Couple Pour maintien serrage											Prix Uni.				
Références	rail	(N)	de (Nm)	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	X	G	L	H	H1	
HK1501A	LWH15	1200	5	47	17	33,5	30,5	25	17	4,0	6,5	24	M4	44	5	12,5	190,07 €
HK2001A	LHW20	1200	7	60	15	41,5	38,5	24	15	4,5	10	30	M5	63	6	13,0	200,31 €
HK2501A	LWH25	1200	7	70	20	41,5	38,5	30	20	5,0	12	36	M6	63	8	15,0	206,62 €
HK3001A	LWH30	2000	15	90	22	50,5	46,5	39	22	8,5	12	42	M6	78	8	21,5	215,95 €
HK3501A	LWH35	2000	15	100	24	50,5	46,5	39	24	7,5	16	48	M8	78	10	21,5	222,26 €
HK4501A	LWH45	2000	15	120	26	50,5	46,5	44	26	9,0	18	60	M10	78	14	26,5	242,55 €

Dimensions en mm



- Pour glissière IKO LRX15 à LRX45
- Construction simple et sûre
- Profils de contact logés en position flottante
- Positionnement précis
- Force de maintien jusqu'à 2000N

Applications



- Traverses de table et chariots
- Réglage de la largeur, butées
- Positionnement sur appareils optiques et tables de mesure

Actionnement

- Avec manette d'indexage

Info.

- Attention : respecter la mesure C
- ❶ Plaque d'adaptation (accessoire en option)
- X = Cote fonctionnelle à respecter
- D = Cote de montage guidage linéaire (le cas échéant avec plaque d'adaptation accessoire)
- Pour rail LRX25 ET LRX30 : produit non disponible



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	rail	Force de Couple Pour maintien serrage		A	A1	A2	A3	B	B1	B2	C	X	G	L	H	H1	Prix Uni.
		(N)	(Nm)														
HK1510B	LRX15	1200	7	47	38	33,5	30,5	29	20	4,5	6,5	24	M5	44	6	13,4	279,25 €
HK2010B	LRX20	1200	5	60	15	33,5	30,5	24	15	4,5	7	30	M5	44	6	17,5	258,19 €
HK3501A	LRX35	2000	15	100	24	50,5	46,5	39	24	7,5	16	48	M8	78	10	21,5	222,26 €
HK4501A	LRX45	2000	15	120	26	50,5	46,5	44	26	9	18	60	M10	78	14	26,5	242,55 €

Dimensions en mm



Accessoire de serrage manuel

Pour glissière linéaire Drylin® T

HK



- Pour glissière Drylin® T TS-01-15 à TS-01-30
- Force de serrage jusqu'à 500N
- Avec manette indexable

Avantages

- Construction simple et sûre
- Profils de contact logés en position flottante
- Positionnement précis

Applications

- Traverses de table et chariots
- Réglage de la largeur, butées
- Positionnement sur appareils optiques et tables de mesure



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -10%		Sur demande

Références	Pour rail	A	W	A2	H	H2	K	K2	C	C3	lg	B	Prix Uni.
HK1511A	TS01-15	47	22	23	24	20,0	30	M4x5	15	4,0	44,00	18,9	201,45 €
HK2011A	TS01-20	63	31	28	30	24,0	30	M5x6	15	6,5	44,00	23,0	217,35 €
HK2511A	TS01-25	70	34	35	36	31,0	39	M6x8	20	7,5	63,63	26,2	219,14 €
HK3011A	TS01-30	90	40	38	42	35,5	47	M6x8	20	9,0	78,00	32,4	224,90 €

Dimensions en mm