

# Entretoise hexagonale

Acil Lai Stock

HSE  
HSB

Acier ou laiton


- Colonnnette femelle/femelle

- Matière :

Acier finition électrolyse  
zingué Zn3-5BL ou laiton

## Info.

- Conditionnement par lot



## REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références		Filetage	ØM	L	TL	AF	Qté par lot	Stock*		Prix Uni. par lot	
Acier	Laiton							Acier	Laiton	Acier	Laiton
-	HSB2-5/B	M2	5	5	4	20	-	✓	-	4,73 €	
-	HSB2-8/B	M2	8	8	4	20	-	✓	-	5,09 €	
-	HSB2-10/B	M2	10	10	4	20	-	✓	-	5,48 €	
-	HSB2-12/B	M2	12	12	4	20	-	✓	-	6,01 €	
-	HSB2-15/B	M2	15	15	4	20	-	✓	-	6,91 €	
-	HSB2-20/B	M2	20	20	4	20	-	-	-	Sur demande	
-	HSB2-25/B	M2	25	8	4	20	-	✓	-	15,61 €	
-	HSB2-35/B	M2	35	8	4	20	-	✓	-	21,38 €	
-	HSB2-40/B	M2	40	8	4	20	-	-	-	22,84 €	
HSE2.5-5/B	HSB2.5-5/B	M2,5	5	5	5	20	-	✓	Sur demande	4,37 €	
-	HSB2.5-8/B	M2,5	8	8	5	20	-	✓	-	4,92 €	
HSE2.5-10/B	HSB2.5-10/B	M2,5	10	10	5	20	-	✓	7,31 €	5,38 €	
-	HSB2.5-12/B	M2,5	12	12	5	20	-	✓	-	5,81 €	
HSE2.5-15/B	-	M2,5	15	15	5	20	-	-	9,19 €	-	
HSE2.5-20/B	HSB2.5-20/B	M2,5	20	20	5	20	-	-	11,59 €	8,36 €	
HSE2.5-30/B	HSB2.5-30/B	M2,5	30	10	5	20	-	-	Sur demande	11,45 €	
-	HSB3-5/B	M3	5	5	5	20	-	✓	-	4,01 €	
HSE3-8/B	HSB3-8/B	M3	8	8	5	20	✓	✓	4,79 €	4,50 €	
HSE3-10/B	HSB3-10/B	M3	10	10	5	20	✓	✓	5,10 €	4,92 €	
HSE3-12/B	HSB3-12/B	M3	12	12	5	20	✓	-	5,43 €	5,48 €	
HSE3-15/B	HSB3-15/B	M3	15	15	5	20	✓	✓	5,95 €	6,01 €	
HSE3-18/B	HSB3-18/B	M3	18	18	5	20	-	✓	6,68 €	6,91 €	
HSE3-20/B	HSB3-20/B	M3	20	20	5	20	✓	✓	7,33 €	7,73 €	
HSE3-25/B	HSB3-25/B	M3	25	10	5	20	✓	✓	7,27 €	9,08 €	
HSE3-30/B	HSB3-30/B	M3	30	10	5	20	✓	✓	7,50 €	10,53 €	
HSE3-35/B	HSB3-35/B	M3	35	10	5	20	-	-	7,95 €	12,53 €	
HSE3-40/B	HSB3-40/B	M3	40	10	5	20	✓	-	8,32 €	15,76 €	
HSE3-45/B	HSB3-45/B	M3	45	10	5	20	-	-	8,71 €	17,54 €	
HSE3-50/B	HSB3-50/B	M3	50	10	5	20	-	-	14,71 €	12,87 €	
HSE3-55/B	-	M3	55	10	5	20	-	-	15,38 €	-	
HSE3-60/B	HSB3-60/B	M3	60	10	5	20	✓	-	15,98 €	22,84 €	
HSE3-70/B	-	M3	70	10	5	20	-	-	17,55 €	-	

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références		Filetage				Qté par lot	Stock*		Prix Uni. par lot	
Acier	Laiton	ØM	L	TL	AF		Acier	Laiton	Acier	Laiton
HSE4-8/B	HSB4-8/B	M4	8	8	7	20	✓	✓	5,86 €	6,00 €
HSE4-10/B	HSB4-10/B	M4	10	10	7	20	✓	-	6,06 €	6,42 €
HSE4-12/B	-	M4	12	12	7	20	✓	-	6,51 €	-
HSE4-15/B	HSB4-15/B	M4	15	15	7	20	✓	✓	7,19 €	8,56 €
HSE4-20/B	HSB4-20/B	M4	20	20	7	20	✓	✓	9,00 €	11,10 €
HSE4-25/B	HSB4-25/B	M4	25	10	7	20	✓	-	9,25 €	12,91 €
HSE4-30/B	HSB4-30/B	M4	30	10	7	20	✓	✓	10,08 €	15,27 €
HSE4-35/B	HSB4-35/B	M4	35	10	7	20	✓	-	10,79 €	18,35 €
HSE4-40/B	HSB4-40/B	M4	40	10	7	20	✓	✓	11,36 €	22,85 €
HSE4-45/B	HSB4-45/B	M4	45	10	7	20	✓	✓	11,75 €	25,54 €
HSE4-50/B	-	M4	50	10	7	20	✓	-	17,95 €	-
HSE4-55/B	-	M4	55	10	7	20	-	-	18,86 €	-
HSE4-60/B	-	M4	60	10	7	20	✓	-	19,76 €	-
HSE4-70/B	-	M4	70	10	7	20	-	-	21,63 €	-
HSE4-80/B	-	M4	80	10	7	20	✓	-	23,62 €	-
HSE5-10/B	HSB5-10/B	M5	10	10	8	20	-	-	6,95 €	7,86 €
HSE5-12/B	-	M5	12	12	8	20	✓	-	8,53 €	-
HSE5-15/B	HSB5-15/B	M5	15	15	8	20	✓	-	9,38 €	10,54 €
HSE5-20/B	HSB5-20/B	M5	20	20	8	20	✓	-	13,42 €	13,28 €
HSE5-25/B	HSB5-25/B	M5	25	10	8	20	✓	-	14,50 €	15,63 €
HSE5-30/B	HSB5-30/B	M5	30	10	8	20	✓	✓	15,75 €	18,35 €
HSE5-35/B	HSB5-35/B	M5	35	10	8	20	✓	-	16,47 €	23,76 €
HSE5-40/B	-	M5	40	10	8	20	✓	-	17,41 €	-
HSE5-45/B	-	M5	45	10	8	20	-	-	18,61 €	-
HSE5-50/B	HSB5-50/B	M5	50	10	8	20	✓	-	20,17 €	32,78 €
-	HSB5-55/B	M5	55	10	8	20	-	-	-	36,42 €
HSE5-60/B	HSB5-60/B	M5	60	10	8	20	-	✓	22,84 €	39,98 €
HSE5-70/B	HSB5-70/B	M5	70	10	8	20	✓	-	25,08 €	47,23 €
HSE6-10/B	-	M6	10	10	10	20	✓	-	18,02 €	-
HSE6-12/B	-	M6	12	12	10	20	✓	-	18,41 €	-
HSE6-15/B	-	M6	15	15	10	20	✓	-	19,44 €	-
HSE6-18/B	-	M6	18	18	10	20	✓	-	20,60 €	-
HSE6-20/B	-	M6	20	20	10	20	✓	-	21,43 €	-
HSE6-25/B	-	M6	25	25	10	20	✓	-	23,49 €	-
HSE6-30/B	-	M6	30	13	10	20	✓	-	24,50 €	-
HSE6-35/B	-	M6	35	13	10	20	✓	-	25,58 €	-
HSE6-40/B	-	M6	40	13	10	20	✓	-	26,61 €	-
HSE6-45/B	-	M6	45	13	10	20	✓	-	27,79 €	-
HSE6-50/B	-	M6	50	13	10	20	✓	-	29,05 €	-
HSE6-55/B	-	M6	55	13	10	20	✓	-	30,24 €	-
HSE6-60/B	-	M6	60	13	10	20	✓	-	32,12 €	-
HSE6-70/B	-	M6	70	13	10	20	-	-	34,73 €	-
HSE6-80/B	-	M6	80	13	10	20	✓	-	36,08 €	-

\* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Colonne mâle/femelle

- Matière :

Acier finition électrolyse zingué Zn3-5Bl

### Info.

- Conditionnement par lot



### REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	Filetage ØM	L1	L2	L3	L4	AF	R	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
MPE3-5/B	M3	5	3	8	0,90	5	0,10	20	✓	4,02 €
MPE3-8/B	M3	8	4	8	0,90	5	0,10	20	✓	5,43 €
MPE3-10/B	M3	10	6	8	0,90	5	0,10	20	✓	5,91 €
MPE3-12/B	M3	12	8	8	0,90	5	0,10	20	✓	6,00 €
MPE3-15/B	M3	15	8	8	0,90	5	0,10	20	✓	6,22 €
MPE3-18/B	M3	18	8	8	0,90	5	0,10	20	✓	6,46 €
MPE3-20/B	M3	20	8	8	0,90	5	0,10	20	✓	6,55 €
MPE3-25/B	M3	25	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	7,69 €
MPE3-30/B	M3	30	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	8,07 €
MPE3-35/B	M3	35	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	8,48 €
MPE3-40/B	M3	40	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	13,80 €
MPE3-45/B	M3	45	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	15,10 €
MPE3-50/B	M3	50	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	16,43 €
MPE3-55/B	M3	55	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	17,33 €
MPE3-60/B	M3	60	10	10	0,90	5	0,10	20	-	18,40 €
MPE3-70/B	M3	70	10	10	0,90	5	0,10	20	-	20,03 €
MPE3-80/B	M3	80	10	10	0,90	5	0,10	20	-	21,31 €
MPE4-5/B	M4	5	3	8	1,20	7	0,20	20	✓	7,11 €
MPE4-8/B	M4	8	4	8	1,20	7	0,20	20	✓	7,70 €
MPE4-10/B	M4	10	6	8	1,20	7	0,20	20	✓	7,05 €
MPE4-12/B	M4	12	8	8	1,20	7	0,20	20	✓	7,68 €
MPE4-15/B	M4	15	8	8	1,20	7	0,20	20	✓	7,77 €
MPE4-18/B	M4	18	8	8	1,20	7	0,20	20	-	8,56 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Références	Filetage							Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
	ØM	L1	L2	L3	L4	AF	R			
MPE4-20/B	M4	20	8	8	1,20	7	0,20	20	✓	8,88 €
MPE4-25/B	M4	25	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	10,61 €
MPE4-30/B	M4	30	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	11,40 €
MPE4-35/B	M4	35	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	12,20 €
MPE4-40/B	M4	40	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	17,86 €
MPE4-45/B	M4	45	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	17,93 €
MPE4-50/B	M4	50	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	20,39 €
MPE4-55/B	M4	55	10	10	1,20	7	0,20	20	-	21,66 €
MPE4-60/B	M4	60	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	22,97 €
MPE4-70/B	M4	70	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	26,07 €
MPE4-80/B	M4	80	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	28,25 €
MPE5-5/B	M5	5	3	8	1,40	8	0,20	20	-	12,01 €
MPE5-8/B	M5	8	4	8	1,40	8	0,20	20	-	12,01 €
MPE5-10/B	M5	10	6	8	1,40	8	0,20	20	✓	12,01 €
MPE5-12/B	M5	12	8	8	1,40	8	0,20	20	✓	12,54 €
MPE5-15/B	M5	15	8	8	1,40	8	0,20	20	✓	13,18 €
MPE5-18/B	M5	18	8	8	1,40	8	0,20	20	-	13,90 €
MPE5-20/B	M5	20	8	8	1,40	8	0,20	20	✓	14,50 €
MPE5-25/B	M5	25	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	15,80 €
MPE5-30/B	M5	30	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	16,88 €
MPE5-35/B	M5	35	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	18,65 €
MPE5-40/B	M5	40	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	20,39 €
MPE5-45/B	M5	45	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	21,60 €
MPE5-50/B	M5	50	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	22,92 €
MPE5-55/B	M5	55	10	10	1,40	8	0,20	20	-	24,24 €
MPE5-60/B	M5	60	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	25,77 €
MPE5-70/B	M5	70	10	10	1,40	8	0,20	20	-	28,98 €
MPE5-80/B	M5	80	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	34,09 €
MPE6-10/B	M6	10	6	12	2,10	10	0,25	20	✓	17,87 €
MPE6-12/B	M6	12	8	12	2,10	10	0,25	20	✓	18,02 €
MPE6-15/B	M6	15	8	12	2,10	10	0,25	20	✓	18,86 €
MPE6-18/B	M6	18	12	12	2,10	10	0,25	20	✓	19,42 €
MPE6-20/B	M6	20	13	12	2,10	10	0,25	20	✓	20,19 €
MPE6-25/B	M6	25	13	12	2,10	10	0,25	20	✓	22,07 €
MPE6-30/B	M6	30	13	12	2,10	10	0,25	20	✓	23,16 €
MPE6-35/B	M6	35	13	12	2,10	10	0,25	20	✓	24,24 €
MPE6-40/B	M6	40	13	12	2,10	10	0,25	20	✓	25,36 €
MPE6-45/B	M6	45	13	12	2,10	10	0,25	20	✓	26,56 €
MPE6-50/B	M6	50	13	12	2,10	10	0,25	20	✓	28,09 €
MPE6-55/B	M6	55	13	12	2,10	10	0,25	20	✓	29,26 €
MPE6-60/B	M6	60	13	12	2,10	10	0,25	20	✓	30,33 €
MPE6-70/B	M6	70	13	12	2,10	10	0,25	20	✓	33,04 €
MPE6-80/B	M6	80	13	12	2,10	10	0,25	20	✓	35,26 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Colonne mâle/femelle
- Matière :  
Laiton finition électrolyse nickel

### Info.

- Conditionnement par lot



### REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	Filetage	ØM	L1	L2	L3	L4	AF	R	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
MPB2-5/B	M2	5	3	6	0,70	4	0,10	20	✓	5,81 €	
MPB2-8/B	M2	8	4	6	0,70	4	0,10	20	✓	6,18 €	
MPB2-10/B	M2	10	6	6	0,70	4	0,10	20	-	6,75 €	
MPB2-12/B	M2	12	8	6	0,70	4	0,10	20	✓	7,11 €	
MPB2-20/B	M2	20	8	6	0,70	4	0,10	20	✓	10,53 €	
MPB2-25/B	M2	25	8	6	0,70	4	0,10	20	-	13,81 €	
MPB2.5-5/B	M2,5	5	3	6	0,80	5	0,10	20	✓	5,63 €	
MPB2.5-8/B	M2,5	8	4	6	0,80	5	0,10	20	✓	6,18 €	
MPB2.5-10/B	M2,5	10	6	6	0,80	5	0,10	20	✓	6,75 €	
MPB2.5-12/B	M2,5	12	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	7,64 €	
MPB2.5-15/B	M2,5	15	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	8,55 €	
MPB2.5-20/B	M2,5	20	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	10,74 €	
MPB2.5-25/B	M2,5	25	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	12,01 €	
MPB2.5-30/B	M2,5	30	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	14,33 €	
MPB2.5-35/B	M2,5	35	8	6	0,80	5	0,10	20	-	17,41 €	

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	Filetage ØM	L1	L2	L3	L4	AF	R	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
MPB3-5/B	M3	5	3	8	0,90	5	0,10	20	✓	5,26 €
MPB3-8/B	M3	8	4	8	0,90	5	0,10	20	✓	5,71 €
MPB3-10/B	M3	10	6	8	0,90	5	0,10	20	✓	6,18 €
MPB3-12/B	M3	12	8	8	0,90	5	0,10	20	-	6,75 €
MPB3-15/B	M3	15	8	8	0,90	5	0,10	20	✓	7,49 €
MPB3-18/B	M3	18	8	8	0,90	5	0,10	20	✓	8,55 €
MPB3-20/B	M3	20	8	8	0,90	5	0,10	20	✓	9,28 €
MPB3-25/B	M3	25	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	10,90 €
MPB3-30/B	M3	30	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	12,73 €
MPB3-35/B	M3	35	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	16,32 €
MPB3-40/B	M3	40	10	10	0,90	5	0,10	20	-	18,13 €
MPB3-45/B	M3	45	10	10	0,90	5	0,10	20	-	20,14 €
MPB3-60/B	M3	60	10	10	0,90	5	0,10	20	-	20,01 €
MPB3-70/B	M3	70	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	29,69 €
MPB4-8/B	M4	8	4	8	1,20	7	0,20	20	✓	8,94 €
MPB4-10/B	M4	10	6	8	1,20	7	0,20	20	✓	9,46 €
MPB4-12/B	M4	12	8	8	1,20	7	0,20	20	✓	10,00 €
MPB4-15/B	M4	15	8	8	1,20	7	0,20	20	-	11,30 €
MPB4-18/B	M4	18	8	8	1,20	7	0,20	20	-	12,74 €
MPB4-20/B	M4	20	8	8	1,20	7	0,20	20	✓	13,82 €
MPB4-25/B	M4	25	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	16,15 €
MPB4-30/B	M4	30	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	18,88 €
MPB4-35/B	M4	35	10	10	1,20	7	0,20	20	-	23,75 €
MPB4-45/B	M4	45	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	29,51 €
MPB4-50/B	M4	50	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	31,87 €
MPB4-80/B	M4	80	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	49,03 €
MPB5-5/B	M5	5	3	8	1,40	8	0,20	20	-	sur demande
MPB5-8/B	M5	8	4	8	1,40	8	0,20	20	-	12,05 €
MPB5-10/B	M5	10	6	8	1,40	8	0,20	20	✓	12,19 €
MPB5-12/B	M5	12	8	8	1,40	8	0,20	20	✓	13,28 €
MPB5-15/B	M5	15	8	8	1,40	8	0,20	20	✓	14,89 €
MPB5-20/B	M5	20	8	8	1,40	8	0,20	20	-	18,49 €
MPB5-25/B	M5	25	10	10	1,40	8	0,20	20	-	21,96 €
MPB5-30/B	M5	30	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	26,84 €
MPB5-35/B	M5	35	10	10	1,40	8	0,20	20	-	29,85 €
MPB5-40/B	M5	40	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	32,57 €
MPB5-50/B	M5	50	10	10	1,40	8	0,20	20	-	39,10 €
MPB5-60/B	M5	60	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	46,68 €
MPB5-70/B	M5	70	10	10	1,40	8	0,20	20	-	52,62 €
MPB5-80/B	M5	80	10	10	1,40	8	0,20	20	-	60,76 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Colonne femelle/femelle

- Matière :

Inox 303

### Info.

- Conditionnement par lot



### REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	Filetage ØM	L	TL	AF	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
HS3-5/B	M3	5	5	5,5	20	✓	16,88 €
HS3-8/B	M3	8	8	5,5	20	-	17,98 €
HS3-10/B	M3	10	10	5,5	20	✓	18,45 €
HS3-15/B	M3	15	15	5,5	20	✓	22,68 €
HS3-20/B	M3	20	20	5,5	20	✓	28,44 €
HS3-25/B	M3	25	10	5,5	20	-	30,03 €
HS3-35/B	M3	35	10	5,5	20	✓	33,47 €
HS3-40/B	M3	40	10	5,5	20	-	34,34 €
HS4-5/B	M4	5	5	7,0	20	-	20,29 €
HS4-8/B	M4	8	8	7,0	20	-	22,14 €
HS4-10/B	M4	10	10	7,0	20	✓	24,33 €
HS4-12/B	M4	12	12	7,0	20	✓	26,21 €
HS4-15/B	M4	15	15	7,0	20	-	29,48 €
HS4-20/B	M4	20	20	7,0	20	✓	32,69 €
HS4-25/B	M4	25	10	7,0	20	✓	33,28 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Colonne mâle/femelle

- Matière :

Inox 303

### Info.

- Conditionnement par lot



### REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	Filetage ØM	L1	L2	L3	AF	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
MPS3-5/B	M3	5	3	8	5,50	20	✓	24,26 €
MPS3-8/B	M3	8	4	8	5,50	20	✓	24,89 €
MPS3-10/B	M3	10	6	8	5,50	20	✓	25,33 €
MPS3-12/B	M3	12	8	8	5,50	20	✓	27,09 €
MPS3-15/B	M3	15	8	8	5,50	20	✓	27,74 €
MPS3-18/B	M3	18	8	8	5,50	20	✓	28,45 €
MPS3-20/B	M3	20	8	8	5,50	20	✓	28,83 €
MPS3-25/B	M3	25	10	10	5,50	20	✓	32,52 €
MPS4-5/B	M4	5	3	8	7,00	20	✓	25,29 €
MPS4-10/B	M4	10	6	8	7,00	20	✓	26,89 €
MPS4-15/B	M4	15	8	8	7,00	20	✓	29,81 €
MPS4-20/B	M4	20	8	8	7,00	20	✓	31,44 €
MPS4-25/B	M4	25	10	10	7,00	20	✓	35,78 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm