


# Entretoise hexagonale



## HS

## Inox 303

- Colonne femelle/femelle
- Matière :  
Inox 303
- Conditionnées par lot



### REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	Filetage ØM	L	TL	AF	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
HS3-5/B	M3	5	5	5,5	20	✓	15,98 €
HS3-8/B	M3	8	8	5,5	20	-	16,92 €
HS3-10/B	M3	10	10	5,5	20	✓	17,25 €
HS3-15/B	M3	15	15	5,5	20	✓	21,03 €
HS3-20/B	M3	20	20	5,5	20	✓	26,19 €
HS3-25/B	M3	25	10	5,5	20	-	27,58 €
HS3-35/B	M3	35	10	5,5	20	✓	30,63 €
HS3-40/B	M3	40	10	5,5	20	-	31,39 €
HS4-5/B	M4	5	5	7,0	20	-	18,92 €
HS4-8/B	M4	8	8	7,0	20	-	20,64 €
HS4-10/B	M4	10	10	7,0	20	✓	22,59 €
HS4-12/B	M4	12	12	7,0	20	✓	24,22 €
HS4-15/B	M4	15	15	7,0	20	-	27,12 €
HS4-20/B	M4	20	20	7,0	20	✓	30,01 €
HS4-25/B	M4	25	10	7,0	20	✓	30,48 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



Disque tendeur pour chaîne, Disque tendeur plastique



Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 164 Nm



Poignée souple pour tube, PVC



Engrenage droit, Inox 303



Glissière linéaire à rouleaux, Rail - de 9410 N à 101000 N



Engrenage conique série éco., 2:1



Loquet, Loquet à ressort de rappel inox




Chaîne à palette droite, Large série 821



Axe de fixation avec sûreté à enclenchement, avec sûreté à



Plaque de jonction type T, T5



Joint à lèvres pour panneau pour profilé aluminium, Joint à lèvres - Ø 4mm



Joint à lèvres pour panneau pour profilé aluminium, Joint à lèvres - Ø 2mm

## Produits complémentaires



Entretoise hexagonale, Inox 303



Manchon hexagonale taraudé, Hexagonal - acier