


Entretoise hexagonale

Acier Laiton Stock

HSE
HSB

Acier ou laiton

- Colonnnette femelle/femelle
- Matière :
Acier finition électrolyse
zingué Zn3-5BL ou laiton
- Conditionnées par lot.



REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références		Filetage	ØM	L	TL	AF	Qté par lot	Stock*		Prix Uni. par lot	
Acier	Laiton							Acier	Laiton	Acier	Laiton
-	HSB2-5/B	M2	5	5	4	20	-	✓	-	4,24 €	-
-	HSB2-8/B	M2	8	8	4	20	-	✓	-	4,51 €	-
-	HSB2-10/B	M2	10	10	4	20	-	✓	-	4,79 €	-
-	HSB2-12/B	M2	12	12	4	20	-	✓	-	5,17 €	-
-	HSB2-15/B	M2	15	15	4	20	-	✓	-	5,83 €	-
-	HSB2-20/B	M2	20	20	4	20	-	✓	-	8,09 €	-
-	HSB2-25/B	M2	25	8	4	20	-	✓	-	12,22 €	-
-	HSB2-35/B	M2	35	8	4	20	-	✓	-	16,45 €	-
-	HSB2-40/B	M2	40	8	4	20	-	✓	-	17,51 €	-
HSE2.5-5/B	HSB2.5-5/B	M2,5	5	5	5	20	✓	✓	6,02 €	3,99 €	-
-	HSB2.5-8/B	M2,5	8	8	5	20	-	✓	-	4,38 €	-
HSE2.5-10/B	HSB2.5-10/B	M2,5	10	10	5	20	-	✓	6,97 €	4,71 €	-
-	HSB2.5-12/B	M2,5	12	12	5	20	-	✓	-	5,02 €	-
HSE2.5-15/B	-	M2,5	15	15	5	20	-	-	8,54 €	-	-
HSE2.5-20/B	HSB2.5-20/B	M2,5	20	20	5	20	-	-	10,55 €	6,90 €	-
HSE2.5-30/B	HSB2.5-30/B	M2,5	30	10	5	20	-	-	Sur demande	9,17 €	-
-	HSB3-5/B	M3	5	5	5	20	-	✓	-	3,73 €	-
HSE3-8/B	HSB3-8/B	M3	8	8	5	20	✓	✓	4,86 €	4,09 €	-
HSE3-10/B	HSB3-10/B	M3	10	10	5	20	✓	✓	5,12 €	4,38 €	-
HSE3-12/B	HSB3-12/B	M3	12	12	5	20	✓	✓	5,39 €	4,79 €	-
HSE3-15/B	HSB3-15/B	M3	15	15	5	20	✓	✓	5,83 €	5,17 €	-
HSE3-18/B	HSB3-18/B	M3	18	18	5	20	-	-	6,43 €	5,83 €	-
HSE3-20/B	HSB3-20/B	M3	20	20	5	20	✓	✓	7,00 €	6,43 €	-
HSE3-25/B	HSB3-25/B	M3	25	10	5	20	✓	✓	6,93 €	7,42 €	-
HSE3-30/B	HSB3-30/B	M3	30	10	5	20	✓	-	7,13 €	8,48 €	-
HSE3-35/B	HSB3-35/B	M3	35	10	5	20	✓	✓	7,50 €	9,96 €	-
HSE3-40/B	HSB3-40/B	M3	40	10	5	20	✓	✓	7,81 €	12,32 €	-
HSE3-45/B	HSB3-45/B	M3	45	10	5	20	-	-	8,14 €	13,63 €	-
HSE3-50/B	HSB3-50/B	M3	50	10	5	20	-	-	13,16 €	12,87 €	-
HSE3-55/B	-	M3	55	10	5	20	-	-	13,73 €	-	-
HSE3-60/B	HSB3-60/B	M3	60	10	5	20	✓	-	14,22 €	17,51 €	-
HSE3-70/B	-	M3	70	10	5	20	-	-	15,54 €	-	-

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références		Filetage				Qté par lot	Stock*		Prix Uni. par lot	
Acier	Laiton	ØM	L	TL	AF		Acier	Laiton	Acier	Laiton
HSE4-8/B	HSB4-8/B	M4	8	8	7	20	✓	✓	5,76 €	5,17 €
HSE4-10/B	HSB4-10/B	M4	10	10	7	20	✓	-	5,92 €	5,48 €
HSE4-12/B	-	M4	12	12	7	20	✓	-	6,30 €	-
HSE4-15/B	HSB4-15/B	M4	15	15	7	20	✓	✓	6,87 €	7,04 €
HSE4-20/B	HSB4-20/B	M4	20	20	7	20	✓	✓	8,38 €	8,90 €
HSE4-25/B	HSB4-25/B	M4	25	10	7	20	✓	-	8,58 €	10,22 €
HSE4-30/B	HSB4-30/B	M4	30	10	7	20	✓	✓	9,27 €	11,96 €
HSE4-35/B	HSB4-35/B	M4	35	10	7	20	✓	-	9,88 €	14,22 €
HSE4-40/B	HSB4-40/B	M4	40	10	7	20	✓	✓	10,37 €	17,51 €
HSE4-45/B	HSB4-45/B	M4	45	10	7	20	✓	✓	10,67 €	19,49 €
HSE4-50/B	-	M4	50	10	7	20	✓	-	15,88 €	-
HSE4-55/B	-	M4	55	10	7	20	-	-	16,63 €	-
HSE4-60/B	-	M4	60	10	7	20	✓	-	17,39 €	-
HSE4-70/B	-	M4	70	10	7	20	-	-	18,96 €	-
HSE4-80/B	-	M4	80	10	7	20	✓	-	20,63 €	-
HSE5-10/B	HSB5-10/B	M5	10	10	8	20	-	-	6,67 €	6,51 €
HSE5-12/B	-	M5	12	12	8	20	✓	-	7,99 €	-
HSE5-15/B	HSB5-15/B	M5	15	15	8	20	✓	-	8,70 €	8,48 €
HSE5-20/B	HSB5-20/B	M5	20	20	8	20	✓	-	12,07 €	10,48 €
HSE5-25/B	HSB5-25/B	M5	25	10	8	20	✓	-	12,98 €	12,22 €
HSE5-30/B	HSB5-30/B	M5	30	10	8	20	✓	✓	14,02 €	14,22 €
HSE5-35/B	HSB5-35/B	M5	35	10	8	20	-	-	14,63 €	18,18 €
HSE5-40/B	-	M5	40	10	8	20	✓	-	15,42 €	-
HSE5-45/B	-	M5	45	10	8	20	-	-	16,42 €	-
HSE5-50/B	HSB5-50/B	M5	50	10	8	20	✓	-	17,73 €	24,82 €
-	HSB5-55/B	M5	55	10	8	20	-	-	-	27,49 €
HSE5-60/B	HSB5-60/B	M5	60	10	8	20	-	✓	19,95 €	30,10 €
HSE5-70/B	HSB5-70/B	M5	70	10	8	20	✓	-	21,83 €	35,44 €
HSE6-10/B	-	M6	10	10	10	20	✓	-	15,91 €	-
HSE6-12/B	-	M6	12	12	10	20	✓	-	16,25 €	-
HSE6-15/B	-	M6	15	15	10	20	✓	-	17,11 €	-
HSE6-18/B	-	M6	18	18	10	20	✓	-	18,08 €	-
HSE6-20/B	-	M6	20	20	10	20	✓	-	18,79 €	-
HSE6-25/B	-	M6	25	25	10	20	✓	-	20,50 €	-
HSE6-30/B	-	M6	30	13	10	20	✓	-	21,35 €	-
HSE6-35/B	-	M6	35	13	10	20	✓	-	22,26 €	-
HSE6-40/B	-	M6	40	13	10	20	✓	-	23,12 €	-
HSE6-45/B	-	M6	45	13	10	20	✓	-	24,11 €	-
HSE6-50/B	-	M6	50	13	10	20	✓	-	25,16 €	-
HSE6-55/B	-	M6	55	13	10	20	✓	-	26,16 €	-
HSE6-60/B	-	M6	60	13	10	20	✓	-	27,73 €	-
HSE6-70/B	-	M6	70	13	10	20	-	-	29,92 €	-
HSE6-80/B	-	M6	80	13	10	20	✓	-	31,05 €	-

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PTRSS

Pignon tendeur pour chaîne, Pour milieux agressifs



CM

Clé mixte Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Clé mixte



ESCON

Accessoires pour variateur de vitesse 5A, Kit 4 cables moteur DC



BAB

Broche à billes inox trempé, Inox trempé



PRESSHR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 500kg



TSM T10M

Courroie ouverte au mètre type T, T10 Polyuréthane armature acier



INS_BR

Insert auto-taraudeur laiton, Laiton



EFSM

Palier applique Igubal®, Polymère



PRF_CH

Chaîne porte câble pour profilé aluminium, Chaîne au



RAG

Rampe à galets,



MDB_MTB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 2:1



TB_ECO

Engrenage conique série éco., 3:1

Produits complémentaires



HSE-HSB

Entretoise hexagonale, Laiton



MPE

Entretoise hexagonale, Acier