


- **Visserie Qualité 12.9**
- Fonction de centrage et de serrage
- Matière :
Acier traité 33-38 HRC
(trempe à l'huile)
- Résistance à la traction 1220N/mm²
- Résistance au cisaillement 624N/mm²
- Allongement minimal 8%
- T° d'utilisation : -50°C à +300°C
- **Vendu par multiple, nous contacter**



ØSL	ØM	Force de Traction (kN)			Serrage (Nm)
		Filetage	Epaulement	Gorge	
6	M5	16,99	20,47	7,62	7,61
8	M6	24,03	36,38	10,90	13,14
10	M8	43,77	56,86	20,81	33,63
12	M10	69,38	81,88	33,79	60,56
16	M12	100,52	145,55	49,80	120,62

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Sur demande	

Références	Filetage				dk	k	ØsL	H	AF	Stock*	Prix Unl. 1 à 5
	ØM	L	Pas	b							
HSS5-10	M5	10	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0.010} _{-0.040}	4,5	3	✓	2,96 €
HSS5-12	M5	12	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0.010} _{-0.040}	4,5	3	✓	2,96 €
HSS5-16	M5	16	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0.010} _{-0.040}	4,5	3	✓	3,08 €
HSS5-20	M5	20	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0.010} _{-0.040}	4,5	3	✓	3,08 €
HSS5-25	M5	25	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0.010} _{-0.040}	4,5	3	✓	3,15 €
HSS5-30	M5	30	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0.010} _{-0.040}	4,5	3	✓	3,15 €
HSS5-40	M5	40	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0.010} _{-0.040}	4,5	3	✓	3,20 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Sur demande

Références	Filetage		L	Pas	b	dk	k	ØsL	H	AF	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
	ØM											
HSS6-12	M6	12	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8	^{-0,013} _{-0,049}	5,5	4	✓	3,24 €
HSS6-16	M6	16	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8	^{-0,013} _{-0,049}	5,5	4	✓	3,33 €
HSS6-20	M6	20	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8	^{-0,013} _{-0,049}	5,5	4	✓	3,46 €
HSS6-25	M6	25	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8	^{-0,013} _{-0,049}	5,5	4	✓	3,46 €
HSS6-30	M6	30	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8	^{-0,013} _{-0,049}	5,5	4	✓	3,61 €
HSS6-40	M6	40	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8	^{-0,013} _{-0,049}	5,5	4	✓	3,75 €
HSS6-50	M6	50	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8	^{-0,013} _{-0,049}	5,5	4	✓	3,84 €
HSS8-16	M8	16	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10	^{-0,013} _{-0,049}	7,0	5	✓	3,92 €
HSS8-20	M8	20	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10	^{-0,013} _{-0,049}	7,0	5	✓	3,92 €
HSS8-25	M8	25	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10	^{-0,013} _{-0,049}	7,0	5	✓	4,07 €
HSS8-30	M8	30	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10	^{-0,013} _{-0,049}	7,0	5	✓	4,97 €
HSS8-40	M8	40	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10	^{-0,013} _{-0,049}	7,0	5	✓	5,28 €
HSS8-50	M8	50	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10	^{-0,013} _{-0,049}	7,0	5	✓	5,33 €
HSS8-60	M8	60	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10	^{-0,013} _{-0,049}	7,0	5	✓	5,33 €
HSS8-70	M8	70	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10	^{-0,013} _{-0,049}	7,0	5	✓	5,85 €
HSS8-80	M8	80	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10	^{-0,013} _{-0,049}	7,0	5	✓	6,53 €
HSS10-16	M10	16	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12	^{-0,016} _{-0,059}	8,0	6	✓	6,20 €
HSS10-20	M10	20	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12	^{-0,016} _{-0,059}	8,0	6	✓	6,30 €
HSS10-25	M10	25	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12	^{-0,016} _{-0,059}	8,0	6	✓	6,76 €
HSS10-30	M10	30	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12	^{-0,016} _{-0,059}	8,0	6	✓	6,84 €
HSS10-40	M10	40	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12	^{-0,016} _{-0,059}	8,0	6	✓	6,72 €
HSS10-50	M10	50	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12	^{-0,016} _{-0,059}	8,0	6	✓	7,43 €
HSS10-60	M10	60	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12	^{-0,016} _{-0,059}	8,0	6	✓	9,15 €
HSS10-70	M10	70	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12	^{-0,016} _{-0,059}	8,0	6	✓	9,72 €
HSS10-80	M10	80	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12	^{-0,016} _{-0,059}	8,0	6	-	12,54 €
HSS10-90	M10	90	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12	^{-0,016} _{-0,059}	8,0	6	-	14,40 €
HSS10-100	M10	100	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12	^{-0,016} _{-0,059}	8,0	6	-	17,11 €
HSS12-30	M12	30	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16	^{-0,016} _{-0,059}	10,0	8	✓	11,72 €
HSS12-40	M12	40	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16	^{-0,016} _{-0,059}	10,0	8	✓	12,67 €
HSS12-50	M12	50	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16	^{-0,016} _{-0,059}	10,0	8	✓	13,19 €
HSS12-60	M12	60	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16	^{-0,016} _{-0,059}	10,0	8	✓	15,69 €
HSS12-70	M12	70	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16	^{-0,016} _{-0,059}	10,0	8	✓	16,30 €
HSS12-80	M12	80	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16	^{-0,016} _{-0,059}	10,0	8	-	17,70 €
HSS12-90	M12	90	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16	^{-0,016} _{-0,059}	10,0	8	-	19,30 €
HSS12-120	M12	120	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16	^{-0,016} _{-0,059}	10,0	8	-	32,66 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016


① 413

Nos autres produits



Q4

Roulement à double rangée de billes à contact radial, A contact radial - Acier



CDRs

Câble de retenue pour broche à billes compact, Sécurise contre la perte



HTD14M_85

Poulie dentée de transmission, HTD14 Fonte



INStool

Insert auto-taraudeur - outil, Outil de pose



BCM_MPBT

Brosse cylindrique modulaire, Fil polyester PBT



CLM

Chape mâle, Courte inox



RPCtc

Roulette pivotante à trou central, Acier - Polyamide



CHA_GC_9SS

Paumelle à ailettes à souder, A souder



VTLF

Petit volant femelle à 3 lobes, Polyamide - Laiton



PSG08DL

Engrenage droit de précision, Delrin



T2

Courroie fermée, T2,5 Polyuréthane armature acier



M2

Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)

Produits complémentaires



SHS

Vis épaulée inox 303, Inox 303



SHSS

Vis épaulée inox 416, Inox 416 pré-traité



SHW

Rondelle simple DIN 125, Acier



NIN

Ecrou autofreiné DIN 985, Acier