




- Barreau denté à recouper par vos soins
- La longueur totale correspond à la longueur maximum
- Matière :
Aluminium adapté à l'anodisation dure
- Finition : livré non anodisé

Info.

- Pièce non modifiable par nos soins

Accessoire

- Courroies RPP5 (tome 4 p.26)



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-20%	Sur demande

Références	Z Dents	ØD Extérieur	Longueur dentée		Longueur totale	Prix Uni.
			L _D	L _T		
12HTD5M-BAR	12	17,96	150	160	10,88 €	
13HTD5M-BAR	13	19,55	150	160	11,94 €	
14HTD5M-BAR	14	21,14	175	200	15,12 €	
15HTD5M-BAR	15	22,73	175	200	16,58 €	
16HTD5M-BAR	16	24,33	175	200	18,05 €	
17HTD5M-BAR	17	25,92	175	200	18,22 €	
18HTD5M-BAR	18	27,51	200	200	21,53 €	
19HTD5M-BAR	19	29,10	200	200	23,50 €	
20HTD5M-BAR	20	30,69	200	200	25,22 €	
21HTD5M-BAR	21	32,28	200	200	26,30 €	
22HTD5M-BAR	22	33,88	200	200	27,33 €	
23HTD5M-BAR	23	35,47	200	200	29,42 €	
24HTD5M-BAR	24	37,06	200	200	31,72 €	
25HTD5M-BAR	25	38,65	200	200	33,91 €	
26HTD5M-BAR	26	40,24	200	200	37,34 €	
27HTD5M-BAR	27	41,83	200	200	37,48 €	
28HTD5M-BAR	28	43,42	200	200	41,18 €	
30HTD5M-BAR	30	46,61	200	200	44,02 €	
32HTD5M-BAR	32	49,79	200	200	47,02 €	
34HTD5M-BAR	34	52,97	200	200	51,59 €	
36HTD5M-BAR	36	56,16	200	200	59,29 €	
38HTD5M-BAR	38	59,34	200	200	63,07 €	
40HTD5M-BAR	40	62,52	200	200	68,49 €	
42HTD5M-BAR	42	65,71	200	200	74,04 €	
44HTD5M-BAR	44	68,89	200	200	87,50 €	
45HTD5M-BAR	45	70,48	200	200	89,15 €	
48HTD5M-BAR	48	75,26	200	200	97,96 €	
50HTD5M-BAR	50	78,44	200	200	109,18 €	
60HTD5M-BAR	60	94,36	200	200	147,89 €	
72HTD5M-BAR	72	113,45	200	200	207,94 €	

Dimensions en mm

- Barreau denté à recouper par vos soins
- La longueur totale correspond à la longueur maximum
- Matière :
Acier C40





Info.

- Pièce non modifiable par nos soins

Accessoire

- Courroies RPP8 (tome 4 p.28)



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%		Sur demande

Références	Z Dents	ØD Extérieur	Longueur dentée		Prix Uni.
			L _D	L _T	
18HTD8M-BAR	18	44,47	200	200	42,27 €
19HTD8M-BAR	19	47,01	200	200	45,05 €
20HTD8M-BAR	20	49,56	200	200	47,31 €
21HTD8M-BAR	21	52,11	200	200	49,25 €
22HTD8M-BAR	22	54,65	200	200	52,05 €
23HTD8M-BAR	23	57,20	200	200	53,95 €
24HTD8M-BAR	24	59,75	200	200	56,64 €
25HTD8M-BAR	25	62,29	200	200	58,38 €
26HTD8M-BAR	26	64,84	200	200	63,00 €
28HTD8M-BAR	28	69,93	200	200	69,04 €
30HTD8M-BAR	30	75,03	200	200	78,79 €
32HTD8M-BAR	32	80,12	200	200	91,48 €
34HTD8M-BAR	34	85,21	200	200	99,36 €
35HTD8M-BAR	35	87,76	200	200	109,91 €
36HTD8M-BAR	36	90,30	200	200	115,30 €
38HTD8M-BAR	38	95,40	200	200	128,79 €
40HTD8M-BAR	40	100,49	200	200	141,02 €
44HTD8M-BAR	44	110,67	200	200	166,89 €
48HTD8M-BAR	48	120,86	200	200	195,19 €

Dimensions en mm