





**NOUVELLES  
REMISES**

- Barreau denté à recouper par vos soins
- La longueur totale correspond à la longueur maximum
- Matière :  
Aluminium adapté à l'anodisation dure
- Finition : livré non anodisé



### Info.

- Pièce non modifiable par nos soins

### Accessoire

- Courroies RPP5 (tome 4 p.26)

### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-20%	Sur demande

Références	Z Dents	ØD Extérieur	Longueur dentée		Longueur totale	Prix Uni.
			L <sub>D</sub>	L <sub>T</sub>		
12HTD5M-BAR	12	17,96	150	160	10,00 €	
13HTD5M-BAR	13	19,55	150	160	10,93 €	
14HTD5M-BAR	14	21,14	175	200	13,92 €	
15HTD5M-BAR	15	22,73	175	200	15,32 €	
16HTD5M-BAR	16	24,33	175	200	16,65 €	
17HTD5M-BAR	17	25,92	175	200	16,73 €	
18HTD5M-BAR	18	27,51	200	200	19,90 €	
19HTD5M-BAR	19	29,10	200	200	21,75 €	
20HTD5M-BAR	20	30,69	200	200	23,47 €	
21HTD5M-BAR	21	32,28	200	200	24,48 €	
22HTD5M-BAR	22	33,88	200	200	25,48 €	
23HTD5M-BAR	23	35,47	200	200	27,41 €	
24HTD5M-BAR	24	37,06	200	200	29,44 €	
25HTD5M-BAR	25	38,65	200	200	31,58 €	
26HTD5M-BAR	26	40,24	200	200	34,86 €	
27HTD5M-BAR	27	41,83	200	200	35,05 €	
28HTD5M-BAR	28	43,42	200	200	38,66 €	
30HTD5M-BAR	30	46,61	200	200	41,30 €	
32HTD5M-BAR	32	49,79	200	200	44,08 €	
34HTD5M-BAR	34	52,97	200	200	48,43 €	
36HTD5M-BAR	36	56,16	200	200	55,77 €	
38HTD5M-BAR	38	59,34	200	200	59,23 €	
40HTD5M-BAR	40	62,52	200	200	64,34 €	
42HTD5M-BAR	42	65,71	200	200	69,64 €	
44HTD5M-BAR	44	68,89	200	200	82,50 €	
45HTD5M-BAR	45	70,48	200	200	83,99 €	
48HTD5M-BAR	48	75,26	200	200	92,40 €	
50HTD5M-BAR	50	78,44	200	200	103,03 €	
60HTD5M-BAR	60	94,36	200	200	139,72 €	
72HTD5M-BAR	72	113,45	200	200	196,85 €	

Dimensions en mm


- Barreau denté à recouper par vos soins
- La longueur totale correspond à la longueur maximum
- Matière :  
Acier C40

### Info.

- Pièce non modifiable par nos soins

### Accessoire

- Courroies RPP8 (tome 4 p.28)



**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØD Extérieur	Longueur dentée L <sub>D</sub>	Longueur totale L <sub>T</sub>	Prix Uni.
18HTD8M-BAR	18	44,47	200	200	47,70 €
19HTD8M-BAR	19	47,01	200	200	50,96 €
20HTD8M-BAR	20	49,56	200	200	53,75 €
21HTD8M-BAR	21	52,11	200	200	55,94 €
22HTD8M-BAR	22	54,65	200	200	58,67 €
23HTD8M-BAR	23	57,20	200	200	61,42 €
24HTD8M-BAR	24	59,75	200	200	64,14 €
25HTD8M-BAR	25	62,29	200	200	65,78 €
26HTD8M-BAR	26	64,84	200	200	71,31 €
28HTD8M-BAR	28	69,93	200	200	78,44 €
30HTD8M-BAR	30	75,03	200	200	89,37 €
32HTD8M-BAR	32	80,12	200	200	103,78 €
34HTD8M-BAR	34	85,21	200	200	112,98 €
35HTD8M-BAR	35	87,76	200	200	125,18 €
36HTD8M-BAR	36	90,30	200	200	131,29 €
38HTD8M-BAR	38	95,40	200	200	146,61 €
40HTD8M-BAR	40	100,49	200	200	160,58 €
44HTD8M-BAR	44	110,67	200	200	190,55 €
48HTD8M-BAR	48	120,86	200	200	222,94 €

Dimensions en mm

**0 825 88 5000**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Tél