

- Angle de pression 20°
- Matières :
  - Acier 34C10 ou
  - Plastique delrin (pièces usinées)

### Options

- Nombre de dents différent (51 dents minimum)
- Autres matières (inox, laiton..)
- Autre module jusqu'à Module 4

### Accessoires


- Engrenages droits du même module ex. G1,25..., ZG1,25...



IN : Acier



ZIN : Plastique



### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -12%-25% Sur demande			

### REMISES PLASTIQUE

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références		Z	Primitif	Intérieur	Moyeu	Prix Uni. 1 à 5	
ACIER IN	PLASTIQUE ZIN	Dents	ØP	ØA	ØM	ACIER IN	PLASTIQUE ZIN
IN1.25-51	ZIN1.25-51	51	63,75	61,75	94	62,56 €	45,04 €
IN1.25-60	ZIN1.25-60	60	75,00	72,50	94	67,05 €	48,29 €
IN1.25-100	ZIN1.25-100	100	125,00	122,50	150	117,31 €	84,47 €
↓ ↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓ ↓							
IN1,25-160	ZIN1,25-160	160	200,00	197,50	250	211,48 €	121,39 €

## Nos autres produits



CHINV2

Charnière invisible,  
Invisible - Ouverture  
jusqu'à 125°



BL15

Renvoi d'angle, de  
1,10 à 6 Nm



GEC

Grenouillère  
caoutchouc avec  
gâche, Verrouillable



SME

Embout à rotule mâle,  
Inox / PTFE



PF70

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
164 Nm



F7-P-AM

Bande magnétique,  
Bande magnétique



TK

Douille à billes auto-  
alignante Topball,  
Auto-alignante,  
Topball



RAG-12-M8

Accessoire pour  
rampe à galets,



PR125

Pied à rotule Ø123, Ø  
123



PR40

Pied à rotule Ø50, Ø  
50



SLBE

Bouton d'indexage -  
Entretoise, Entretoise  
pour bouton



RJA00\_02

Joint d'étanchéité  
linéaire, A clipser

## Produits complémentaires



ZG125

Engrenage droit  
plastique, Plastique  
usiné (delrin)