

- Angle de pression 20°
- Matières :  
Acier 34C10 ou  
Plastique delrin (pièces usinées)

### Options

- Nombre de dents différent (51 dents minimum)
- Autres matières (inox, laiton..)
- Autre module jusqu'à Module 4

### Accessoires


- Engrenages droits du même module ex. G1,25..., ZG1,25...



IN : Acier



ZIN : Plastique



### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -12%-25% Sur demande			

### REMISES PLASTIQUE

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		


Références		Z	Primitif	Intérieur	Moyeu	Prix Uni. 1 à 5		
ACIER IN	PLASTIQUE ZIN	Dents	ØP	ØA	ØM	ACIER IN	PLASTIQUE ZIN	
IN1.25-51	ZIN1.25-51	51	63,75	61,75	94	62,56 €	45,04 €	
IN1.25-60	ZIN1.25-60	60	75,00	72,50	94	67,05 €	48,29 €	
IN1.25-100	ZIN1.25-100	100	125,00	122,50	150	117,31 €	84,47 €	
↓ ↓		<b>Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille</b>					↓ ↓	
IN1,25-160	ZIN1,25-160	160	200,00	197,50	250	211,48 €	121,39 €	

## Nos autres produits



NCT

Noix de connexion, A angle fixe



TC1rp

Tendeur de chaînes automatique, Avec patin 180°



OP7

Indicateur numérique de position mécanique, 5 chiffres



HK

Accessoire de serrage manuel, Serrage manuel LWH



AC156-157

Crochet pour grenouillère rigide, 25,5mm



RAS

Embout à rotule à 90° DIN71802, Acier



PW\_PWG3

Roue de précision, Bronze




VPPTss

Volant plein inox avec poignée tournante, Inox 304




DOMI50

Kit de raccordement, Kit de raccordement XZ



M1

Roue pour vis sans fin, Bronze



GPBSS

Poignée sphérique femelle taraudée, Inox 304



GARDLL

Douille de logement pour goupille d'arrêt, Inox

## Produits complémentaires



ZG125

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)