

- Angle de pression 20°
- Matières :  
Acier 34C10 ou  
Plastique delrin (pièces usinées)

### Options

- Nombre de dents différent (51 dents minimum)
- Autres matières (inox, laiton..)
- Autre module jusqu'à Module 4

### Accessoires


- Engrenages droits du même module ex. G1,25..., ZG1,25...



IN : Acier



ZIN : Plastique



### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -12%-25% Sur demande			

### REMISES PLASTIQUE

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références		Z	Primitif	Intérieur	Moyeu	Prix Uni. 1 à 5		
ACIER IN	PLASTIQUE ZIN	Dents	ØP	ØA	ØM	ACIER IN	PLASTIQUE ZIN	
IN1.25-51	ZIN1.25-51	51	63,75	61,75	94	62,56 €	45,04 €	
IN1.25-60	ZIN1.25-60	60	75,00	72,50	94	67,05 €	48,29 €	
IN1.25-100	ZIN1.25-100	100	125,00	122,50	150	117,31 €	84,47 €	
↓ ↓		<b>Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille</b>					↓ ↓	
IN1,25-160	ZIN1,25-160	160	200,00	197,50	250	211,48 €	121,39 €	

## Nos autres produits



MLY

Manille lyre à piton à œil, Acier




CHA1056-U4

Charnière en façade, Ouverture 180 degrés



PTA100ssEB

Pied articulé à embase tôle Ø100, jusqu'à 15000N



SLS

Palier pour tige trapézoïdale, Palier Drylin® fixe



GSI

Vérin à gaz inox, Inox



GAL21

Galet de manutention, Plastique



GLB

Petit volant à 6 lobes taraudé, Technopolymère - Inox



BOX-TOR-MAX

Coffret de joints toriques en nitrile, 2,90 x 1,78mm à 82,14 x 3,53



LINK64

Motorréducteur AC synchrone, de 1,3 à 6Nm



PGMT

Poignée de manutention à fixation avant, Acier



PR880

Roue de renvoi, Série 880



LSAG

Douilles pour arbres cannelés à billes, Chariot - de 558 N à 15386 N

## Produits complémentaires



ZG125

Engrenage droit plastique, usiné (delrin)