

- Angle de pression 20°
- Matières :
Acier 34C10 ou
Plastique delrin (pièces usinées)

Options

- Nombre de dents différent (51 dents minimum)
- Autres matières (inox, laiton..)
- Autre module jusqu'à Module 4

Accessoires


- Engrenages droits du même module ex. G1,25..., ZG1,25...



IN : Acier



ZIN : Plastique



REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -12%-25% Sur demande			

REMISES PLASTIQUE

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références		Z	Primitif	Intérieur	Moyeu	Prix Uni. 1 à 5		
ACIER IN	PLASTIQUE ZIN	Dents	ØP	ØA	ØM	ACIER IN	PLASTIQUE ZIN	
IN1.25-51	ZIN1.25-51	51	63,75	61,75	94	62,56 €	45,04 €	
IN1.25-60	ZIN1.25-60	60	75,00	72,50	94	67,05 €	48,29 €	
IN1.25-100	ZIN1.25-100	100	125,00	122,50	150	117,31 €	84,47 €	
↓ ↓		Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille					↓ ↓	
IN1,25-160	ZIN1,25-160	160	200,00	197,50	250	211,48 €	121,39 €	

Nos autres produits




PTMR
Pied d'ameublement
télescopique, tige
filetée



SLV10k
Sauterelle à levier
vertical, A levier
vertical / embase
verticale



CHTRP
Réducteur à renvoi
d'angle en L ou T,
Jusqu'à 87,3 Nm



B
Engrenage conique
acier, 1:1



DZYSS
Butée élastique
cylindrique inox, inox



DOMI50
Accessoires de liaison,
Platine



RTE
Accouplement
élastique Rotex®,
acier



SLS
Palier pour tige
trapézoïdale, Palier
Drylin® fixe




RBN
Roue à bandage,
Caoutchouc - jante
polypropylène



PAL
Ecrou de sécurité,
Pour blocage axial



RHTplss
Roulette Hautes
températures,
jusqu'à 200kg



T5courroie
Courroie fermée type
T, T5 Polyuréthane
armature acier

Produits complémentaires



ZG125
Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)