


1,25**- Angle de pression 20°****- Matières :**

Aacier 34C10 ou


Plastique delrin (pièces usinées)

Options**- Nombre de dents différent (51 dents minimum)****- Autres matières (inox, laiton..)****- Autre module jusqu'à Module 4**

IN : Acier



ZIN : Plastique

Accessoires**- Engrenages droits du même module ex. G1,25..., ZG1,25...****MODIFIABLE****REMISES ACIER**

Qté 1+ 6+ 20+ 40+

Rem. Prix -12%-25% Sur demande

REMISES PLASTIQUE

Qté 1+ 6+ 30+

Rem. Prix -22% Sur demande

Références		Z	Primitif	Intérieur	Moyeu	Prix Uni. 1 à 5
ACIER IN	PLASTIQUE ZIN	Dents	ØP	ØA	ØD	ACIER IN / PLASTIQUE ZIN
IN1,25-51	ZIN1,25-51	51	63,75	61,75	100	94 62,56 € 45,04 €
IN1,25-60	ZIN1,25-60	60	75,00	72,50	100	94 67,05 € 48,29 €
IN1,25-100	ZIN1,25-100	100	125,00	122,50	175	150 117,31 € 84,47 €
IN1,25-160	ZIN1,25-160	160	200,00	197,50	250	225 211,48 € 121,39 €

**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**

Nos autres produits



KB_WW



PR125



PSG055



AFA

Douille à billes
massive fermée,
économique

Pied à rotule Ø123, Ø
123

Engrenage droit de
précision, Inox 316

Axe de fixation à
anneau, à anneau



LF

Ecrou de réglage et
de serrage, Ecrou de
réglage



H2

Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2



OP6

Indicateur numérique
de position
mécanique, 5 chiffres



NCT

Noix de connexion, A
angle fixe



DER80

Moteur AC
asynchrone triphasé
inox, 0,55 à 0,75kW



PR125rehausse

Rehausse pour pied à
rotule Ø123, pied
PR125



SVG

Grenouillère rigide
réglable, Course de
118mm à 130,5mm



MSP3815

Insert à coller
MasterPlate®
rectangulaire,
rectangulaire avec
éc...

Produits complémentaires



ZG125

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)