Engrenage interne


Acier ou plastique usiné

MODULE 1,25

- ***Angle de pression 20°***
- *Matières :*
  Acier 34C10 ou
  Plastique delrin (pièces usinées)



IN : Acier



ZIN : Plastique


Options

- ***Nombre de dents différent (51 dents minimum)***
- *Autres matières (inox, laiton..)*
- ***Autre module jusqu'à Module 4***

Accessoires

- *Engrenages droits du même module ex.* **G1,25..., ZG1,25...**

MODIFIABLE



REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

REMISES PLASTIQUE

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références		Z	Primitif Intérieur			Moyeu	Prix Uni. 1 à 5	
ACIER *IN*	PLASTIQUE *ZIN*	Dents	ØP	ØA	ØD	ØM	ACIER *IN*	PLASTIQUE *ZIN*
IN1.25-51	ZIN1.25-51	51	63,75	61,75	100	94	62,56 €	45,04 €
IN1.25-60	ZIN1.25-60	60	75,00	72,50	100	94	67,05 €	48,29 €
IN1.25-100	ZIN1.25-100	100	125,00	122,50	175	150	117,31 €	84,47 €
↓	↓	Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille					↓	↓
IN1,25-160	**ZIN1,25-160**	**160**	**200,00**	**197,50**	**250**	**225**	**211,48 €**	**121,39 €**

Nos autres produits


PRF19_E

Equerre pour profilé aluminium, PRF19 à PRF45


SH1

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Plastique usiné (delrin)


PRF_PL_4590

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Plaque de liaison - 45x90...


RPPM

Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP8 Polyuréthane armature acier


BH02

Bride avec roulement, Montage avec circlips


PF70

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 164 Nm


DKN

Accouplement miniature soufflet Gerwah®, de 0,4 à 10Nm


HRV

Système de guidage sur rail en V Simple Select®, Rail avec chariot


PGMSS

Poignée de manutention inox, Inox


PTA80

Pied articulé à embase tôle Ø80, jusqu'à 10000N


PSPE22

Poignée souple Ø22 pour arbre, PVC noir


PCS25ECO

Pignon à chaîne acier, 6,35mm

Produits complémentaires


ZG125

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)