

- Angle de pression 20°
- Matières :  
Acier 34C10 ou  
Plastique delrin (pièces usinées)

### Options

- Nombre de dents différent (51 dents minimum)
- Autres matières (inox, laiton..)
- Autre module jusqu'à Module 4

### Accessoires


- Engrenages droits du même module ex. G1,25..., ZG1,25...



IN : Acier



ZIN : Plastique



### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -12%-25% Sur demande			

### REMISES PLASTIQUE

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références		Z	Primitif	Intérieur	Moyeu	Prix Uni. 1 à 5	
ACIER IN	PLASTIQUE ZIN	Dents	ØP	ØA	ØM	ACIER IN	PLASTIQUE ZIN
IN1.25-51	ZIN1.25-51	51	63,75	61,75	94	62,56 €	45,04 €
IN1.25-60	ZIN1.25-60	60	75,00	72,50	94	67,05 €	48,29 €
IN1.25-100	ZIN1.25-100	100	125,00	122,50	150	117,31 €	84,47 €
↓ ↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓ ↓							
IN1,25-160	ZIN1,25-160	160	200,00	197,50	250	211,48 €	121,39 €

## Nos autres produits



TButee  
Butée à billes simple  
effet acier, Billes acier



PF70  
Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
164 Nm



CHTRP  
Réducteur à renvoi  
d'angle en L ou T,  
Jusqu'à 75,7 Nm



BLHB40  
Renvoi d'angle,  
jusqu'à 10,3 Nm



PTA40  
Pied articulé à  
embase tôle Ø 40,  
jusqu'à 3000N



PRF4532  
Profilé aluminium  
standard, 45 x 32 mm



DBL820  
Diabolo pour chaîne à  
palettes, Séries 820 et  
815



SCE\_SS  
Serre-câble à étrier  
inox, Inox




BHC  
Vis à tête bombée,  
Inox A2



TSM\_T10M  
Courroie ouverte au  
mètre type T, T5  
Polyuréthane



DH  
Goupille pleine,  
standard DIN 6325



GMK17\_P  
Profil conique guide  
plat, Conique - guide  
plat

## Produits complémentaires



ZG125  
Engrenage droit  
plastique, Plastique  
usiné (delrin)