

- **Insert auto-taraudeur avec filetage extérieur à pas fin**
- Matière :
laiton

Applications


- Utilisation dans les thermoplastiques, plastiques thermodurcissables et bois durs

Montage

- Placer l'insert dans un simple trou à l'aide de l'outil de pose INS-TOOL, d'un mandrin fileté, d'une perceuse équipée d'une tête de taraudage, ou bien d'une machine à tarauder automatique
- L'insert doit être installé de telle manière que la fente agit comme un tranchant pour bien tarauder la matière
- Pour un matériau tendre, utiliser le perçage recommandé mini.
- Pour un matériau dur, utiliser le perçage recommandé maxi.
- Chanfreiner le trou avant de placer l'insert

Info.

- Conditionné en sachet



**Excellente
résistance à
l'arrachement**

REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	Taraudage ØD1	Filetage ØD2	Longueur L	Perçage mini	recommandé maxi	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
INS300-M3/BR/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6	4,8	20	✓	10,56 €
INS300-M4/BR/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8	6,2	20	✓	14,66 €
INS300-M5/BR/B	M5	M8 X 1	10	7,1	7,6	20	✓	16,56 €
INS300-M6/BR/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6	9,4	20	✓	21,33 €
INS300-M8/BR/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6	11,4	20	✓	30,70 €
INS300-M10/BR/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6	13,4	15	✓	38,20 €
INS300-M12/BR/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6	15,4	10	✓	40,42 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



ALIDRP240

Alimentation 24V DC,
10 A



GLB

Petit volant à 6 lobes
taraudé traversant,
Technopolymère -
Laiton



SBS_M

Chaîne au mètre, Inox



PSG05

Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



AT5-25ECO

Poulie dentée de
positionnement type
AT, Série économique
- AT5 aluminium



ZDB

Engrenage conique
plastique usiné
(delrin), 2:1



CM_CO

Insert de protection
Hygienic Usit® et
Hygienic Design®,
Insert de protection



CFES

Galet de came à
excentrique,
Excentrique



AT10-25ECO

Poulie dentée de
positionnement type
AT, Série économique



CFUURSS

Galet de came inox,
Standard - inox



RAM30

Réducteur manuel,
Renvoi d'angle



RAS

Embout à rotule à
90°, Acier

Produits complémentaires



INS_SS

Insert auto-taraudeur
inox, Inox



INSTool

Insert auto-taraudeur
- outil, Outil de pose



INSTool

Insert auto-taraudeur
- outil, Outil de pose



CHC

Vis à tête creuse DIN
912, Acier classe 12.9