

- Insert auto-taraudeur avec filetage extérieur à pas fin

- Matière :

Inox 303, sauf taraudage M10 et M12 en inox 430F

Applications

- Utilisation dans l'aluminium et autres métaux non-ferreux, plastiques thermodurcissables et bois durs

Montage

- Placer l'insert dans un simple trou à l'aide de l'outil de pose INS-TOOL, d'un mandrin fileté, d'une perceuse équipée d'une tête de taraudage, ou bien d'une machine à tarauder automatique


- L'insert doit être installé de telle manière que la fente agit comme un tranchant pour bien tarauder la matière

- Pour un matériau tendre, utiliser le perçage recommandé mini. Pour un matériau dur, utiliser le perçage recommandé maxi.

- Chanfreiner le trou avant de placer l'insert

Info.

- Conditionné en sachet



**Excellente
résistance à
l'arrachement**

REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	Taraudage ØD1	Filetage ØD2	Longueur L	Perçage mini	Perçage recommandé maxi	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
INS300-M3/SS/B	M3	M5 X 0,5	6	4,6	4,8	20	✓	48,13 €
INS300-M4/SS/B	M4	M6,5 X 0,75	8	5,8	6,2	20	✓	49,21 €
INS300-M5/SS/B	M5	M8 X 1	10	7,1	7,6	20	✓	49,26 €
INS300-M6/SS/B	M6	M10 X 1,5	14	8,6	9,4	20	✓	55,17 €
INS300-M8/SS/B	M8	M12 X 1,5	15	10,6	11,4	20	✓	74,69 €
INS300-M10/SS/B	M10	M14 X 1,5	18	12,6	13,4	15	✓	79,69 €
INS300-M12/SS/B	M12	M16 X 1,5	22	14,6	15,4	10	✓	79,52 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



VQTplqp

Verrou quart de tour -
Plaque de bridage,
Montage en applique



DBC

Panamech Multi-
Beam, Aluminium -
avec mâchoires de
serrage



ZBconique

Engrenage conique
plastique usiné
(delrin), 1:1




M0

Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)



712_001

Poignée sphérique
femelle taraudé,
sphérique



CFC

Poussoir à bille à
contact électrique, A
contact électrique



U8R

Couvre joint, Série
éco



NK17

Guidage miniature
Drylin® N, Largeur
17 mm



OP3_14_06

Accessoire pour
indicateurs, Douille de
réduction



PRF_PGN

Poignée de porte pour
profilé alu., Poignée
avec serrure



PRF-SRA

Système de
fermeture, Serrure



PRF_ECL

Ecrou pour profilé
aluminium, Ecrou
carré à languette inox

Produits complémentaires



INS

Insert auto-taraudeur
acier, acier



INStool

Insert auto-taraudeur
- outil, Outil de pose



CHCSS

Vis à tête creuse DIN
912, Inox A2