

- Outil de pose pour insert auto-taraudeur
- Avec tige hexagonale et palier hexagonal tournant



Exemple de mise en œuvre

## REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	Ød	SW	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
INS300-TOOL-M3	M3	10	✓	89,30 €
INS300-TOOL-M4	M4	10	✓	89,30 €
INS300-TOOL-M5	M5	17	✓	101,20 €
INS300-TOOL-M6	M6	17	✓	101,20 €
INS300-TOOL-M8	M8	17	✓	116,11 €
INS300-TOOL-M10	M10	19	✓	122,06 €
INS300-TOOL-M12	M12	19	✓	157,79 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



PF70

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 164 Nm



RURp

Roulette ultra-roulante à platine, Polyuréthane - jante aluminium (ultra-



CHTRP

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 28,8 Nm



VLBG

Anneau de levage, Arqué à étrier



REGP

Règle en aluminium, Avec perçage



OP3\_14\_06

Douille de réduction pour indicateur OP, Douille de réduction



HTD5M\_09

Poulie dentée de transmission, HTD5 Aluminium



MEB-ALI

Engrenage conique contact alimentaire, 1:1



DCG

Ventouse, silicone



ALIDR120

Alimentation 24V DC, 5 A



CLSCLP\_SS

Chape série courte inox, Courte inox



MSP3815

Insert à coller MasterPlate® rectangulaire, rectangulaire avec écrou

## Produits complémentaires



INS

Insert auto-taraudeur acier, acier



INS\_BR

Insert auto-taraudeur laiton, Laiton



INS\_SS

Insert auto-taraudeur inox, Inox



INS100

Insert auto-taraudeur filet large, Filet large