

- Série standard version inox
- Paliers lisses
- Vitesse admissible jusqu'à 800 t/min
- Angle de désalignement maxi 90°
- Matière :
Inox X5CrNi1810




Applications

- Industries pharmaceutiques et alimentaires

Accessoire

- N'oubliez pas le couvre-joint

Alésage modifiable



Angle Facteur

5°	1,25
10°	1,00
20°	0,75
30°	0,45
40°	0,30

Influence de l'angle de travail

Les couples indiqués correspondent à un angle de 10°. Il convient donc de les pondérer avec les facteurs ci-contre en fonction de l'angle de travail.

Ex. : 10Nm à transmettre à 20°

calcul : $10/0,75=13,33$

Utiliser le cardan pouvant transmettre 13,33Nm à la vitesse désirée.

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-6%	Sur demande	

Références	ØD	ØA	C	M	L	Couple (Nm)								Prix Uni.
						à 100 t/min	à 200 t/min	à 300 t/min	à 400 t/min	à 500 t/min	à 700 t/min	à 800 t/min	Stock*	
JCD04/SS	22	12	25	29	105	18,4	12,4	10,5	9,6	8,7	7,8	5,2	✓	68,04 €
JCD05/SS	25	14	29	33	119	31,5	18,9	15	12	10,9	9,4	8,7	✓	70,68 €
JCD06/SS	29	16	30	35	125	49,5	31,9	28,9	26,4	24,4	19,9	18,9	✓	73,56 €
JCD07/SS	32	18	30	39	134	67,5	63	52,9	42	37,9	30	25,9	-	87,14 €
JCD08/SS	40	20	32	46	154	175,5	126	87,9	69,9	61,9	43,9	-	✓	95,27 €
JCD09/SS	40	22	38	46	173	175,5	126	87,9	69,9	61,9	43,9	-	-	119,74 €
JCD10/SS	50	25	44	59	199	288	180	126	108	90	72	-	-	141,65 €
JCD11/SS	58	30	58	66	244	324	198	144	117	99	-	-	-	185,76 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



CHM63

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 196 Nm




PLMcr

Aimant - Plot magnétique, Avec crochet



MLY

Manille à piton à œil, Acier



RPPM

Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP5 Polyuréthane armature acier




CHMX_CHMDX

Réducteur à roue et vis sans fin, Arbre double pour réducteur CHMR et CHM



ACL-PLAngle

Liaison. Connexion d'angle



PO

Poignée de cartérisation multi-secteurs, Insert borgne taraudé



VQTplq

Verrou quart de tour - Plaque de bridage, Montage encastré



CM_CO

Outils Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de protection




PSG25

Engrenage droit de précision, Inox 303



G0

Engrenage droit, Acier 20NCD2



T5courroie

Courroie fermée, T5 Polyuréthane armature acier

Produits complémentaires



M

Couvre joint, Standard



H02SS

Cardan inox, Paliers à aiguilles simples



HDSS

Cardan inox, Paliers à aiguilles doubles