


Clavette rectangulaire **DIN 6885** **Aci** **DIN** **Stock**

KK

Acier

- Liaison par obstacle
- Forme A
- Nécessite l'usinage de rainures de clavette
- Matière :
Acier C45 60 daN/mm²
- Vendu par multiple, nous contacter



Options

- Existe en inox (316) et cote pouce

REMISES

Qté	1+	20+	50+	100+	200+	500+	1000+
Rem.	Prix	-45%	-55%	-65%	-70%	-80%	Sur demande

Références	W (h9)	H (h11)	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
KK2-10	2	2	10	✓	0,55 €
KK2-14	2	2	14	✓	0,55 €
KK2-20	2	2	20	✓	0,55 €
KK2-22	2	2	22	✓	0,55 €
KK3-8	3	3	8	✓	0,42 €
KK3-10	3	3	10	✓	0,46 €
KK3-12	3	3	12	✓	0,42 €
KK3-15	3	3	15	✓	0,42 €
KK3-20	3	3	20	✓	0,43 €
KK3-30	3	3	30	✓	0,42 €
KK3-40	3	3	40	✓	0,42 €
KK4-8	4	4	8	✓	0,42 €
KK4-10	4	4	10	✓	0,42 €
KK4-12	4	4	12	✓	0,42 €
KK4-15	4	4	15	✓	0,42 €
KK4-16	4	4	16	✓	0,42 €
KK4-20	4	4	20	✓	0,42 €
KK4-25	4	4	25	✓	0,43 €
KK5-10	5	5	10	✓	0,42 €
KK5-12	5	5	12	-	1,58 €
KK5-14	5	5	14	✓	0,42 €
KK5-16	5	5	16	✓	0,42 €
KK5-18	5	5	18	✓	0,42 €
KK5-20	5	5	20	✓	0,44 €
KK5-25	5	5	25	✓	0,42 €
KK5-30	5	5	30	✓	0,46 €
KK5-35	5	5	35	✓	0,55 €
KK5-40	5	5	40	✓	0,55 €
KK5-50	5	5	50	✓	0,50 €
KK6-12	6	6	12	✓	0,55 €
KK6-14	6	6	14	✓	0,55 €
KK6-16	6	6	16	✓	0,55 €

Références	W (h9)	H (h11)	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
KK6-18	6	6	18	✓	0,55 €
KK6-20	6	6	20	✓	0,55 €
KK6-25	6	6	25	✓	0,55 €
KK6-28	6	6	28	✓	0,55 €
KK6-30	6	6	30	✓	0,55 €
KK6-32	6	6	32	✓	0,55 €
KK6-36	6	6	36	✓	0,57 €
KK6-45	6	6	45	✓	0,73 €
KK6-50	6	6	50	✓	0,66 €
KK8-7-18	8	7	18	✓	0,73 €
KK8-7-20	8	7	20	✓	0,73 €
KK8-7-22	8	7	22	✓	0,73 €
KK8-7-25	8	7	25	✓	0,75 €
KK8-7-30	8	7	30	✓	0,73 €
KK8-7-40	8	7	40	✓	0,84 €
KK8-7-45	8	7	45	✓	1,70 €
KK8-7-50	8	7	50	✓	0,90 €
KK10-8-20	10	8	20	✓	0,89 €
KK10-8-28	10	8	28	✓	0,89 €
KK10-8-30	10	8	30	✓	1,03 €
KK10-8-36	10	8	36	✓	1,03 €
KK10-8-40	10	8	40	✓	1,03 €
KK10-8-45	10	8	45	✓	1,22 €
KK10-8-50	10	8	50	✓	1,22 €
KK12-8-36	12	8	36	✓	1,36 €
KK12-8-40	12	8	40	✓	1,36 €
KK12-8-45	12	8	45	✓	1,52 €
KK12-8-50	12	8	50	✓	1,57 €
KK12-8-56	12	8	56	-	1,70 €
KK12-8-60	12	8	60	✓	1,70 €
KK14-9-50	14	9	50	✓	1,88 €
KK14-9-70	14	9	70	✓	2,64 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



HLA24

Renvoi d'angle à denture spiro-conique, jusqu'à 78Nm



PARF80

Pied articulé fixeable tôle emboutie, Articulé oscillant fixeable Ø80



G0

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



G4-ECO

Engrenage droit acier série éco., Acier C45



ACLLPP

Loquet pour profilé aluminium, Loquet à ressort



MSP3815

Insert à coller MasterPlate® rectangulaire, rectangulaire avec



NPTF30

Entretoise pour noix porte-tube, Entretoise Ø14 à Ø20



BAC110

Bac à bec, Accroche orientable



PRF_PGN

Poignée de porte pour profilé alu., Poignée avec serrure



CHAE3030PA

Charnière en façade carrée, Polyamide



CHT56

Moteur AC asynchrone triphasé, 0,09kW



STRIP1000


Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 1m

Produits complémentaires



BOXKK

Coffret de clavettes, Coffret acier ou inox



KS

Clavette en barre, Acier en barre



ZG2

Engrenage droit plastique usiné (delrin)



PCS75K

Pignon à chaîne alésé rainuré, 19,05mm (DIN12B-1)