



- A recouper à la longueur désirée
- Selon BS 4235 Part 1. 1967
- Matières :  
Acier C45  
Inox 316




### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-15%	-20%	Sur demande

Références	Acier	Inox	W (h9)	H (h11)	L (mm)	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
						Acier	Inox	Acier	Inox
KS-2	-	-	2	2	300	✓	-	2,87 €	-
KS-3	-	-	3	3	300	✓	-	2,87 €	-
KS-4	-	-	4	4	300	✓	-	3,33 €	-
KS-5	KS-5SS	-	5	5	300	✓	✓	4,34 €	11,59 €
KS-6	KS-6SS	-	6	6	300	✓	✓	4,78 €	14,68 €
KS-8	-	-	8	8	300	✓	-	3,91 €	-
KS-87	KS-87SS	-	8	7	300	✓	✓	3,91 €	31,29 €
KS-10	-	-	10	10	300	✓	-	5,24 €	-
KS-108	KS-108SS	-	10	8	300	✓	✓	4,78 €	50,07 €
KS-12	-	-	12	12	300	✓	-	7,33 €	-
KS-128	KS-128SS	-	12	8	300	✓	✓	5,78 €	59,55 €
KS-14	-	-	14	14	300	✓	-	8,19 €	-
KS-149	KS-149SS	-	14	9	300	✓	-	7,74 €	58,17 €
KS-1610	KS-1610SS	-	16	10	300	✓	-	7,74 €	82,67 €
KS-1811	KS-1811SS	-	18	11	300	✓	-	8,76 €	69,32 €
KS-2012	-	-	20	12	300	✓	-	11,73 €	-
KS-2214	KS-2214SS	-	22	14	300	✓	-	14,14 €	128,69 €
KS-2514	-	-	25	14	300	✓	-	14,67 €	-

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



CFC

Poussoir à bille à contact électrique, A contact électrique




PLMcr

Aimant plat avec crochet, Avec crochet



TS01\_TW01

Glissière linéaire sur rail, jusqu'à 7000 N



PS

Cale de réglage, Cale de réglage



ACLBT5

Système de fermeture pour profilé aluminium, Entretoise pour butée à tête



PCS6ECO

Pignon à chaîne, 6mm (DIN 04-1)



CHT90

Moteur AC asynchrone triphasé, 1,1 à 1,85kW



ESCON

Variateur de vitesse 5A, 5 A



KITdog

Kit de motorisation 24V, Roue et vis sans fin



B\_ECO

Engrenage conique série éco., 1:1



TB\_ECO

Engrenage conique série éco., 3:1



PGT

Profil pour coulisement de panneaux, Profil pour coulisement de panneaux

## Produits complémentaires



KS

Clavette en barre, Acier en barre



KKSS

Clavette, Inox